
Diabolo pour chaîne à palettes

DBL805

Pour chaîne série 805

- ***À utiliser avec les chaînes CAP805/SS***
- *Matières :*
  Polyamide renforcé
  Visserie inox
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*





REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

Nos autres produits



Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon




Ressort de compression DIN2095, DIN 2095




Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



Vis à tête hexagonale DIN933, Laiton



Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane armature acier



Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



Bloc palier fermé Drylin R®, Fermé court



Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120 avec



Support façade , Support - montage en façade



Verrou à claquer, Loquet à ressort de rappel inox



Pignon à chaîne alésé rainuré, 12,7mm (DIN08B-1)

Produits complémentaires



Chaîne à palette droite, Large série 805



Roue de renvoi, Séries 821 et 805