


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
  - Polyamide renforcé
  - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

## Nos autres produits



WINGbrEcrou

Ecrou à oreilles pour serrage manuel  
DIN315, Laiton DIN 315



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP5  
Polyuréthane armature acier



AC

Crochet pour grenouillère, 15mm



CMT

Moteur AC asynchrone triphasé,  
0,12 à 0,22kW



Q7

Roulement à billes à contact oblique, Acier



PRT-TO

Plateau tournant Iglidur®, Denture extérieure - Iglidur®, alumin...



BH02

Bride avec roulement, Montage avec circlips



GLT3-76

Glissières télescopiques acier, Extension intégrale



G4-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



BABpss

Broche à billes inox 301, Inox



ADSR

Accouplement sans jeu Gerwah®, de 12,5 à 525Nm



BTE

Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes

## Produits complémentaires



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805