


- À utiliser avec les chaînes CAP805/SS
- Matières :
 - Polyamide renforcé
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -10°C à +120°C
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL805-19-25	117	25	0,3	15,70 €
DBL805-19-30	117	30	0,3	15,70 €
DBL805-19-35	117	35	0,3	15,70 €
DBL805-19-40	117	40	0,3	15,70 €
DBL805-21-25	129	25	0,3	16,15 €
DBL805-21-30	129	30	0,3	16,15 €
DBL805-21-35	129	35	0,3	16,15 €
DBL805-21-40	129	40	0,3	16,15 €
DBL805-23-25	141	25	0,3	17,36 €
DBL805-23-30	141	30	0,3	17,36 €
DBL805-23-35	141	35	0,3	17,36 €
DBL805-23-40	141	40	0,3	17,36 €
DBL805-25-25	153	25	0,4	18,07 €
DBL805-25-30	153	30	0,4	18,07 €
DBL805-25-35	153	35	0,4	18,07 €
DBL805-25-40	153	40	0,4	18,07 €

Nos autres produits




RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



PSG125

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



GPLss

Goupillon, inox



PCF2

Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



BSPM

Vis à billes miniature et écrou simple, Ecrou + vis roulée



SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2




GPB

Poignée sphérique femelle taraudée, Avec insert laiton



MFBC

Accouplement soufflet, Aluminium et Bronze - avec mâchoire de serrage



T5M T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



BFDDII

Douille de réception pour broche de fixation, Acier nickelé



AHEX

Arbre hexagonal, Arbre hexagonal



NT92

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 15 à 40 Nm - à trains...

Produits complémentaires



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805