

Diabolo pour chaîne à palettes

DBL820 Pour chaînes séries 820 et 815



- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815
- Matières :
 - Acétal autolubrifiant
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique

Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL820-21-25	129	25	0,3	13,76 €
DBL820-21-30	129	30	0,3	13,76 €
DBL820-21-35	129	35	0,3	13,76 €
DBL820-21-40	129	40	0,3	13,76 €
DBL820-23-25	141	25	0,4	15,45 €
DBL820-23-30	141	30	0,4	15,45 €
DBL820-23-35	141	35	0,4	15,45 €
DBL820-23-40	141	40	0,4	15,90 €
DBL820-25-25	153	45	0,4	15,74 €
DBL820-25-30	153	30	0,4	15,74 €
DBL820-25-35	153	35	0,4	15,74 €
DBL820-25-40	153	40	0,4	15,74 €

Dimensions en mm




Diabolo pour chaîne à palettes

Pour chaîne série 880TAB et 881TAB DBL880

- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matière :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C
(+70°C en milieu humide)

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)




REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL880-19-25	117	25	0,3	13,76 €
DBL880-19-30	117	30	0,3	13,76 €
DBL880-19-35	117	35	0,3	13,76 €
DBL880-19-40	117	40	0,3	13,76 €
DBL880-21-25	129	25	0,3	14,35 €
DBL880-21-30	129	30	0,3	14,35 €
DBL880-21-35	129	35	0,3	14,35 €
DBL880-21-40	129	40	0,3	14,35 €
DBL880-23-25	141	25	0,3	15,90 €
DBL880-23-30	141	30	0,3	15,90 €
DBL880-23-35	141	35	0,3	15,90 €
DBL880-23-40	141	40	0,3	15,79 €
DBL880-25-25	153	25	0,4	16,74 €
DBL880-25-30	153	30	0,4	16,74 €
DBL880-25-35	153	35	0,4	16,74 €
DBL880-25-40	153	40	0,4	16,74 €


Dimensions en mm

Nos autres produits



CDRs

Câble de retenue pour broche à billes compact, Sécurise contre la...



MAT

Arbre étiré calibré rectifié, Acier 100C6



PTAF100-PAMF100

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Ø 100



AZY_SS

Amortisseur élastique cylindrique inox, Inox



ZAm

Arbre tarudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié



DOMI120

Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120



VRSF

Anneau de levage orientable mâle, Orientable mâle



CLR

Chape droite, Chape droite pour chape mâle



CQA30

Chariot de réglage miniature, 30



PRF4545

Profilé inox standard, 45 x 45 mm



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



ZG0

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



CAP820

Chaîne à palette droite, Etroite série 820



CAP815

Chaîne à palette droite, Etroite série 815



PT820

Pignon de traction, Séries 820 et 815



PR820

Roue de renvoi, Séries 820 et 815