
Diabolo pour chaîne à palettes

Pour chaînes série 821

DBL821

- ***À utiliser avec les chaînes CAP821***
- *Matières :*
  Acétal autolubrifiant
- *T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)*






REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande


Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Nos autres produits



APBC

Tube rond pour noix, Tube rond pour noix



PM3

Roue pour vis sans fin, Plastique usiné (delrin)




SHW

Rondelle simple , Acier



ABL100000

Brosse antistatique, Pour surfaces sensibles



NKIB

Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans les 2 sens



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm



KB_UU

Douille à billes massive fermée, De précision - acier



PTA40

Pied articulé à embase tôle Ø 40, jusqu'à 3000N



CDP

Canon de perçage, Acier



TCC

Tendeur à 2 crochets, Acier



PRF-SMA

Serrure magnétique pour profilé aluminium, Serrure rapide ajustable

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805