


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Nos autres produits




WJUM20

Patin Drylin® W,
Patin



QN

Roulement à rouleaux
cylindriques acier,
Bague extérieure libre



PRZ

Profil support de
chaîne à palettes,
Profil en Z à clipser



G3

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



BH02

Bride avec roulement,
Montage avec circlips



PLM-SC

Aimant plat avec trou
fraisé, Avec trou
fraisé



ASL

Anneau de levage à
45° à souder, A 45° à
souder



KBS_UU

Douille à billes
massive fermée inox,
De précision - inox /
-20°...



NCT_AT

Noix de connexion, A
angle variable



GSI

Vérin à gaz inox, Inox



DOMI30

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



BOX-TOR-D

Coffret de joints
toriques en nitrile,
18,00 x 2,00mm à
50,00 x 5,00

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



PR821

Roue de renvoi, Séries
821 et 805