


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Nos autres produits



EPE

Ecrou papillon étroit
Hygienic Design®,
Étroit



PFM

Pied fixe tôle
emboutie, Tôle
emboutie



SLBS

Bouton d'indexage
tout inox, Tout inox



PSG3

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé



VDSCB

Système de réglage
par verrou coulissant,
Câble de blocage pour
ve...



CHM63

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
196 Nm



SDC

D



GLB

Petit volant à 6 lobes
tarauté traversant,
Technopolymère -
Laiton



BPPss

Palier tôle à charge
légère inox, Inox



BPFLss

Palier applique tôle à
charge légère inox,
Inox



H3

Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



SVG

Grenouillère rigide
réglable, Course de
118mm à 130,5mm

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



PR821

Roue de renvoi, Séries
821 et 805