


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Nos autres produits



Butée élastique inox,
inox



Galet de came,
Standard - acier



Roue de précision,
Bronze



Goupille pleine,
standard DIN 6325



Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



Engrenage droit inox,
Inox 304L



Serre-câble à étrier,
Acier




Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



Ecrou autofreiné,
Acier



Grenouillère rigide
réglable, Course de
117,4mm à 128mm



Galet de came,
Standard - acier



Disque tendeur pour
chaîne, Disque
tendeur acier

Produits complémentaires



Chaîne à palette
droite, Large série
821



Roue de renvoi, Séries
821 et 805