


- À utiliser avec les chaînes CAP821

- Matières :

Acétal autolubrifiant

- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

## Nos autres produits



Guidage pour profilé aluminium, Rail Parallèle



Axe de fixation avec sûreté à enclement, avec sûreté à enc...



Bandé magnétique, Bandé magnétique



Palier à chapeau tout inox, Inox



C



Barreau denté type T, T2,5



Unité de guidage en H, Pour vénins Ø50



Engrenage conique acier, 2:1



Accessoires pour presse PRES-3HR et PRES-4HR, Porte-



Bouton d'indexage à bride, à bride de fixation horizontale



Accouplement sans jeu Gerwah®, de 12,5 à 525Nm



Coffret de collier de serrage, Coffret colliers inox

## Produits complémentaires



Chaîne à palette droite, Large série 821



Roue de renvoi, Séries 821 et 805