


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Nos autres produits



NK27

Guidage miniature
Drylin® N, Largeur 27
mm



BLM

Poussoir lisse à bille à
ressort, Corps inox



PLM-C

Aimant plat de
maintien, Aimant plat
de maintien



BPM-Z

Poussoir plastique à
bille à ressort avec
fente, Corps plastique
+...



PRF_BP

Butée de porte pour
profilé aluminium,
Butée pour porte à
battant



PSPT

Poignée souple pour
tube, PVC



VPRA_M

Volant à poignée
tournante, Plastique
thermodurcissable -
Moyeu inox



INO

Engrenage interne,
Acier 20NCD2



PW_PWG25

Vis sans fin de
précision, Acier



PDD

Poussoir de détection,
Avec axe de détection
anti-rotation



RAS

Embout à rotule à 90°
DIN71802, Acier



T10courroie

Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette
droite, Large série
821



PR821

Roue de renvoi, Séries
821 et 805