


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

Nos autres produits



AT5M AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier



PLM-SC

Aimant plat avec trou taraudé, Avec trou taraudé



DEP

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...



SDG

Support de guides, Plastique



BABS

Broche à billes compacte inox 630, Inox trempé



PR65C

Pied semi-rotulé oscillant Ø 65, Ø 65




GLT3-46

Glissières télescopiques acier, Extension intégrale



NKIB

Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans les 2 sens



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® fixe



CABPVC

Câble acier galvanisé avec PVC transparent, Acier galvanisé avec ...



VRC1

Verrou rotatif 1 côté, 1 côté



RTK

Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon et acier

Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805