


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :  
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

## Nos autres produits



INS\_SS

Insert auto-taraudeur  
inox, Inox



PAP

Poignée pour profilé  
aluminium, Poignée  
ergonomique



DIV\_SS

Doigt d'indexage  
verrouillable inox,  
Verrouillable inox



PSG125S

Engrenage droit de  
précision, Inox 303



ZHGS

Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)



BPM

Poussoir à bille à  
ressort avec fente,  
Innox 303



CAP880

Chaîne à palette à  
flexion, Etroite série  
880



PRF\_P

Pied de fixation pour  
profilé 45x45, Pied de  
fixation



CLLCLLP

Tourillon série longue,  
Acier - série longue



VTLF

Petit volant femelle à  
3 lobes, Polyamide -  
Laiton



DILC

Doigt d'indexage à  
levier, à levier



LAT4

Actionneur linéaire  
motorisé 4A, 4  
ampères

## Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette  
droite, Large série  
821



PR821

Roue de renvoi, Séries  
821 et 805