


- À utiliser avec les chaînes CAP821
- Matières :  
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)




### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL821-19-25	118,0	25	0,3	29,21 €
DBL821-19-30	118,0	30	0,3	29,21 €
DBL821-19-35	118,0	35	0,3	29,21 €
DBL821-19-40	118,0	40	0,3	29,21 €
DBL821-21-25	129,8	25	0,3	29,73 €
DBL821-21-30	129,8	30	0,3	29,73 €
DBL821-21-35	129,8	35	0,3	29,73 €
DBL821-21-40	129,8	40	0,3	29,73 €
DBL821-23-25	142,2	25	0,3	31,02 €
DBL821-23-30	142,2	30	0,3	31,02 €
DBL821-23-35	142,2	35	0,3	31,02 €
DBL821-23-40	142,2	40	0,3	31,02 €
DBL821-25-25	154,7	25	0,4	31,74 €
DBL821-25-30	154,7	30	0,4	31,74 €
DBL821-25-35	154,7	35	0,4	31,74 €
DBL821-25-40	154,7	40	0,4	31,74 €

## Nos autres produits




LAT2

Actionneur linéaire  
motorisé 2A, 2  
ampères



NPR

Noix porte réflecteur,



M0

Couple roue et vis  
sans fin, Bronze



MSP19

Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø19,  
cylindrique avec in...



T10-BAR

Barreau denté type T,  
T10



SSG2\_304L

Engrenage droit inox,  
Inox 304L



LF

Ecrou de réglage et  
de serrage, Ecrou de  
réglage



DOMI30

Chariot de réglage  
Domino 30, Chariot  
DOMILINE 30



PPG

Bouton d'indexage à  
bride, à bride de  
fixation horizontale



MEB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 1:1



PV2R

Porte-ventouse  
orientable, Serrage  
renforcé



AT5-10ECO

Poulie dentée de  
positionnement type  
AT, Série économique  
- AT5 a...

## Produits complémentaires



CAP821

Chaîne à palette  
droite, Large série  
821



PR821

Roue de renvoi, Séries  
821 et 805