

Diabolo pour chaîne à palettes

DBL820 Pour chaînes séries 820 et 815



- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815
- Matières :
 - Acétal autolubrifiant
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique

Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØDE | Alésage ØA | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|--------------|-----|---------------|---------------|--------------------|
| DBL820-21-25 | 129 | 25 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL820-21-30 | 129 | 30 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL820-21-35 | 129 | 35 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL820-21-40 | 129 | 40 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL820-23-25 | 141 | 25 | 0,4 | 15,45 € |
| DBL820-23-30 | 141 | 30 | 0,4 | 15,45 € |
| DBL820-23-35 | 141 | 35 | 0,4 | 15,45 € |
| DBL820-23-40 | 141 | 40 | 0,4 | 15,90 € |
| DBL820-25-25 | 153 | 45 | 0,4 | 15,74 € |
| DBL820-25-30 | 153 | 30 | 0,4 | 15,74 € |
| DBL820-25-35 | 153 | 35 | 0,4 | 15,74 € |
| DBL820-25-40 | 153 | 40 | 0,4 | 15,74 € |

Dimensions en mm




Diabolo pour chaîne à palettes

Pour chaîne série 880TAB et 881TAB DBL880

- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matière :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C
(+70°C en milieu humide)

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØDE | Alésage ØA | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|--------------|-----|---------------|---------------|--------------------|
| DBL880-19-25 | 117 | 25 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL880-19-30 | 117 | 30 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL880-19-35 | 117 | 35 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL880-19-40 | 117 | 40 | 0,3 | 13,76 € |
| DBL880-21-25 | 129 | 25 | 0,3 | 14,35 € |
| DBL880-21-30 | 129 | 30 | 0,3 | 14,35 € |
| DBL880-21-35 | 129 | 35 | 0,3 | 14,35 € |
| DBL880-21-40 | 129 | 40 | 0,3 | 14,35 € |
| DBL880-23-25 | 141 | 25 | 0,3 | 15,90 € |
| DBL880-23-30 | 141 | 30 | 0,3 | 15,90 € |
| DBL880-23-35 | 141 | 35 | 0,3 | 15,90 € |
| DBL880-23-40 | 141 | 40 | 0,3 | 15,79 € |
| DBL880-25-25 | 153 | 25 | 0,4 | 16,74 € |
| DBL880-25-30 | 153 | 30 | 0,4 | 16,74 € |
| DBL880-25-35 | 153 | 35 | 0,4 | 16,74 € |
| DBL880-25-40 | 153 | 40 | 0,4 | 16,74 € |


Dimensions en mm

Nos autres produits



BOX-TOR-INCH

Coffret de joints en pouce NBR90Sh A, Pour boulonnerie et raccord



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP14 Polyuréthane armature ac...



SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



PRF1932

Profilé aluminium standard, 19 x 32 mm



VTSM

Vis à tête sphérique Hygienic Design®, Inox



CM_CO

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...



T5M T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



INS_BR

Insert auto-taraudeur laiton, Laiton



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère -



MDR_SS

Manille droite inox à piton à œil, Inox



DILC

Doigt d'indexage à levier, à levier

Produits complémentaires



CAP880

Chaîne à palette à flexion, Etroite série 880



PR880

Roue de renvoi, Série 880