

Diabolo pour chaîne à palettes

DBL820 Pour chaînes séries 820 et 815



- À utiliser avec les chaînes CAP820 et CAP815
- Matières :
 - Acétal autolubrifiant
 - Visserie inox
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique

Avantage

- Montage facile grâce aux demi-coques

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL820-21-25	129	25	0,3	13,76 €
DBL820-21-30	129	30	0,3	13,76 €
DBL820-21-35	129	35	0,3	13,76 €
DBL820-21-40	129	40	0,3	13,76 €
DBL820-23-25	141	25	0,4	15,45 €
DBL820-23-30	141	30	0,4	15,45 €
DBL820-23-35	141	35	0,4	15,45 €
DBL820-23-40	141	40	0,4	15,90 €
DBL820-25-25	153	45	0,4	15,74 €
DBL820-25-30	153	30	0,4	15,74 €
DBL820-25-35	153	35	0,4	15,74 €
DBL820-25-40	153	40	0,4	15,74 €

Dimensions en mm




Diabolo pour chaîne à palettes

Pour chaîne série 880TAB et 881TAB DBL880

- À utiliser avec les chaînes CAP880T
- Matière :
Acétal autolubrifiant
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C
(+70°C en milieu humide)

Accessoires

- Bague d'arrêt BAP (tome 5 p.94-95)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDE	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
DBL880-19-25	117	25	0,3	13,76 €
DBL880-19-30	117	30	0,3	13,76 €
DBL880-19-35	117	35	0,3	13,76 €
DBL880-19-40	117	40	0,3	13,76 €
DBL880-21-25	129	25	0,3	14,35 €
DBL880-21-30	129	30	0,3	14,35 €
DBL880-21-35	129	35	0,3	14,35 €
DBL880-21-40	129	40	0,3	14,35 €
DBL880-23-25	141	25	0,3	15,90 €
DBL880-23-30	141	30	0,3	15,90 €
DBL880-23-35	141	35	0,3	15,90 €
DBL880-23-40	141	40	0,3	15,79 €
DBL880-25-25	153	25	0,4	16,74 €
DBL880-25-30	153	30	0,4	16,74 €
DBL880-25-35	153	35	0,4	16,74 €
DBL880-25-40	153	40	0,4	16,74 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



DB

Engrenage conique
acier, 2:1



VRM

Anneau de levage
orientable femelle,
Orientable femelle



EIM

Etrier inox, Inox




PO

Poignée de
maintenance multi-
secteurs, Trou lisse



BPL

Bille porteuse avec
flasque, Légère



LRH

Tige trapézoïdale à
double inclinaison, 1
filet à double inclinaison...



BPP

Palier tôle à charge
légère, Tôle



BHC

Vis à tête bombée,
Inox A2



SVR20

Vérin à vis - Avec
écrou de
déplacement, Avec



SDG_SS

Support de guide
universel, Inox



H3

Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné



VLBS

Anneau de levage
articulé à souder,
Articulé à souder

Produits complémentaires



CAP880

Chaîne à palette à
flexion, Etroite série
880



PR880

Roue de renvoi, Série
880