



# Douille avec insert protection

Hygienic Design® et Usit®

DEP-HD

- Douilles avec embout plastique pour le montage des produits Hygienic Design® et Usit®


- Matière :

Douille acier à outils

Insert PETP spécial


## Avantages

- Douille à entraînement 1/2". Insert plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme Hygienic. L'insert plastique est fabriqué en PETP spécial et est homologué FDA. L'insertion dans la douille spéciale se fait manuellement. Sa forme, associée à un dispositif de bridage, assure un maintien optimal à l'intérieur de la douille.
- Aucun outil spécial n'est requis pour remplacer les inserts plastiques usés.
- Avec un couple de serrage (conformément à la norme DIN pour les vis et écrous A4-70, coefficient de frottement  $\mu$  0,12) les inserts plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1000 cycles voir plus.



□12,5(1/2")

Douille DEP/HD



Insert DEP/HD/INS

## REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	ØD	ØD1	L	T	SW	SW1	Assortie aux vis à tête hexagonale	Prix Uni. 1 à 4
<b>Douille</b>								
DEP-11/HD	16,6	22	37,3	10,1	11	-	-	25,65 €
DEP-13/HD	19,1	22	37,3	10,6	13	-	-	25,53 €
DEP-16/HD	22,9	23,6	37,1	11,3	16	-	-	26,88 €
DEP-19/HD	26,6	23	37,0	13,2	19	-	-	27,78 €
DEP-21/HD	29,0	25	36,8	12,9	21	-	-	43,21 €
DEP-27/HD	35,2	25	44,4	18,1	27	-	-	51,07 €
<b>Insert de protection</b>								
DEP-8/HD/INS	-	-	18,0	6	11	8	M5	8,45 €
DEP-10/HD/INS	-	-	19,5	10	13	10	M6	8,52 €
DEP-13/HD/INS	-	-	21,5	11	16	13	M8	9,35 €
DEP-16/HD/INS	-	-	22,0	13,5	19	16	M10	9,82 €
DEP-18/HD/INS	-	-	21,5	12	21	18	M12	10,17 €
DEP-24/HD/INS	-	-	26,5	18	27	24	M16	14,51 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

61

## Nos autres produits



H1

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés, Acier  
20NCD2



SHN

Ecrou 6 pans DIN 934,  
Inox A2



WBGV

Anneau de levage, A  
maillon à visser



SRG

Grenouillère rigide  
réglable, Course de  
77,3mm à 83mm



BABss

Broche à billes inox  
303, Inox 303



TB

Engrenage conique -  
Acier 60C40, 3:1



CHAL3

Charnière piano, Acier



KGS

Vis à billes au mètre,  
Vis à billes roulée, au  
mètre




QTR

Roulement à rouleaux  
coniques, Acier



CHNrb

Chaîne de  
signalisation rouge et  
blanche, Acier



CF

Galet de came,  
Standard - acier



GAL\_25

Galet pour convoyeur,  
Sans roulement à  
billes

Produits complémentaires