


- Angle de pression 20°
- Matière : Acier 20NCD2
- Saignée en U entre les deux dentures

Options

- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'à Module 3
- Autres matières (acier, laiton...)



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Module	Z _A Dents	Primitif ØP _A	Z _B Dents	Primitif ØP _B	Alésage ØA	ØPied ØR	Prix Uni. 1 à 5
DG1.5-16/48	1,5	16	24,00	48	72,00	10	13,00	108,13 €
DG1.5-20/100		20	30,00	100	150,00	10	19,00	227,28 €
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille								
DG1,5-20/120	2	20	30,00	120	180,00	10	19,00	359,48 €
DG2-15/45		15	30,00	45	90,00	15	24,00	153,93 €
DG2-15/60		15	30,00	60	120,00	15	24,00	279,48 €
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille								
DG2-20/120		20	40,00	120	240,00	15	34,00	657,11 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 €/min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 183

Nos autres produits



VDSB
Système de réglage par verrou coulissant, Câble de blocage pour verrou pour trou



G01
Cardan simple , Paliers lisses simples



ABL100005
Brosse antistatique, Standard



DB
Engrenage conique acier, 2:1



G1
Engrenage droit acier, Acier 20NCd2



PWDL_PWGDL15
Roue de précision, Delrin



DOMI120
Chariot de réglage Domino 120, Chariot DOMILINE 120



CHTRP
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, jusqu'à 87,3 Nm



M1
Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



SHA_PT
Volant plein à poignée tournante, Polyamide



BFA
Bague de frein pour arbres, Anneau type E



CHAsb89
Charnière sans broche, Charnière polymère

Produits complémentaires