

Goupille extractible **DIN 7979D** **Aci** **DIN** **Stock**


DHX

Acier trempé

- Extraction facilitée pour des trous difficiles d'accès
- Tolérance du diamètre extérieur m6
- Matière : acier trempé (DIN 7979D)
- Conditionnées par lot

Info.

- Présence d'un méplat pour laisser s'échapper l'air au montage et au démontage
- Vendues aussi en coffret (**tome 1 p.638**)



REMISES

Qté	1+	3+	5+	10+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD	Filetage	Longueur L	Qté par lot	Prix Uni. par lot
DHX4-10/B	4	M2	10	10	✓ 37,96 €
DHX4-12/B	4	M2	12	10	✓ 38,11 €
DHX4-14/B	4	M2	14	10	✓ 38,23 €
DHX4-16/B	4	M2	16	10	✓ 38,39 €
DHX4-20/B	4	M2	20	10	✓ 38,78 €
DHX5-10/B	5	M3	10	10	✓ 21,75 €
DHX5-12/B	5	M3	12	10	✓ 21,87 €
DHX5-16/B	5	M3	16	10	✓ 22,00 €
DHX5-20/B	5	M3	20	10	✓ 22,48 €
DHX5-24/B	5	M3	24	10	✓ 22,84 €
DHX5-30/B	5	M3	30	10	✓ 23,91 €
DHX6-12/B	6	M4	12	10	✓ 21,10 €
DHX6-16/B	6	M4	16	10	✓ 18,91 €
DHX6-20/B	6	M4	20	10	✓ 17,71 €
DHX6-24/B	6	M4	24	10	✓ 17,79 €
DHX6-30/B	6	M4	30	10	✓ 18,01 €
DHX6-40/B	6	M4	40	10	✓ 18,48 €
DHX6-60/B	6	M4	60	10	✓ 21,35 €

Références	ØD	Filetage	Longueur L	Qté par lot	Prix Uni. par lot
DHX8-16/B	8	M5	16	10	✓ 21,79 €
DHX8-20/B	8	M5	20	10	✓ 18,55 €
DHX8-24/B	8	M5	24	10	✓ 18,73 €
DHX8-28/B	8	M5	28	10	✓ 18,86 €
DHX8-30/B	8	M5	30	10	✓ 19,43 €
DHX8-40/B	8	M5	40	10	✓ 20,14 €
DHX8-50/B	8	M5	50	10	✓ 21,10 €
DHX10-20/B	10	M6	20	10	✓ 23,74 €
DHX10-24/B	10	M6	24	10	✓ 24,36 €
DHX10-30/B	10	M6	30	10	✓ 20,98 €
DHX10-40/B	10	M6	40	10	✓ 21,92 €
DHX10-45/B	10	M6	45	10	- 22,52 €
DHX10-50/B	10	M6	50	10	✓ 23,17 €
DHX10-60/B	10	M6	60	10	✓ 24,36 €
DHX12-40/B	12	M6	40	10	✓ 25,00 €
DHX12-60/B	12	M6	60	10	✓ 29,11 €
DHX12-90/B	12	M6	90	10	✓ 46,13 €
DHX12-100/B	12	M6	100	10	- 43,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Positionnement relatif
- Chanfrein 15°
- Matière : acier 100 Cr6 trempé 58-60HRC rectifié
- Selon DIN 6325 (ISO 8734)
- Cisaillement cf. page technique
- Conditionnées par boîte



Info.

- Vendues aussi en coffret (tome 1 p.637)


REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix -20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH1-5/B	1,0	5	100	✓	6,41 €
DH1-6/B	1,0	6	100	✓	6,41 €
DH1-5-5/B	1,5	5	100	✓	4,72 €
DH1-5-6/B	1,5	6	100	✓	6,41 €
DH1-5-8/B	1,5	8	100	✓	5,34 €
DH1-5-10/B	1,5	10	100	✓	5,58 €
DH2-6/B	2,0	6	100	✓	5,34 €
DH2-8/B	2,0	8	100	✓	5,66 €
DH2-10/B	2,0	10	100	✓	5,89 €
DH2-12/B	2,0	12	100	✓	6,23 €
DH2-14/B	2,0	14	100	✓	6,65 €
DH2-16/B	2,0	16	100	✓	7,01 €
DH2-30/B	2,0	30	100	✓	18,48 €
DH2-5-10/B	2,5	10	100	✓	6,25 €
DH2-5-12/B	2,5	12	100	✓	6,41 €
DH3-6/B	3,0	6	100	✓	5,58 €
DH3-8/B	3,0	8	100	✓	5,37 €
DH3-10/B	3,0	10	100	✓	5,66 €
DH3-12/B	3,0	12	100	✓	5,98 €
DH3-16/B	3,0	16	100	✓	6,77 €
DH3-18/B	3,0	18	100	✓	7,18 €
DH3-20/B	3,0	20	100	✓	7,46 €
DH3-24/B	3,0	24	100	✓	8,16 €
DH3-30/B	3,0	30	100	✓	9,32 €
DH3-32/B	3,0	32	100	✓	9,66 €
DH3-40/B	3,0	40	100	✓	14,52 €
DH4-6/B	4,0	6	100	✓	6,80 €
DH4-8/B	4,0	8	100	✓	6,74 €

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH4-10/B	4,0	10	100	✓	7,37 €
DH4-12/B	4,0	12	100	✓	7,55 €
DH4-14/B	4,0	14	100	✓	7,90 €
DH4-16/B	4,0	16	100	✓	8,38 €
DH4-18/B	4,0	18	100	✓	8,81 €
DH4-20/B	4,0	20	100	✓	9,28 €
DH4-28/B	4,0	28	100	-	11,04 €
DH4-30/B	4,0	30	100	✓	11,45 €
DH4-32/B	4,0	32	100	-	11,89 €
DH4-40/B	4,0	40	100	✓	14,23 €
DH4-50/B	4,0	50	100	✓	21,25 €
DH4-60/B	4,0	60	100	✓	29,47 €
DH5-8/B	5,0	8	25	✓	5,11 €
DH5-10/B	5,0	10	25	✓	5,13 €
DH5-12/B	5,0	12	25	✓	5,21 €
DH5-14/B	5,0	14	25	✓	5,34 €
DH5-16/B	5,0	16	25	✓	5,50 €
DH5-20/B	5,0	20	25	✓	5,69 €
DH5-24/B	5,0	24	25	✓	5,98 €
DH5-26/B	5,0	26	25	✓	6,15 €
DH5-28/B	5,0	28	25	✓	6,23 €
DH5-30/B	5,0	30	25	✓	6,33 €
DH5-36/B	5,0	36	25	✓	6,80 €
DH5-40/B	5,0	40	25	✓	7,01 €
DH5-50/B	5,0	50	25	✓	7,90 €
DH6-10/B	6,0	10	25	✓	5,58 €
DH6-12/B	6,0	12	25	✓	5,61 €
DH6-14/B	6,0	14	25	✓	5,78 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte	Références	ØD m6	Longueur L	Nb. par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
DH6-16/B	6,0	16	25	✓	5,78 €	DH8-40/B	8,0	40	25	✓	10,71 €
DH6-18/B	6,0	18	25	✓	5,93 €	DH8-50/B	8,0	50	25	✓	12,19 €
DH6-20/B	6,0	20	25	✓	6,15 €	DH8-80/B	8,0	80	25	✓	20,51 €
DH6-24/B	6,0	24	25	✓	6,33 €	DH10-20/B	10,0	20	25	✓	9,66 €
DH6-26/B	6,0	26	25	✓	6,61 €	DH10-26/B	10,0	26	25	✓	11,01 €
DH6-28/B	6,0	28	25	✓	6,74 €	DH10-30/B	10,0	30	25	✓	11,82 €
DH6-30/B	6,0	30	25	✓	6,90 €	DH10-36/B	10,0	36	25	✓	13,14 €
DH6-36/B	6,0	36	25	✓	7,35 €	DH10-40/B	10,0	40	25	-	13,93 €
DH6-40/B	6,0	40	25	✓	7,68 €	DH10-45/B	10,0	45	25	✓	14,79 €
DH6-50/B	6,0	50	25	✓	8,81 €	DH10-50/B	10,0	50	25	✓	15,79 €
DH6-60/B	6,0	60	25	✓	10,11 €	DH10-60/B	10,0	60	25	✓	17,92 €
DH8-16/B	8,0	16	25	✓	8,18 €	DH10-80/B	10,0	80	25	-	24,81 €
DH8-18/B	8,0	18	25	✓	8,23 €	DH12-20/B	12,0	20	25	-	14,69 €
DH8-20/B	8,0	20	25	✓	8,28 €	DH12-30/B	12,0	30	25	✓	16,87 €
DH8-24/B	8,0	24	25	✓	8,76 €	DH12-40/B	12,0	40	25	✓	19,50 €
DH8-30/B	8,0	30	25	✓	9,52 €						

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



GARQT

Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour



FF50

Réducteur à arbres parallèles, de 111 à 425 Nm



PRF-GPB

Guidage pour profilé aluminium, Rail pour rainure 8mm



BEAS

Bouton étoile antistatique, Etoile, antistatique



GDR880

Guide droit pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



M0

Couple roue et vis sans fin, Bronze



M1

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



NKXR

Roulement combiné sans bague interne, A aiguilles et à butée à r...



IN1

Engrenage interne, Acier 20NCD2



PRF_BP

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée pour porte à



DPAK_DKON

Butée élastique, Acier



GALRUB

Galet pour convoyeur, Caoutchouc

Produits complémentaires



DP

Goupille pleine, standard ISO 2338



BOXdhx

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible DIN ...



DH

Goupille pleine, standard DIN 6325