



Doigt d'indexage avec anneau

Corps fileté M8x1 à M20x1,5

DIA

- Matière :

Finition acier : doigt trempé,

Classe de résistance 5.8.

Finition inox : doigt trempé,

Corps : inox 303

Doigt : inox 420 trempé

Anneau : inox 301

- Finitions :

Acier bruni : doigt trempé, bruni, rectifié

Inox naturel : doigt trempé, poli et rectifié




Info.


- Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal.

Après déverrouillage, une autre position peut être obtenue.

- Avec l'anneau, il est possible d'automatiser le doigt d'indexage, par exemple à l'aide d'un vérin pneumatique ou d'une commande à distance.



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD4	L1	L2	L4	H	SW1	SW2	Fx30°	F1(N)	F2(N)	Force du ressort initiale finale	
													Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier, doigt acier trempé														
DIA8-4	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	9,69 €
DIA10-5	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	9,23 €
DIA12-6	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	10,25 €
DIA16-8	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	13,66 €
DIA20-10	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	19,45 €
Inox, doigt inox trempé														
DIA8-4/SS	4	M8x1,0	15	15	6	13	4	10	13	1,0	6	12	✓	16,95 €
DIA10-5/SS	5	M10x1,0	23	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12	✓	16,15 €
DIA12-6/SS	6	M12x1,5	23	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14	✓	18,98 €
DIA16-8/SS	8	M16x1,5	28	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35	✓	25,35 €
DIA20-10/SS	10	M20x1,5	28	28	12	25	10	22	30	2,8	15	40	✓	41,90 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 47

Nos autres produits



RPP5
Courroie type RPP compatible HTD, RPP5



ARL_SRS
Crémaillère flexible plastique, Clips de fixation



PRES2HR
Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 200kg



WJUM16
Guidage modulable Drylin® W, Patin



712_015
Bouton de serrage, Moleté



HTD8M_20
Poulie type HTD pour courroie RPP, HTD8 Fonte



PO
Poignée de cartérisation multi-secteurs, Trou lisse



PLC_PLT
Aimant - Plot magnétique, Avec trou taraudé



PAMF100
Pied tôle à fixer, Ø 100



PRF_GAL
Galet pour profilé aluminium, Galet creux ø12



RPPM
Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP14 Polyuréthane



V3RA
Volant, Polyamide

Produits complémentaires



SDA
Doigt d'indexage - Support, fixation parallèle au verrou



SDB
Doigt d'indexage - Support, fixation perpendiculaire au verrou



PITAss
Doigt d'indexage, avec poignée en T



PITAss
Doigt d'indexage, avec poignée en T