



- Type de réducteur : vis sans fin
- Paliers réducteurs : autolubrifiants
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C
- Masse : 1kg
- Type de protection : IP40
- Jeu angulaire : NC
- Charge axiale maxi. : NC
- Charge radiale : NC

Accessoires

- Carte FIRSTDC-1Q-60/10 et NANODC-1Q-30/3 (tome 2 p.282-283)
- Alimentation ALIDR30-12, ALIDR30-24, ALIDR-120-24 (tome 2 p.280-281)




REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Rapports	Rendement	Vitesse en charge nominal (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Compatible carte		Prix Uni. 1 à 5
Version 12V DC								
DOG316-12-46	62:1	0,5	38	2,0	3,4	Non	Oui	188,29 €
DOG316-12-30	62:1	0,5	32	1,5	3,0	Non	Oui	188,29 €
Version 24V DC								
DOG316-24-75	62:1	0,5	65	1,5	3,0	Non	Oui	188,29 €
DOG316-24-46	62:1	0,5	38	2,0	1,7	Oui	Oui	188,29 €



Dimensions en mm

- Type de réducteur : roue et vis
- Paliers : autolubrifiants
- Jeu angulaire : N/C
- Charge axiale maxi : N/C
- Charge radiale maxi : N/C
- T° d'utilisation de : -40°C à +80°C
- Masse mini : 1,25kg
- Irréversibilité si rendement <50%



Accessoires

- Carte FIRSTDC-1Q-60/10
NANODC-1Q-30/3
(tome 2 p.282-283)
- Alimentation ALIDR30-24,
(tome 2 p.280-281)



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-7%	Sur demande

Références	Rapports	Rendement (%)	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Compatible Nano First	Prix Uni. 1 à 5
Version 12 V DC								
DOG111-12-135	12,2:1	60	135	105	1,5	4,0	Non Oui	362,79 €
DOG111-12-50	62,0:1	45	50	40	5,0	5,0	Non Oui	211,57 €
DOG111-12-34	62,0:1	45	34	25	6,0	4,0	Non Oui	211,57 €
DOG111-12-17	62,0:1	45	17	10	6,0	2,0	Oui Oui	215,92 €
Version 24 V DC								
DOG111-24-270	12,2:1	60	270	240	1,5	4,0	Non Oui	362,79 €
DOG111-24-78	62,0:1	45	78	70	3,0	3,0	Oui Oui	233,16 €
DOG111-24-50	62,0:1	45	50	40	5,0	2,5	Oui Oui	224,54 €
DOG111-24-34	62,0:1	45	34	25	6,0	2,0	Oui Oui	215,92 €

Dimensions en mm



Motoréducteur 12V et 24V DC



Couple de 4Nm à 9Nm

DOG319

- **Type de réducteur : vis sans fin**
- Paliers réducteurs : autolubrifiants
- Jeu angulaire : NC
- Charge axiale maxi. : NC
- Charge radiale maxi. : NC
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C
- Masse : 1,7kg
- Vis acier, roue POM

Accessoires

- Carte **FIRSTDC-1Q-60/10, NANODC-1Q-30/3**
(tome 2 p.282-283)
- Alimentation **ALIDR240-24**
(tome 2 p.280-281 et 273)




REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	Sur demande

Références	Rapports	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Compatible carte		Prix Uni. 1 à 5
						Nano	First	
Version 12 V DC								
DOG319-12-15	81:1	18	15	9	3	Non	Oui	361,59 €
DOG319-12-30	81:1	35	30	9	7	Non	Oui	349,65 €
DOG319-12-45	81:1	50	45	8	6	Non	Oui	348,67 €
DOG319-12-85	39:1	95	85	4	7	Non	Oui	426,97 €
Version 24 V DC								
DOG319-24-30	81:1	30	30	9	3	Non	Oui	328,27 €
DOG319-24-45	81:1	45	45	9	3	Non	Oui	330,86 €
DOG319-24-85	39:1	95	85	4	3,5	Non	Oui	441,19 €


Dimensions en mm

- **Type de réducteur : vis sans fin**
- Paliers réducteurs : autolubrifiants
- Jeu angulaire : NC
- Charge axiale maxi. : NC
- Charge radiale maxi. : NC
- T° d'utilisation : -40°C à +80°C
- Masse : 3kg
- Type de protection : IP53
- Irréversible
- Matière :
Vis acier, roue POM



Accessoires

- Pas de carte de régulation disponible
- Carte d'asservissement **FIRSTDC-1Q-60/10** alimentation **ALIDRP240-24** (tome 2 p.283 et 281)
- **Important : pas de possibilité de mettre un codeur à l'arrière du moteur**



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-7%	Sur demande	

Références	Rapports	Vitesse à vide (t/min)	Vitesse en charge (t/min)	Couple nominal (Nm)	Courant nominal (A)	Prix Uni. 1 à 5
Version 12 V DC						
DOG258-12-50	52:1	50	40	12	12	630,65 €
DOG258-12-30	52:1	30	25	15	10	630,65 €
Version 24 V DC						
DOG258-24-50	52:1	50	40	12	6	630,65 €
DOG258-24-30	52:1	30	25	15	5	630,65 €

Dimensions en mm