# DOMI30

## Charge C1 jusqu'à 150 N

- ***Charges élevées***
- *Coefficients de frottement favorables*
- *Guidage à glissement de grande qualité*
- *Entraînement à faible jeu*
- *Réglage fin 0,05mm*
- *Longueurs d'axes standardisés*
- *Système de commande simple*

**Positionnement précis**



**Chariot seul DOMI30**

## Utilisation

- *Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma*
- *Ajustage d'imprimantes à jet d'encre*
- *Réglage de caméras de mesure*
- *Réglage d'unités d'usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)*
- *Focalisation de becs brûleurs*
- *Réglage de têtes laser*
- *Déplacement de butées*
- *Déplacement centré de guidage latéraux (chariot avec broche gauche-droite)*

## Option

- *Autres courses, contactez-nous*
- *Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence*







**Chariots avec volants et compteurs DOMI30-CV (exemple d'application)**















**REMISES**

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | LA | LI | Course | Pas (mm) | Charges admissibles C1 (N) | C2 (N) | FA (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Prix Uni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chariot seul** | | | | | | | | | | | |
| DOMI30-5 | 45 | 50 | 5 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 465,82 € |
| DOMI30-10 | 45 | 55 | 10 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 475,43 € |
| DOMI30-15 | 45 | 60 | 15 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 489,83 € |
| DOMI30-20 | 45 | 65 | 20 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 499,43 € |
| **Chariot avec compteur et volant** | | | | | | | | | | | |
| DOMI30-5-CV/XY | 45 | 50 | 5 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 820,66 € |
| DOMI30-10-CV/XY | 45 | 55 | 10 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 830,29 € |
| DOMI30-15-CV/XY | 45 | 60 | 15 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 844,73 € |
| DOMI30-20-CV/XY | 45 | 65 | 20 | 0,5 | 150 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 854,35 € |

*Dimensions en mm*

# DOMI30 Pour chariot de réglage DOMINO 30

- Le **kit *de fixation*** *est nécessaire pour fixer le chariot réglable DOMINO sur votre surface de montage*
- *La* ***platine*** *sert d'adaptateur pour vos applications et peut être usinée par vous à cet effet*



Platine support pour outils



Jeu d'équerre de fixation



Exemple d'application

Kit de fixation DOMI30-B

Platine DOMI30-M




Plateau tournant DOMI 30-PT




Kit de fixation DOMI 30-B




Platine DOMI 30-M

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Prix Uni. |
|---|---|---|
| DOMI30-B | Kit de fixation | 27,72 € |
| DOMI30-M | Platine | 72,03 € |
| DOMI30-PT | Plateau tournant | 435,48 € |

*Dimensions en mm*

# Pour chariot de réglage DOMINO 30 DOMI30

- Les **kits *de raccordement*** *sont nécessaires pour relier deux chariots réglables* DOMINO




**Kit de raccordement DOMI 30-XY**

**Kit de raccordement DOMI 30-XY**



**Kit de raccordement DOMI 30-XZ**



**Kit de raccordement X-Y**



**Kit de raccordement X-Z**



**Exemple d'application**




**Kit de raccordement DOMI 30-XZ**

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Prix Uni. |
|---|---|---|
| DOMI30-XY | Kit de raccordement X-Y | 64,97 € |
| DOMI30-XZ | Kit de raccordement X-Z | 74,44 € |

*Dimensions en mm*

# DOMI50

## Charge C1 jusqu'à 300 N

- ***Charges élevées***
- *Coefficients de frottement favorables*
- *Guidage à glissement de grande qualité*
- *Entraînement à faible jeu*
- *Réglage fin 0,05mm*
- *Longueurs d'axes standardisés*
- *Système de commande simple*

**Positionnement précis**



**Chariot seul DOMI50**

## Utilisation

- *Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma*
- *Ajustage d'imprimantes à jet d'encre*
- *Réglage de caméras de mesure*
- *Réglage d'unités d'usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)*
- *Focalisation de becs brûleurs*
- *Réglage de têtes laser*
- *Déplacement de butées*
- *Déplacement centré de guidage latéraux (chariot avec broche gauche-droite)*

## Option

- *Autres courses, contactez-nous*
- *Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence*




**Vis sans fin en inox montée sur billes dans la plaque terminale**




**Chariots avec volants et compteurs DOMI50-CV (exemple d'application)**












## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | LA | LI | Course | Pas (mm) | Charges admissibles C1 (N) | C2 (N) | FA (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chariot seul** | | | | | | | | | | | | |
| DOMI50-25 | 70 | 95 | 25 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | ✔ | 485,03 € |
| DOMI50-50 | 70 | 120 | 50 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | ✔ | 494,64 € |
| DOMI50-75 | 70 | 145 | 75 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | - | 504,25 € |
| DOMI50-100 | 70 | 170 | 100 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | ✔ | 516,25 € |
| **Chariot avec compteur et volant** | | | | | | | | | | | | |
| DOMI50-25-CV/XY | 70 | 95 | 25 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | - | 839,91 € |
| DOMI50-50-CV/XY | 70 | 120 | 50 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | - | 849,54 € |
| DOMI50-75-CV/XY | 70 | 145 | 75 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | - | 859,17 € |
| DOMI50-100-CV/XY | 70 | 170 | 100 | 1 | 300 | 215 | 120 | 4 | 5 | 3 | - | 871,20 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# DOMI50 Pour chariot de réglage DOMINO 50

- Le **kit *de fixation*** est nécessaire pour fixer le chariot réglable DOMINO sur votre surface de montage
- La ***platine*** sert d'adaptateur pour vos applications et peut être usinée par vous à cet effet



Platine support pour outils



Jeu d'équerre de fixation

Levier de serrage
DOMI50-LEVIER



Exemple d'application

Kit de fixation
DOMI50-B



Platine
DOMI50-M




Plateau tournant
DOMI 50-PT




Kit de fixation DOMI 50-B




Platine DOMI 50-M

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|
| DOMI50-B | Kit de fixation | ✔ | 27,72 € |
| DOMI50-M | Platine | ✔ | 72,20 € |
| DOMI50-LEVIER | Levier de serrage | ✔ | 38,42 € |
| DOMI50-PT | Plateau tournant | - | 435,48 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# Pour chariot de réglage DOMINO 50 DOMI50

- Les **kits de raccordement** sont nécessaires pour relier deux chariots réglables DOMINO




**Kit de raccordement DOMI 50-XY**

**Kit de raccordement DOMI 50-XY**

**Kit de raccordement DOMI 50-XZ**



**Kit de raccordement X-Y**




**Kit de raccordement DOMI 50-XY**



**Kit de raccordement X-Z**



**Exemple d'application**

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|
| DOMI50-XY | Kit de raccordement X-Y | ✔ | 64,97 € |
| DOMI50-XZ | Kit de raccordement X-Z | - | 74,44 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# DOMI80

## Charge C1 jusqu'à 500 N

- ***Charges élevées***
- *Coefficients de frottement favorables*
- *Guidage à glissement de grande qualité*
- *Entraînement à faible jeu*
- *Réglage fin 0,05mm*
- *Longueurs d'axes standardisés*
- *Système de commande simple*

**Positionnement précis**



**Chariot seul DOMI80**

## Utilisation

- *Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma*
- *Ajustage d'imprimantes à jet d'encre*
- *Réglage de caméras de mesure*
- *Réglage d'unités d'usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)*
- *Focalisation de becs brûleurs*
- *Réglage de têtes laser*
- *Déplacement de butées*
- *Déplacement centré de guidage latéraux (chariot avec broche gauche-droite)*

## Option

- *Autres courses, contactez-nous*
- *Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence*




**Vis sans fin en inox montée sur billes dans la plaque terminale**




**Chariots avec volants et compteurs DOMI80-CV (exemple d'application)**












**Charges admissibles DOMINO 80**




## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | LA | LI | Course | Pas (mm) | Charges admissibles C1 (N) | C2 (N) | FA (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chariot seul** | | | | | | | | | | | | |
| DOMI80-25 | 120 | 145 | 25 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | ✔ | 612,30 € |
| DOMI80-50 | 120 | 170 | 50 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | ✔ | 624,30 € |
| DOMI80-75 | 120 | 195 | 75 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | - | 638,71 € |
| DOMI80-100 | 120 | 220 | 100 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | - | 650,71 € |
| **Chariot avec compteur et volant** | | | | | | | | | | | | |
| DOMI80-25-CV/XY | 120 | 145 | 25 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | - | 967,47 € |
| DOMI80-50-CV/XY | 120 | 170 | 50 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | - | 979,50 € |
| DOMI80-75-CV/XY | 120 | 195 | 75 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | - | 993,93 € |
| DOMI80-100-CV/XY | 120 | 220 | 100 | 1 | 500 | 365 | 150 | 8 | 10 | 6 | - | 1 005,97 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# DOMI80 Pour chariot de réglage DOMINO 80

- Le **kit de fixation** est nécessaire pour fixer le chariot réglable DOMINO sur votre surface de montage
- La **platine** sert d'adaptateur pour vos applications et peut être usinée par vous à cet effet



Platine support pour outils



Jeu d'équerre de fixation

Levier de serrage
DOMI80-LEVIER



Exemple d'application

Kit de fixation
DOMI80-B

Platine
DOMI80-M




Plateau tournant
DOMI 80-PT




Kit de fixation DOMI 80-B




Platine DOMI 80-M

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|
| DOMI80-B | Kit de fixation | ✔ | 33,68 € |
| DOMI80-M | Platine | ✔ | 101,07 € |
| DOMI80-LEVIER | Levier de serrage | ✔ | 38,42 € |
| DOMI80-PT | Plateau tournant | - | 508,07 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Pour chariot de réglage DOMINO 80 *DOMI80*

- Les **kits *de raccordement*** *sont nécessaires pour relier deux chariots réglables* DOMINO




**Kit de raccordement DOMI 80-XY**



**Kit de raccordement DOMI 80-XY**



**Kit de raccordement DOMI 80-XZ**




**Kit de raccordement DOMI 80-XZ**



**Kit de raccordement X-Y**



**Kit de raccordement X-Z**



**Exemple d'application**

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|
| DOMI80-XY | Kit de raccordement X-Y | ✔ | 77,92 € |
| DOMI80-XZ | Kit de raccordement X-Z | - | 98,44 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# DOMI120

## Charge C1 jusqu'à 1000 N

- ***Charges élevées***
- *Coefficients de frottement favorables*
- *Guidage à glissement de grande qualité*
- *Entraînement à faible jeu*
- *Réglage fin 0,05mm*
- *Longueurs d'axes standardisés*
- *Système de commande simple*

**Positionnement précis**



**Chariot seul DOMI120**

## Utilisation

- *Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma*
- *Ajustage d'imprimantes à jet d'encre*
- *Réglage de caméras de mesure*
- *Réglage d'unités d'usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)*
- *Focalisation de becs brûleurs*
- *Réglage de têtes laser*
- *Déplacement de butées*
- *Déplacement centré de guidage latéraux (chariot avec broche gauche-droite)*

## Option

- *Autres courses, contactez-nous*
- *Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence*




**Vis sans fin en inox montée sur billes dans la plaque terminale**




**Chariots avec volants et compteurs DOMI120-CV (exemple d'application)**












**Charges admissibles DOMINO 120**




**REMISES**

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | LA | LI | Course | Pas (mm) | Charges admissibles C1 (N) | C2 (N) | FA (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Prix Uni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chariot seul** | | | | | | | | | | | |
| DOMI120-25 | 160 | 185 | 25 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 864,43 € |
| DOMI120-50 | 160 | 210 | 50 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 878,83 € |
| DOMI120-75 | 160 | 235 | 75 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 895,64 € |
| DOMI120-100 | 160 | 260 | 100 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 907,65 € |
| **Chariot avec compteur et volant** | | | | | | | | | | | |
| DOMI120-25-CV/XY | 160 | 185 | 25 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 1 205,73 € |
| DOMI120-50-CV/XY | 160 | 210 | 50 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 1 215,29 € |
| DOMI120-75-CV/XY | 160 | 235 | 75 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 1 237,01 € |
| DOMI120-100-CV/XY | 160 | 260 | 100 | 1 | 1000 | 700 | 300 | 15 | 20 | 12 | 1 225,37 € |

*Dimensions en mm*

# DOMI120

## Pour chariot de réglage DOMINO 120

- Le **kit *de fixation*** est nécessaire pour fixer le chariot réglable DOMINO sur votre surface de montage
- La ***platine*** sert d'adaptateur pour vos applications et peut être usinée par vous à cet effet



**Platine support pour outils**



**Jeu d'équerre de fixation**

**Levier de serrage DOMI120-LEVIER**



**Exemple d'application**

**Kit de fixation DOMI120-B**

**Platine DOMI120-M**




**Plateau tournant DOMI 120-PT**




**Kit de fixation DOMI 120-B**




**Platine DOMI 120-M**

**REMISES**

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Prix Uni. |
|---|---|---|
| DOMI120-B | Kit de fixation | 38,97 € |
| DOMI120-M | Platine | 146,47 € |
| DOMI120-LEVIER | Levier de serrage | 38,42 € |
| DOMI120-PT | Plateau tournant | 681,74 € |

*Dimensions en mm*

# Pour chariot de réglage DOMINO 120 DOMI120

- Les **kits de raccordement** sont nécessaires pour relier deux chariots réglables DOMINO




**Kit de raccordement DOMI 120-XY**

**Kit de raccordement DOMI 120-XY**



**Kit de raccordement DOMI 120-XZ**



**Kit de raccordement X-Y**



**Kit de raccordement X-Z**



**Exemple d'application**




**Kit de raccordement DOMI 120-XZ**

## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Références | Type | Stock* | Prix Uni. |
|---|---|---|---|
| DOMI120-XY | Kit de raccordement X-Y | - | 112,86 € |
| DOMI120-XZ | Kit de raccordement X-Z | - | 144,40 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# DOMIMD

## Pour réglage angulaire

- ***Table rotative pour opérations manuelles***
- *Ajustement précis et rapide*
- *Grande répétabilité de position*
- *Principe : roue et vis sans fin haute précision*
- *Fixation : par vis CHC4, couple de serrage 10Nm*
- *Rapport 55/1*

**Réglage précis et rapide**



DOMI-MD55

### Accessoires

- *N'oubliez pas la platine **DOMI-M** en cas de fixation sur un chariot de réglage* ***(tome 3 p.414)***




**REMISES**

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Référence | Plage de rotation | Couple maxi. en entrée (Nm) | Couple maxi. sur la table (Nm) | Tolérance Concentricité (mm) | Planéité (mm) | Masse (kg) | Prix Uni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMI-MDV55 | 0 à + ∞ | 1,5 | 5 | +/- 0,02 | +/- 0,02 | 0,61 | 979,68 € |

*Dimensions en mm*

## Pour réglage angulaire

# DOMI$_{MD}$

- ***Table rotative pour opérations manuelles***
- *Ajustement précis et rapide*
- *Grande répétabilité de position*
- *Principe : roue et vis sans fin haute précision*
- *Fixation : par vis CHC5, couple de serrage 10Nm*
- *Rapport 40/1*

**Réglage précis et rapide**




## Accessoires

- *N'oubliez pas la platine **DOMI-M** en cas de fixation sur un chariot de réglage* ***(tome 3 p.418)***







## REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 3+ |
|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -20% | Sur demande |

| Référence | Plage de rotation | Couple maxi. en entrée (Nm) | Couple maxi. sur la table (Nm) | Tolérance Concentricité (mm) | Planéité (mm) | Masse (kg) | Prix Uni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMI-MDV80 | 0 à + ∞ | 2,5 | 5 | +/- 0,03 | +/- 0,03 | 1,60 | 1 676,02 € |

*Dimensions en mm*