



Crémaillère flexible **plastique**

DR

Duracon moulé

- Crémaillère flexible à utiliser avec un engrenage 20 dents de même module (voir engrenage ZGDR)
- Longueur 2000mm (+/- 10mm)
- Rayon de courbure mini. : 150mm
- Angle de pression 20°
- Surface de référence : face arrière




Accessoires


- Clip SRS
- Rail ARL
- Engrenage ZGDR

Info.

Ces crémaillères étant moins précises que des crémaillères métal, elles ne conviennent pas pour des applications de positionnement de précision



Exemple d'application avec un engrenage ZGDR



REMISES

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Module	Longueur (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	Charge maxi (N)	Masse (kg)	Prix Uni.	
													Stock*	1 à 2
DR0.8-2000	0,8	2000	3	3,8	3,3	2,5	1,5	0,7	3,7	8	111,8	0,10	✓	97,42 €
DR1-2000	1,0	2000	4	5,0	4,3	3,3	2,0	0,9	4,9	10	160,9	0,15	✓	125,87 €
DR1.5-2000	1,5	2000	5	6,5	5,7	4,2	2,3	1,0	8,0	12	161,4	0,20	-	158,44 €
DR2-2000	2,0	2000	6	6,0	7,0	5,0	2,5	1,1	10,1	15	264,9	0,30	✓	190,91 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PR880

Roue de renvoi, Série 880




LVT

Mini vérin motorisé
4A, 4 ampères



ACLRP

Roue pour profilé
aluminium, Roulette
avec roulement à
billes



LAT4

Actionneur linéaire
motorisé 4A, 4
ampères



RJUM05

Bloc palier fermé
DryLin®, Fermé long




EHD08-3

Réducteur coaxial, de
20 à 50 Nm



SLVVlok

Sauterelle à levier
vertical, A levier
vertical / embase
verticale



PB

Roulement à une
rangée de billes,
Plastique - billes inox



VCMB

Vis combi bois/métal,
Acier



NCT

Noix de connexion, A
angle fixe



BPM

Poussoir à ressort
avec fente, Inox 303



AC156-157

Crochet pour
grenouillère rigide,
25,5mm

Produits complémentaires



ARL_SRS

Crémaillère flexible
plastique, Rail de
fixation