

# Pignon arbré droit



## Module

## Acier 20NCD2

# 0,25-1,25

- Angle de pression 20°

- Matière :


Acier 20NCD2

### Options

- Nombre de dents différent

- Autres matières (delrin, inox...)

- Autres longueurs et diamètres



### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 40+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |


| Références | Module | Z<br>Dents | ØP    | L  | W     | ØD | Prix Uni.<br>1 à 5 |
|------------|--------|------------|-------|----|-------|----|--------------------|
| DT0.25-15  | 0,25   | 15         | 3,75  | 20 | 2,50  | 3  | 37,37 €            |
| DT0.25-18  | 0,25   | 18         | 4,50  | 20 | 2,50  | 3  | 40,43 €            |
| DT0.3-16   | 0,3    | 16         | 4,80  | 20 | 2,50  | 3  | 37,37 €            |
| DT0.3-20   | 0,3    | 20         | 6,00  | 20 | 2,50  | 3  | 40,43 €            |
| DT0.4-18   | 0,4    | 18         | 7,20  | 25 | 3,00  | 5  | 38,52 €            |
| DT0.4-27   | 0,4    | 27         | 10,80 | 25 | 3,00  | 5  | 41,49 €            |
| DT0.5-16   | 0,5    | 16         | 8,00  | 25 | 3,00  | 6  | 40,37 €            |
| DT0.5-20   | 0,5    | 20         | 10,00 | 25 | 3,00  | 6  | 41,14 €            |
| DT0.5-24   | 0,5    | 24         | 12,00 | 25 | 3,00  | 6  | 43,21 €            |
| DT0.8-15   | 0,8    | 15         | 12,00 | 32 | 5,00  | 8  | 45,02 €            |
| DT0.8-16   | 0,8    | 16         | 12,80 | 32 | 5,00  | 8  | 47,09 €            |
| DT0.8-18   | 0,8    | 18         | 14,40 | 32 | 5,00  | 8  | 48,17 €            |
| DT1-14     | 1      | 14         | 14,00 | 38 | 8,00  | 10 | 54,51 €            |
| DT1-16     | 1      | 16         | 16,00 | 38 | 8,00  | 10 | 56,23 €            |
| DT1-20     | 1      | 20         | 20,00 | 38 | 8,00  | 10 | 58,27 €            |
| DT1.25-12  | 1,25   | 12         | 15,00 | 50 | 10,00 | 12 | 56,45 €            |
| DT1.25-15  | 1,25   | 15         | 18,75 | 50 | 10,00 | 12 | 57,50 €            |
| DT1.25-18  | 1,25   | 18         | 22,50 | 50 | 10,00 | 12 | 58,64 €            |

Dimensions en mm

- Angle de pression 20°
- Matière :  
Acier 20NCD2

### Options

- Nombre de dents différent
- Autres matières (delrin, inox...)
- Autres longueurs et diamètres



### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 40+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références | Module | Z<br>Dents | ØP    | L   | W  | ØD | Prix Uni.<br>1 à 5 |
|------------|--------|------------|-------|-----|----|----|--------------------|
| DT1.5-13   | 1,5    | 13         | 19,50 | 76  | 12 | 15 | 57,19 €            |
| DT1.5-16   | 1,5    | 16         | 24,00 | 76  | 12 | 15 | 58,69 €            |
| DT1.5-20   | 1,5    | 20         | 30,00 | 76  | 12 | 15 | 60,57 €            |
| DT2-13     | 2      | 13         | 26,00 | 76  | 20 | 20 | 62,60 €            |
| DT2-16     | 2      | 16         | 32,00 | 76  | 20 | 20 | 68,88 €            |
| DT2-18     | 2      | 18         | 36,00 | 76  | 20 | 20 | 76,34 €            |
| DT2.5-12   | 2,5    | 12         | 30,00 | 100 | 25 | 20 | 77,56 €            |
| DT2.5-15   | 2,5    | 15         | 37,50 | 100 | 25 | 20 | 82,26 €            |
| DT2.5-18   | 2,5    | 18         | 45,00 | 100 | 25 | 20 | 86,85 €            |
| DT3-12     | 3      | 12         | 36,00 | 108 | 32 | 22 | 108,72 €           |
| DT3-14     | 3      | 14         | 42,00 | 108 | 32 | 22 | 111,99 €           |
| DT3-16     | 3      | 16         | 48,00 | 108 | 32 | 22 | 122,29 €           |
| DT4-12     | 4      | 12         | 48,00 | 115 | 38 | 30 | 138,27 €           |
| DT4-15     | 4      | 15         | 60,00 | 115 | 38 | 30 | 144,13 €           |
| DT4-18     | 4      | 18         | 72,00 | 115 | 38 | 30 | 151,17 €           |

Dimensions en mm

## Nos autres produits



J53  
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,43 à 1,15 Nm - à trains parallèles



C5S55  
Rotule lisse inox ISO DIN 12240-1, Inox / PTFE




DOMI80  
Chariot de réglage Domino 80, Chariot DOMILINE 80



PM3  
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



DOMI50  
Chariot de réglage Domino 50, Chariot DOMILINE 50 avec compteur et volant



T2,5  
Courroie fermée, T2,5 Polyuréthane armature acier



LVT  
Mini vérin motorisé 4A, 4 ampères



GB-RA-1,0  
Engrenages droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



E15  
Réducteur à renvoi d'angle, de 0,40 à 2,53 Nm



AT5courroie  
Courroie de positionnement type AT, AT5 Polyuréthane



MFB-MHB-ALI  
Engrenage conique contact alimentaire, 1,5:1



CLB\_T  
Manette indexable Zamak, Zamak

## Produits complémentaires



DST  
Pignon arbré droit, Inox 303



PPS05  
Pignon arbré de précision, Acier 35NCD6 prétraité