

- Écrou borgne compact



- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli

Avantages

- La surface de l'écrou borgne est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire.
- La tête de l'écrou est hémisphérique avec une dépouille.
- La hauteur totale est volontairement basse afin de réduire au maximum les contours gênants éventuels.



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	B	C	H	R1	SW	T	W	Prix Uni.
										1 à 4
EBC-3/HDSS	M3	6,8	0,25	0,5	4,95	8,8	5,5	3	20	3,40 €
EBC-4/HDSS	M4	9	0,30	0,8	6,5	10	7	4	30	3,43 €
EBC-5/HDSS	M5	10	0,50	1,0	7	16	8	4	30	3,62 €
EBC-6/HDSS	M6	12	0,80	1,0	9	16	10	6	30	4,42 €
EBC-8/HDSS	M8	16	0,80	1,6	12	20	13	8	30	4,57 €
EBC-10/HDSS	M10	20	1,00	2,0	14	32	16	10	30	5,49 €
EBC-12/HDSS	M12	24	1,00	2,5	16	35	19	11	30	10,64 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



RTN

Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon




MSP38

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø38, cylindrique Ø38 avec



M1

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



B

Engrenage conique - Acier 60C40, 1:1



DOG319

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 4 à 9 Nm



EHD16

Réducteur coaxial, de 210 à 380 Nm



SH2

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)



M1

Couple roue et vis sans fin, Bronze



GEC

Grenouillère caoutchouc avec gâche, Verrouillable



VQTplq

Verrou quart de tour - Plaque de bridage, Montage en applique



PT882

Pignon de traction, Série 882



DOMI120

Accessoires de liaison, Kit de fixation

Produits complémentaires



DEP

Douille Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Douille pour le montage des

produits Hygienic