

- Écrou borgne compact


- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli

Avantages

- La surface de l'écrou borgne est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire
- La tête de l'écrou est hémisphérique avec une dépouille
- La hauteur totale est volontairement basse afin de réduire au maximum les contours gênants éventuels



REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ | 50+ |
|------|------|-----|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | -15% | Sur demande |

| Références | ØD | ØD1 | B | C | H | R1 | SW | T | W | Prix Uni. |
|-------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | | | 1 à 4 |
| EBC-3/HDSS | M3 | 6,8 | 0,25 | 0,5 | 4,95 | 8,8 | 5,5 | 3 | 20 | 3,93 € |
| EBC-4/HDSS | M4 | 9 | 0,30 | 0,8 | 6,5 | 10 | 7 | 4 | 30 | 3,99 € |
| EBC-5/HDSS | M5 | 10 | 0,50 | 1,0 | 7 | 16 | 8 | 4 | 30 | 4,19 € |
| EBC-6/HDSS | M6 | 12 | 0,80 | 1,0 | 9 | 16 | 10 | 6 | 30 | 5,12 € |
| EBC-8/HDSS | M8 | 16 | 0,80 | 1,6 | 12 | 20 | 13 | 8 | 30 | 5,32 € |
| EBC-10/HDSS | M10 | 20 | 1,00 | 2,0 | 14 | 32 | 16 | 10 | 30 | 6,34 € |
| EBC-12/HDSS | M12 | 24 | 1,00 | 2,5 | 16 | 35 | 19 | 11 | 30 | 12,34 € |

Dimensions en mm