


- Livré avec 2 écrous
- Matières :  
acier zingué blanc
- Vendu par multiple,  
nous contacter



### REMISES

Qté	1+	101+	201+	301+	401+	501+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØExtérieur ØD	ØIntérieur cote Pouce d	Filet Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 100
EBM013	13	1/4	M6	28	18	19	✓	0,25 €
EBM017	17	3/8	M6	39	22	23	✓	0,27 €
EBM021	21	1/2	M6	41	24	27	✓	0,30 €
EBM027	27	3/4	M8	50	30	35	✓	0,42 €
EBM034	34	1	M8	55	32	42	✓	0,47 €
EBM042	42	1 <sup>1/4</sup>	M8	68	35	50	✓	0,47 €
EBM049	49	1 <sup>1/2</sup>	M8	70	36	57	✓	0,49 €
EBM060	60	2	M8	80	36	68	✓	0,56 €
EBM070	70	2 <sup>1/4</sup>	M8	100	40	78	✓	0,88 €
EBM076	76	2 <sup>1/2</sup>	M8	110	40	84	✓	0,88 €
EBM089	89	3	M10	116	40	99	✓	1,26 €
EBM102	102	3 <sup>1/4</sup>	M10	130	40	112	-	1,44 €
EBM108	108	3 <sup>1/2</sup>	M10	135	40	118	-	1,98 €
EBM114	114	4	M10	156	40	124	-	2,11 €
EBM133	133	4 <sup>1/4</sup>	M10	175	40	143	-	2,59 €
EBM139	139	5	M10	195	55	149	-	3,40 €
EBM159	159	5 <sup>1/2</sup>	M12	195	50	171	-	3,96 €
EBM168	168	6	M12	200	55	180	-	4,01 €
EBM219	219	8	M14	270	50	233	-	7,21 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



TTQ  
Frette de serrage 6 pans, Couple moyen



WSRM  
Ecrou cylindrique polymère, 1 filet polymère (Iglidur®)



YG1  
Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



SLH-M  
Ecrou pour sauterelle à levier verrouillable, Ecrou pour SLH/SLV



M0  
Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



BPH  
Bille porteuse à encastrer, Forte




HW\_HT  
Rail de guidage seule, Rail



DBL820  
Diabolo pour chaîne à palettes, Série 820 et 815



NK40  
Guidage miniature Drylin® N, Largeur 40 mm



M0  
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



ACLLPP  
Loquet pour profilé aluminium, Loquet à ressort



RCX-6  
Rondelle à portée sphérique DIN 6319, convexe

## Produits complémentaires



EIM  
Etrier inox, Inox