



- Elastomère chloroprène épaulé moulé sur un écrou

Avantages

- Economique
- Isolation des bruits de structures et des phénomènes de résonance
- Résistant aux huiles, graisses, à l'ozone
- Installation simple et rapide sans outils
- Montage en : Compression - cisaillement
Compression/cisaillement
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vibrations isolées à partir de 120 à 150Hz

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Montage 1



Montage 2


REMISES

Qté	1+	13+	29+	41+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Taraudage	ØD	ØE	L	K	Stock*	Prix Uni. 1 à 12
ECF3	M3	9	7,2	9,0	2,5	✓	1,74 €
ECF4	M4	12	9,3	11,5	3,0	✓	1,92 €
ECF5	M5	15	10,2	14,5	3,5	✓	2,22 €
ECF6	M6	18	12,7	17,0	4,0	✓	2,48 €
ECF8	M8	24	16,6	22,0	5,0	✓	2,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



Clés de montage pour profilé aluminium, Clef de montage



Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



Broche de fixation pour douille, +180°C




Douille de réglage seule, Douille de réglage




Butée élastique silicone, Fixation mâle



Coffret de joints en pouce NBR90Sh A, Pour boulonnerie et raccord



Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



Crochet pour grenouillère, 18mm



Pignon à chaîne inox, 9,525mm (DIN 06B-1)



Bandage de rechange PERIFLEX®, Bandage de rechange



Chariot de réglage miniature, 20



Ecrou pour sauterelle à levier verrouillable, Ecrou pour SLH/SLV

Produits complémentaires