



- Elastomère chloroprène épaulé moulé sur un écrou

### Avantages

- Economique
- Isolation des bruits de structures et des phénomènes de résonance
- Résistant aux huiles, graisses, à l'ozone
- Installation simple et rapide sans outils
- Montage en : Compression - cisaillement  
Compression/cisaillement
- T° d'utilisation : -30°C à +80°C
- Vibrations isolées à partir de 120 à 150Hz

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Montage 1



Montage 2

### REMISES

Qté	1+	13+	29+	41+	60+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Taraudage	ØD	ØE	L	K	Stock*	Prix Uni. 1 à 12
ECF3	M3	9	7,2	9,0	2,5	✓	1,74 €
ECF4	M4	12	9,3	11,5	3,0	✓	1,92 €
ECF5	M5	15	10,2	14,5	3,5	✓	2,22 €
ECF6	M6	18	12,7	17,0	4,0	✓	2,48 €
ECF8	M8	24	16,6	22,0	5,0	✓	2,75 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



GE14  
Grenouillère élastique à anneau, Avec porte-cadenas



LACM\_SS  
Levier à came inox, Femelle



SUPCC  
Moyeu de serrage autocentrant acier, Avec contre-écrou



NPTR\_M  
Noix renvoi d'angle, Réglable



MEB  
Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1




MSP3815  
Insert à coller MasterPlate® rectangulaire, rectangulaire avec



BLHT50  
Renvoi d'angle, de 11,50 à 30 Nm



BLHT60  
Renvoi d'angle, de 26 à 70 Nm



BCA  
Bague cannelée cylindrique acier, Acier



YG3  
Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



SLB  
Bouton d'indexage, acier classe 5.8



PTA50  
Pied articulé à embase tôle Ø50, Ø 50

**Produits complémentaires**