

Ecrou à griffes

EGRM

Acier

- Ecrou à frapper/à enfoncer s'insérant facilement dans des matériaux tendres
- Reste en place sans tourner
- Matière :
Acier zingué

Avantages


- Les écrous à griffes permettent d'augmenter la qualité de serrage dans les matériaux tendres (bois, panneaux, agglomérés, plastiques)
- vissages/devissages répétitifs sans abîmer le support

Info

- Conditionnement par lot



À frapper



REMISES

Nb. lots	1+	6+	10+
Remises	Prix	-10%	Sur demande

Références	Taroudage ØM	ØD2	ØD3	H	A	Qté/lot	Prix uni. par lot
EGRM4-6/B	M4	15	5	6	5	200	
EGRM5-8/B	M5	17	6,5	8	7	200	
EGRM6-9/B	M6	19	7,5	9	7	200	
EGRM6-12/B	M6	19	7,5	12	8	200	
EGRM8-11/B	M8	22	10	11	9	100	
EGRM8-15/B	M8	22	10	15	10	100	
EGRM10-13/B	M10	25	11,5	13	11	100	

Dimensions en mm

Nos autres produits



MHWC

Accouplement flexible à disque doubles, Disque double



MAX26

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,075 à 0,6Nm



SLHVlok

Sauterelle levier horizontal, A levier horizontal / embase verticale



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



DB

Engrenage conique acier, 2:1



GP

Grenouillère ressort à biellettes, Standard (GP22-GP23)



GLT3E-50

Glissières télescopiques acier, Super extension



PTAF100-PAMF100

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Ø 100



DOMI120

Accessoires de liaison, Plateau tournant



CHAL3

Charnière piano, Aluminium



S4

Pignon à chaîne inox, 4mm



NSR

Noix de serrage réglable, Réglable

Produits complémentaires