Ecrou à griffes

EGRM

Acier

- ***Ecrou à frapper/à enfoncer s'insérant facilement dans des matériaux tendres***
- *Reste en place sans tourner*
- *Matière :*
  Acier zingué



Avantages

- *Les écrous à griffes permettent d'augmenter la qualité de serrage dans les matériaux tendres (bois, panneaux, agglomérés, plastiques)*
- *vissages/devissages répétitifs sans abîmer le support*

Info

- *Conditionnement par lot*



REMISES

Nb. lots	1+	6+	10+
Remises	Prix	-10%	Sur demande

Références	Taraudage ØM	ØD2	ØD3	H	A	Qté/lot	Prix uni. par lot
EGRM4-6/B	M4	15	5	6	5	200	
EGRM5-8/B	M5	17	6,5	8	7	200	
EGRM6-9/B	M6	19	7,5	9	7	200	
EGRM6-12/B	M6	19	7,5	12	8	200	
EGRM8-11/B	M8	22	10	11	9	100	
EGRM8-15/B	M8	22	10	15	10	100	
EGRM10-13/B	M10	25	11,5	13	11	100	

Dimensions en mm

Nos autres produits



BOX-TOR-DRING

Coffret de joints D-RING NBR90Sh A, Pour joint de bride

ETQ

Porte-étiquettes pour profilé aluminium, Porte-étiquettes

CHAR7520

Charnière à ressort, à visser

DOMI50

Chariot de réglage Domino 50, Chariot DOMILINE 50 avec compteur et ...

BPTRW

Bouchon pour tube rond à souder, A souder

AC

Crochet pour grenouillère, 12, 13, 18 et 20mm

MFBSC

Accouplement soufflet inox, Inox - avec mâchoire de serrage

GMC_GMK_BR

Bride pour profil de guidage, Plat ou conique

PTAF100-PAMF100

Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100, Ø 100

CHT

Moteur AC asynchrone triphasé, 0,55 à 1,1kW

MEB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1

G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2

Produits complémentaires

INS100

Insert auto-taraudeur filet large, Filet large

INS150

Insert auto-taraudeur filet large à collerette, Filet large à cole...

BOX-INS-W

Coffret insert auto-taraudeur filet large, Coffret - pour bois

MSP3815

Insert à coller MasterPlate® rectangulaire, rectangulaire avec

ins...