

Écrou papillon étroit




EPEHDSS

Hygienic Design®

- **Ecrou papillon étroit pour usage manuel**
- Permet de réaliser des raccords filetés simples
- Manipulation sans outil
- Surface intégralement polie
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition poli < Ra 0,8 µm

Avantages

- Nettoyage facile grâce à sa surface polie
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer.



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD2	H	B	T	Prix Uni. 1 à 4
EPE-4/HDSS	M4	9	20	4,5	6	11,69 €
EPE-5/HDSS	M5	10	22	4,5	6	12,12 €
EPE-6/HDSS	M6	12	22	5,5	7	13,20 €
EPE-8/HDSS	M8	16	25	8,0	9	13,62 €
EPE-10/HDSS	M10	20	30	10,0	11	14,52 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PW_PWG3

Vis sans fin de précision, Inox



TK_UUOP

Douille à billes auto-alignante Topball, Auto-alignante, Topball



PRF_BP

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée pour porte à battant



WSS

Esse symétrique acier économique, Acier



CQA30

Accessoire pour chariot de réglage, 30



GSI

Vérin à gaz inox, Inox



BAN

Bride angulaire pour ventouse, Universelle



AC144

Crochet plat pour grenouillère, 22mm



KITdog

Kit de motorisation 24V, Roue et vis sans fin



BSB

Bloc palier pour vis à billes, Bloc palier



ACAss

Arbre cannelé inox 304, Inox



H0

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2

Produits complémentaires



EPL

Ecrou papillon large Hygienic Design®, Large