

Ecrou plaquette


Pour rainure en T

ERT



- Plaque taraudée, pour blocage de composant avec une vis
- Matière : Acier zingué

Info.

- Conditionnée par lot de 100



Exemple avec rainure en T



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	L	B	H	ØM	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
ERT15-10-4-M5/L	15	10	4	M5	100	28,77 €
ERT15-10-4-M6/L	15	10	4	M6	100	28,77 €
ERT15-10-5-M6/L	15	10	5	M6	100	28,77 €
ERT19-16-4-M4/L	19	16	4	M4	100	31,95 €
ERT19-16-4-M5/L	19	16	4	M5	100	31,95 €
ERT19-16-4-M6/L	19	16	4	M6	100	31,95 €
ERT19-16-4-M8/L	19	16	4	M8	100	31,95 €
ERT19-19-4-M5/L	19	19	4	M5	100	31,95 €
ERT19-19-4-M6/L	19	19	4	M6	100	31,95 €
ERT19-19-4-M8/L	19	19	4	M8	100	31,95 €
ERT20-13-5-M6/L	20	13	5	M6	100	31,95 €
ERT20-13-5-M8/L	20	13	5	M8	100	31,95 €
ERT20-20-4-M4/L	20	20	4	M4	100	35,14 €
ERT20-20-6-M5/L	20	20	6	M5	100	35,14 €
ERT20-20-6-M6/L	20	20	6	M6	100	35,14 €
ERT20-20-6-M8/L	20	20	6	M8	100	35,14 €
ERT25-12-5-M6/L	25	12	5	M6	100	31,95 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016


① 441

Nos autres produits



VRSF

Anneau de levage orientable mâle, Orientable mâle



BLHM20

Renvoi d'angle, jusqu'à 1,77 Nm



GB-RA-0,8

Engrenages droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



CFS

Galet de came miniature, Miniature



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion d'angle



CHAFR-MINI

Charnière à friction miniature, A friction miniature



YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



PITAss

Doigt d'indexage, avec poignée en T



CPAS

Compas avec cran de sécurité, Ouverture vers le haut



RPC

Roue en polyamide, Polyamide



ACL-FPA

Fixation de panneau pour profilé alu., Bloc de maintien



RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide

Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale DIN 933, Acier classe 8.8