

Bipode simple



ESSBNV

Plastique

- **Élément de soutien bipode simple**

- Élément de structure pour convoyeur

- Pour tube rond

- Matières :


Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox 304



Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDF	Charge maxi à la rupture FM (N)	Charge de travail maxi. FT (N)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
ESSB-42/NV	42,4	15800	9600	0,612	43,57 €
ESSB-48/NV	48,3	15800	9600	0,612	43,57 €
ESSB-50/NV	50,8	15800	9600	0,612	43,57 €
ESSB-60/NV	60,3	15800	9600	0,752	43,57 €

Dimensions en mm

- Élément de soutien bipode combiné
- Élément de structure pour convoyeur
- Pour tube rond
- Matières :
Corps : polyamide renforcé
Visserie : inox 304


Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)



Nouveau design

Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØDF	ØDH	Charge maxi à la rupture FM (N)	Charge de travail maxi. FT (N)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
ESCB-42-42/NV	42,4	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-48-42/NV	48,3	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-48-48/NV	48,3	48,3	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-50-42/NV	50,8	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-50-48/NV	50,8	48,3	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-60-42/NV	60,3	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-60-48/NV	60,3	48,3	15800	9600	0,925	51,82 €

Dimensions en mm



- **Grande stabilité**
- Élément de structure pour convoyeur
- Pour tube rond
- Matières :
Corps : polyamide renforcé
Visserie : inox 304



Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)

Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDF	Charge maxi à la rupture FM (N)	Charge de travail maxi. FT (N)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ESST-42/NV	42,4	15800	9600	0,975		49,46 €
ESST-48/NV	48,3	15800	9600	0,975		49,46 €
ESST-50/NV	50,8	15800	9600	0,975		49,46 €
ESST-60/NV	60,3	15800	9600	0,975		49,46 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



BPPss
Palier tôle à charge légère inox, Inox



SBF
Palier applique étanche agro-alimentaire, fermé



CHAE3030PA
Charnière en façade carrée, Polyamide



NPTF30
Entretoise pour noix porte-tube, Entretoise Ø14 à Ø20



MPB
Entretoise hexagonale, Laiton



VTLF
Petit volant femelle à 3 lobes, Polyamide - Laiton



HTD8M_30
Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Acier



SLS
Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® flottant



CHTRB
Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 53,1 Nm



BLM
Poussoir lisse à bille à ressort, Corps thermoplastique



PM3
Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



BABFCFO
Réceptacle pour broche à billes, Avec flasque cylindrique

Produits complémentaires



ES
Tripode, Plastique



ES
Bipode simple, Plastique



PR40
Pied à rotule Ø40, Ø 40



PR40
Pied à rotule Ø50, Ø 50