

Bipode simple



ESSBNV

Plastique

- **Élément de soutien bipode simple**

- Élément de structure pour convoyeur

- Pour tube rond


- Matières :

Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox 304

Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØDF | Charge maxi à la rupture FM (N) | Charge de travail maxi. FT (N) | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| ESSB-42/NV | 42,4 | 15800 | 9600 | 0,612 | 43,57 € |
| ESSB-48/NV | 48,3 | 15800 | 9600 | 0,612 | 43,57 € |
| ESSB-50/NV | 50,8 | 15800 | 9600 | 0,612 | 43,57 € |
| ESSB-60/NV | 60,3 | 15800 | 9600 | 0,752 | 43,57 € |

Dimensions en mm

- Élément de soutien bipode combiné
- Élément de structure pour convoyeur
- Pour tube rond
- Matières :
Corps : polyamide renforcé
Visserie : inox 304


Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)



Nouveau design

Exemple d'application



REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØDF | ØDH | Charge maxi à la rupture FM (N) | Charge de travail maxi. FT (N) | Masse (kg) | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|------|------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|
| ESCB-42-42/NV | 42,4 | 42,4 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |
| ESCB-48-42/NV | 48,3 | 42,4 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |
| ESCB-48-48/NV | 48,3 | 48,3 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |
| ESCB-50-42/NV | 50,8 | 42,4 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |
| ESCB-50-48/NV | 50,8 | 48,3 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |
| ESCB-60-42/NV | 60,3 | 42,4 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |
| ESCB-60-48/NV | 60,3 | 48,3 | 15800 | 9600 | 0,925 | 51,82 € |

Dimensions en mm



- **Grande stabilité**
- Élément de structure pour convoyeur
- Pour tube rond
- Matières :
Corps : polyamide renforcé
Visserie : inox 304



Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)

Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØDF | Charge maxi à la rupture FM (N) | Charge de travail maxi. FT (N) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|------------|------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|
| ESST-42/NV | 42,4 | 15800 | 9600 | 0,975 | | 49,46 € |
| ESST-48/NV | 48,3 | 15800 | 9600 | 0,975 | | 49,46 € |
| ESST-50/NV | 50,8 | 15800 | 9600 | 0,975 | | 49,46 € |
| ESST-60/NV | 60,3 | 15800 | 9600 | 0,975 | | 49,46 € |

Dimensions en mm

Nos autres produits



ETGamme

Ressort de traction
DIN2097, DIN 2097



RT25ss

Frette de serrage
épaulée
autocentrante, Couple
moyen/élevé



GE1006

Grenouillère élastique
à anneau, Pour
accrochage en gorge



PSG2

Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



PRF_GAL

Galet pour profilé
aluminium, Kit de
fixation pour galet
concentrique



DILC

Doigt d'indexage à
levier, à levier




CFES

Galet de came à
excentrique,
Excentrique




PPOss

Pontet sur platine
ovale, Inox



BCM_T

Entraîneur, Entraîneur



BH02

Bride avec roulement,
Montage avec circlips



BTE

Bras universel pour
tendeur, Pour
applications



R206

Ressort extra raide
ISO10243, Extra-forte

Produits complémentaires



ES

Bipode simple,
Plastique



ES

Bipode combiné,
Plastique



PR40

Pied à rotule Ø40, Ø
40



PR40

Pied à rotule Ø50, Ø
50