

# Bipode simple



## ESSBNV

## Plastique

- **Élément de soutien bipode simple**

- Élément de structure pour convoyeur

- Pour tube rond

- Matières :


Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox 304



### Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	ØDF	Charge maxi à la rupture FM (N)	Charge de travail maxi. FT (N)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
ESSB-42/NV	42,4	15800	9600	0,612	43,57 €
ESSB-48/NV	48,3	15800	9600	0,612	43,57 €
ESSB-50/NV	50,8	15800	9600	0,612	43,57 €
ESSB-60/NV	60,3	15800	9600	0,752	43,57 €

Dimensions en mm

- Élément de soutien bipode combiné
- Élément de structure pour convoyeur
- Pour tube rond
- Matières :  
Corps : polyamide renforcé  
Visserie : inox 304


### Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)

Nouveau design



### Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØDF	ØDH	Charge maxi à la rupture FM (N)	Charge de travail maxi. FT (N)	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
ESCB-42-42/NV	42,4	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-48-42/NV	48,3	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-48-48/NV	48,3	48,3	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-50-42/NV	50,8	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-50-48/NV	50,8	48,3	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-60-42/NV	60,3	42,4	15800	9600	0,925	51,82 €
ESCB-60-48/NV	60,3	48,3	15800	9600	0,925	51,82 €

Dimensions en mm



- **Grande stabilité**
- Élément de structure pour convoyeur
- Pour tube rond
- Matières :  
Corps : polyamide renforcé  
Visserie : inox 304



### Accessoire

- N'oubliez pas les pieds PR (tome 5 p.169)

### Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØDF	Charge maxi à la rupture FM (N)	Charge de travail maxi. FT (N)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ESST-42/NV	42,4	15800	9600	0,975		49,46 €
ESST-48/NV	48,3	15800	9600	0,975		49,46 €
ESST-50/NV	50,8	15800	9600	0,975		49,46 €
ESST-60/NV	60,3	15800	9600	0,975		49,46 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PAMF120  
Pied articulé à  
embase tôle à fixer Ø  
120, Ø 120




AC  
Crochet pour  
grenouillère, 13mm



RTL450  
Frette de serrage  
autocentrante, Couple  
élevé



BCM\_TP  
Brosse cylindrique  
modulaire, Fil  
Tampico



PF40NM  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
18 Nm



UCP\_SS  
Palier à chapeau tout  
inox, Inox



BTC20\_10  
Bouchon pour tube  
rectangulaire, Simple



BPVM  
Boule porteuse vissable  
miniature, Miniature à  
visser



P

PARF110  
Pied articulé à  
embase tôle à fixer Ø  
110, Ø 110



GE\_ES\_2RS  
Rotule lisse, Acier /  
acier avec joints  
d'étanchéité



PRF19\_E  
Equerre pour profilé  
aluminium, PRF19 à  
PRF45



HTD5M\_15  
Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD5 Acier

## Produits complémentaires



ES  
Tripode, Plastique



ES  
Bipode combiné,  
Plastique



PR40  
Pied à rotule Ø40, Ø  
40



PR40  
Pied à rotule Ø50, Ø  
50