Ressort de traction DIN 2097

ET Ø0,5-Ø0,8

Cordes à piano inox


- ***Matières :***
  Cordes à piano : inox selon Din 17224
  Inox 1.4310 (301)
- *Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097. La position aux extrémités peut varier*
- *Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)*
- *La tension initiale Fo = charge maxi.x0,08*
- *Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes*



+ de 100 pièces consultez-nous

Info.

- *Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes*
- *Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)*



REMISES

Qté	1+	5+	25+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4080	0,50	2,50	7,90	6,85	1,70	14,00	✔	12,01 €
ET4081	0,50	2,50	10,90	4,28	2,70	14,00	-	12,01 €
ET4082	0,50	2,50	15,40	2,74	4,30	14,00	-	12,01 €
ET4083	0,50	3,50	9,50	2,02	4,30	10,00	✔	12,01 €
ET4084	0,50	3,50	12,50	1,26	6,90	10,00	✔	12,01 €
ET4085	0,50	3,50	17,00	0,81	10,80	10,00	-	12,01 €
ET4086	0,50	3,50	24,50	0,51	17,30	10,00	✔	12,01 €
ET4087	0,50	3,50	290,00	0,04	210,00	10,00	-	12,01 €
ET4088	0,50	5,50	12,70	0,44	13,10	7,00	✔	12,01 €
ET4089	0,50	5,50	15,70	0,27	20,90	7,00	✔	13,15 €
ET4090	0,50	5,50	20,20	0,18	32,70	7,00	✔	12,01 €
ET4091	0,50	5,50	27,70	0,11	52,30	7,00	✔	12,01 €
ET4092	0,50	5,50	37,70	0,08	78,40	7,00	✔	12,01 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4093	0,55	2,80	8,80	7,03	2,00	16,00	-	13,97 €
ET4094	0,55	2,80	12,10	4,39	3,20	16,00	-	13,97 €
ET4095	0,55	2,80	17,00	2,81	5,00	16,00	-	13,97 €
ET4096	0,55	3,50	9,90	3,12	3,70	13,00	-	13,97 €
ET4097	0,55	3,50	13,20	1,95	5,90	13,00	-	13,97 €
ET4098	0,55	3,50	18,10	1,25	9,20	13,00	-	13,97 €
ET4099	0,55	3,50	26,40	0,77	14,70	13,00	-	13,97 €
ET4100	0,55	6,00	13,90	0,50	14,10	8,00	✔	13,97 €
ET4101	0,55	6,00	17,20	0,31	22,50	8,00	✔	13,97 €
ET4102	0,55	6,00	22,10	0,20	35,10	8,00	✔	13,97 €
ET4103	0,55	6,00	30,40	0,13	56,20	8,00	✔	13,97 €
ET4104	0,55	6,00	41,40	0,09	84,30	8,00	✔	13,38 €
ET4105	0,63	3,00	9,00	10,39	1,92	25,90	-	13,38 €
ET4106	0,63	3,00	13,50	6,45	3,00	22,00	-	13,38 €
ET4107	0,63	3,00	19,20	4,13	4,60	22,00	-	13,38 €
ET4108	0,63	4,50	12,10	2,38	5,70	15,00	✔	13,38 €
ET4109	0,63	4,50	15,90	1,49	9,00	15,00	✔	13,38 €
ET4110	0,63	4,50	21,60	0,95	14,11	15,00	✔	13,38 €
ET4111	0,63	4,50	31,00	0,60	22,60	15,00	✔	13,38 €
ET4112	0,63	7,00	16,10	0,53	16,60	10,00	✔	13,38 €
ET4113	0,63	7,00	19,90	0,33	26,60	10,00	✔	13,38 €
ET4114	0,63	7,00	25,60	0,21	41,60	10,00	✔	13,38 €
ET4115	0,63	7,00	35,00	0,14	66,50	10,00	✔	13,38 €
ET4116	0,63	7,00	47,60	0,09	99,70	10,00	✔	13,38 €
ET4117	0,70	3,50	11,10	9,53	2,40	26,00	-	13,38 €
ET4118	0,70	3,50	15,30	5,97	3,80	26,00	-	13,38 €
ET4119	0,70	3,50	21,60	3,81	5,90	26,00	-	13,38 €
ET4120	0,70	5,00	13,50	2,64	6,30	19,00	-	13,38 €
ET4121	0,70	5,00	17,70	1,65	10,00	19,00	✔	13,38 €
ET4122	0,70	5,00	24,00	1,06	15,60	19,00	-	13,38 €
ET4123	0,70	5,00	34,50	0,66	25,00	19,00	✔	13,38 €
ET4124	0,70	7,50	17,50	0,67	16,90	13,00	✔	13,38 €
ET4125	0,70	7,50	21,70	0,42	27,00	13,00	✔	13,38 €
ET4126	0,70	7,50	28,00	0,27	42,20	13,00	✔	13,97 €
ET4127	0,70	7,50	38,50	0,17	67,50	13,00	✔	13,97 €
ET4128	0,70	7,50	52,50	0,11	101,00	13,00	✔	13,97 €
ET4129	0,80	4,00	12,60	10,91	2,70	34,00	✔	13,38 €
ET4130	0,80	4,00	17,40	6,87	4,30	34,00	-	13,38 €
ET4131	0,80	4,00	24,60	4,38	6,70	34,00	-	13,38 €
ET4132	0,80	5,50	15,00	3,44	6,40	26,00	✔	13,38 €
ET4133	0,80	5,50	19,80	2,15	10,20	26,00	✔	13,38 €
ET4134	0,80	5,50	27,00	1,37	16,00	26,00	✔	13,38 €
ET4135	0,80	5,50	39,00	0,86	25,60	26,00	✔	13,38 €
ET4136	0,80	5,50	290,000	0,09	225,00	26,00	✔	17,76 €

Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ressort de traction DIN 2097

ET Ø0,8-Ø1

Cordes à piano inox


- ***Matières :***
  Cordes à piano : inox selon Din 17224 - Inox 1.4310 (301)
- *Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097*
  La position aux extrémités peut varier
- *Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)*
- *La tension initiale Fo = charge maxi.x0,08*
- *Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes*

+ de 100 pièces consultez-nous



Info.

- *Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes*
- *Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)*



REMISES

Qté	1+	5+	25+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4137	0,80	9,00	20,60	0,65	21,40	16,00	✔	12,81 €
ET4138	0,80	9,00	25,40	0,40	34,30	16,00	✔	12,81 €
ET4139	0,80	9,00	32,60	0,26	53,50	16,00	✔	12,81 €
ET4140	0,80	9,00	44,60	0,16	85,60	16,00	✔	12,81 €
ET4141	0,80	9,00	60,60	0,11	128,00	16,00	✔	13,38 €
ET4142	0,90	4,50	14,20	12,28	3,00	42,00	-	13,38 €
ET4143	0,90	4,50	19,60	7,70	4,70	42,00	-	13,38 €
ET4144	0,90	4,50	27,70	4,92	7,40	42,00	-	13,38 €
ET4145	0,90	6,30	17,10	3,63	7,40	31,00	-	13,38 €
ET4146	0,90	6,30	22,50	2,28	11,90	31,00	-	13,38 €
ET4147	0,90	6,30	30,60	1,46	18,60	31,00	-	13,38 €
ET4148	0,90	6,30	44,10	0,91	29,70	31,00	✔	13,38 €
ET4149	0,90	10,00	23,00	0,76	23,10	20,00	✔	13,38 €
ET4150	0,90	10,00	28,40	0,47	36,90	20,00	✔	13,38 €
ET4151	0,90	10,00	36,50	0,30	57,60	20,00	✔	13,38 €
ET4152	0,90	10,00	50,00	0,20	92,20	20,00	✔	13,38 €
ET4153	0,90	10,00	68,00	0,13	138,00	20,00	✔	13,38 €
ET4154	1,00	5,00	15,80	13,66	3,30	51,00	-	11,64 €
ET4155	1,00	5,00	21,80	8,50	5,20	51,00	✔	11,64 €
ET4156	1,00	5,00	30,80	5,47	8,10	51,00	✔	11,64 €
ET4157	1,00	7,00	19,00	4,05	8,20	38,00	✔	11,64 €
ET4158	1,00	7,00	25,00	2,53	13,10	38,00	✔	11,64 €
ET4159	1,00	7,00	34,00	1,57	20,40	38,00	✔	11,64 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Ressort de traction DIN 2097

Cordes à piano inox


ET Ø1-Ø1,1

- **Matières :**
  Cordes à piano : inox selon Din 17224
  Inox 1.4310 (301)
- Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097.
  La position aux extrémités peut varier
- Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)
- La tension initiale Fo = charge maxi.x0,08
- Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes



Info.

- Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes
- Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4160	1,00	7,00	49,00	1,01	32,70	38,00	-	8,69 €
ET4161	1,00	7,00	290,00	0,16	220,00	38,00	-	8,68 €
ET4162	1,00	11,00	25,40	0,88	24,80	25,00	✔	8,69 €
ET4163	1,00	11,00	31,40	0,55	39,60	25,00	✔	8,69 €
ET4164	1,00	11,00	40,40	0,35	61,90	25,00	✔	8,69 €
ET4165	1,00	11,00	55,40	0,22	99,00	25,00	✔	8,69 €
ET4166	1,00	11,00	75,40	0,15	149,00	25,00	✔	8,69 €
ET4167	1,10	5,50	17,40	15,03	3,50	61,00	-	8,69 €
ET4168	1,10	5,50	24,00	9,45	5,70	61,00	-	8,69 €
ET4169	1,10	5,50	33,90	6,01	8,80	61,00	-	8,69 €
ET4170	1,10	7,50	20,60	4,89	8,30	47,00	-	8,69 €
ET4171	1,10	7,50	27,20	3,05	13,30	47,00	✔	8,69 €
ET4172	1,10	7,50	37,10	1,96	20,80	47,00	✔	8,69 €
ET4173	1,10	7,50	53,60	1,22	33,20	47,00	-	8,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ressort de traction DIN 2097

Stock 1 2 3 Inx DIN

ET Ø1,1-Ø1,8


Cordes à piano inox

- ***Matières :***
  Cordes à piano : inox selon Din 17224
  Inox 1.4310 (301)
- *Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097.*
  La position aux extrémités peut varier
- *Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)*
- *La tension initiale Fo = charge maxi.x0,08*
- *Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes*



Info.

- *Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes*
- *Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)*



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4174	1,10	12,00	27,80	0,99	26,40	30,00	-	8,69 €
ET4175	1,10	12,00	34,40	0,62	42,30	30,00	✔	8,69 €
ET4176	1,10	12,00	44,30	0,40	66,10	30,00	✔	8,69 €
ET4177	1,10	12,00	60,80	0,24	106,00	30,00	✔	8,69 €
ET4178	1,10	12,00	82,80	0,17	159,00	30,00	✔	8,69 €
ET4179	1,20	6,00	19,00	16,40	3,80	72,00	-	8,69 €
ET4180	1,20	6,00	26,20	10,31	6,10	72,00	-	8,69 €
ET4181	1,20	6,00	37,00	6,55	9,50	72,00	-	8,69 €
ET4182	1,20	8,50	23,00	4,66	9,90	53,00	✔	9,52 €
ET4183	1,20	8,50	30,20	2,91	15,80	53,00	✔	9,52 €
ET4184	1,20	8,50	41,00	1,86	24,60	53,00	✔	9,52 €
ET4185	1,20	8,50	59,00	1,16	39,60	53,00	-	9,52 €
ET4186	1,20	8,50	290,00	0,21	225,00	53,00	-	9,52 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4187	1,20	13,00	30,20	1,10	27,90	36,00	-	9,52 €
ET4188	1,20	13,00	37,40	0,69	44,70	36,00	-	9,52 €
ET4189	1,20	13,00	48,20	0,44	69,80	36,00	✔	9,52 €
ET4190	1,20	13,00	66,20	0,27	112,00	36,00	✔	9,52 €
ET4191	1,20	13,00	90,20	0,18	168,00	36,00	-	9,52 €
ET4192	1,40	7,00	22,10	19,15	4,40	95,00	-	9,52 €
ET4193	1,40	7,00	30,50	11,94	7,00	95,00	-	9,52 €
ET4194	1,40	7,00	43,10	7,65	10,90	95,00	✔	9,52 €
ET4195	1,40	10,00	26,90	5,27	11,60	70,00	-	9,52 €
ET4196	1,40	10,00	35,30	3,29	18,50	70,00	-	9,52 €
ET4197	1,40	10,00	47,90	2,11	28,90	70,00	✔	9,52 €
ET4198	1,40	10,00	68,90	1,32	46,20	70,00	-	9,52 €
ET4199	1,40	10,00	290,00	0,27	220,00	70,00	-	9,52 €
ET4200	1,40	15,00	34,90	1,33	31,20	48,00	-	9,52 €
ET4201	1,40	15,00	43,30	0,83	50,00	48,00	✔	9,52 €
ET4202	1,40	15,00	55,90	0,53	78,10	48,00	✔	9,52 €
ET4203	1,40	15,00	76,90	0,33	125,00	48,00	✔	9,52 €
ET4204	1,40	15,00	105,00	0,22	187,00	48,00	✔	10,10 €
ET4205	1,60	8,00	25,30	21,82	4,90	122,00	-	9,52 €
ET4206	1,60	8,00	34,90	13,66	7,80	122,00	-	9,52 €
ET4207	1,60	8,00	49,30	8,76	12,20	122,00	✔	9,52 €
ET4208	1,60	11,00	30,10	6,91	11,70	93,00	-	9,52 €
ET4209	1,60	11,00	39,70	4,31	18,70	93,00	-	9,52 €
ET4210	1,60	11,00	54,10	2,77	29,30	93,00	✔	9,52 €
ET4211	1,60	11,00	78,10	1,73	46,80	93,00	✔	9,52 €
ET4212	1,60	17,00	39,70	1,56	34,30	63,00	-	9,05 €
ET4213	1,60	17,00	49,30	0,98	54,80	63,00	✔	9,05 €
ET4214	1,60	17,00	63,70	0,63	85,60	63,00	-	9,05 €
ET4215	1,60	17,00	87,70	0,40	137,00	63,00	✔	9,05 €
ET4216	1,60	17,00	120,00	0,26	205,00	63,00	-	9,05 €
ET4217	1,80	9,00	28,40	24,56	5,40	152,00	-	9,05 €
ET4218	1,80	9,00	39,20	15,29	8,60	152,00	-	9,05 €
ET4219	1,80	9,00	55,40	9,88	13,40	152,00	-	9,05 €
ET4220	1,80	12,00	33,20	8,67	11,90	119,00	-	9,05 €
ET4221	1,80	12,00	44,00	5,39	19,00	119,00	✔	9,05 €
ET4222	1,80	12,00	60,20	3,45	29,70	119,00	✔	9,05 €
ET4223	1,80	12,00	87,20	2,16	47,60	119,00	✔	9,05 €
ET4224	1,80	12,00	290,00	0,58	175,00	119,00	-	9,05 €
ET4225	1,80	20,00	46,00	1,53	41,90	73,00	-	9,05 €
ET4226	1,80	20,00	56,80	0,95	67,00	73,00	✔	9,05 €
ET4227	1,80	20,00	73,00	0,61	105,00	73,00	✔	9,29 €
ET4228	1,80	20,00	100,00	0,38	167,00	73,00	-	9,60 €
ET4229	1,80	20,00	136,00	0,25	251,00	73,00	-	9,60 €

Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ressort de traction DIN 2097

Stock 1 2 3 Inx DIN

ET Ø2-Ø3,2


Cordes à piano inox

- ***Matières :***
  Cordes à piano : inox selon Din 17224
  Inox 1.4310 (301)
- *Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097*
  La position aux extrémités peut varier
- *Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)*
- *La tension initiale Fo = charge maxi.x0,08*
- *Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes*



Info.

- *Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes*
- *Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)*



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4230	2,00	10,00	31,60	27,31	5,90	185,00	✔	8,94 €
ET4231	2,00	10,00	43,60	17,09	9,40	185,00	-	8,94 €
ET4232	2,00	10,00	61,60	10,99	14,70	185,00	✔	8,94 €
ET4233	2,00	14,00	38,00	8,09	14,70	138,00	-	8,94 €
ET4234	2,00	14,00	50,00	5,05	23,60	138,00	-	8,94 €
ET4235	2,00	14,00	68,00	3,24	36,90	138,00	✔	8,94 €
ET4236	2,00	14,00	98,00	2,02	59,00	138,00	-	8,94 €
ET4237	2,00	22,00	50,80	1,74	44,70	90,00	-	9,10 €
ET4238	2,00	22,00	62,80	1,09	71,50	90,00	✔	9,10 €
ET4239	2,00	22,00	80,80	0,70	112,00	90,00	-	9,64 €
ET4240	2,00	22,00	111,00	0,44	179,00	90,00	✔	9,64 €
ET4241	2,00	22,00	151,00	0,29	268,00	90,00	-	9,89 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
ET4242	2,20	11,00	34,80	30,06	6,30	220,00	-	9,10 €
ET4243	2,20	11,00	48,00	18,81	10,10	220,00	-	9,10 €
ET4244	2,20	11,00	67,80	12,02	15,80	220,00	-	9,10 €
ET4245	2,20	15,00	41,20	9,79	14,80	168,00	✔	9,10 €
ET4246	2,20	15,00	54,40	6,10	23,70	168,00	✔	9,10 €
ET4247	2,20	15,00	74,20	3,91	37,00	168,00	-	9,10 €
ET4248	2,20	15,00	107,00	2,44	59,20	168,00	✔	9,64 €
ET4249	2,20	24,00	55,60	1,98	47,10	108,00	-	9,64 €
ET4250	2,20	24,00	68,80	1,24	75,30	108,00	-	9,64 €
ET4251	2,20	24,00	88,60	0,79	118,00	108,00	✔	9,64 €
ET4252	2,20	24,00	122,00	0,50	188,00	108,00	✔	9,64 €
ET4253	2,20	24,00	166,00	0,33	282,00	108,00	-	10,22 €
ET4254	2,50	13,00	40,30	29,46	7,80	270,00	-	9,64 €
ET4255	2,50	13,00	55,30	18,47	12,50	270,00	-	9,64 €
ET4256	2,50	13,00	77,80	11,77	19,60	270,00	-	9,64 €
ET4257	2,50	18,00	48,30	9,19	18,90	200,00	-	9,64 €
ET4258	2,50	18,00	63,30	5,73	30,30	200,00	✔	9,64 €
ET4259	2,50	18,00	85,80	3,67	47,30	200,00	✔	9,64 €
ET4260	2,50	18,00	123,00	2,29	75,70	200,00	-	9,64 €
ET4261	2,50	28,00	64,30	2,05	55,60	133,00	-	10,17 €
ET4262	2,50	28,00	79,30	1,29	88,90	133,00	-	10,17 €
ET4263	2,50	28,00	102,00	0,82	139,00	133,00	-	10,17 €
ET4264	2,50	28,00	139,00	0,52	222,00	133,00	-	10,43 €
ET4265	2,50	28,00	189,00	0,34	333,00	133,00	-	10,79 €
ET4266	2,80	14,00	44,20	38,31	7,70	340,00	-	10,17 €
ET4267	2,80	14,00	61,00	23,96	12,20	340,00	-	10,17 €
ET4268	2,80	14,00	86,20	15,37	19,10	340,00	-	10,17 €
ET4269	2,80	20,00	53,80	10,56	20,30	250,00	-	10,17 €
ET4270	2,80	20,00	70,60	6,60	32,40	250,00	✔	10,17 €
ET4271	2,80	20,00	95,80	4,22	50,60	250,00	✔	10,17 €
ET4272	2,80	20,00	138,00	2,64	81,00	250,00	-	10,17 €
ET4273	2,80	30,00	69,80	2,67	54,70	170,00	-	10,17 €
ET4274	2,80	30,00	86,60	1,67	87,60	170,00	-	10,17 €
ET4275	2,80	30,00	112,00	1,07	137,00	170,00	-	10,17 €
ET4276	2,80	30,00	154,00	0,67	219,00	170,00	-	10,79 €
ET4277	2,80	30,00	210,00	0,45	328,00	170,00	-	11,31 €
ET4278	3,20	16,00	50,60	43,72	8,50	435,00	-	10,17 €
ET4279	3,20	16,00	69,80	27,31	13,60	435,00	-	10,17 €
ET4280	3,20	16,00	98,60	17,52	21,30	435,00	-	10,17 €
ET4281	3,20	22,00	60,20	13,83	20,50	330,00	-	10,43 €
ET4282	3,20	22,00	79,40	8,59	32,70	330,00	-	10,43 €
ET4283	3,20	22,00	108,00	5,57	51,10	330,00	✔	10,43 €
ET4284	3,20	22,00	156,00	3,45	81,80	330,00	-	10,79 €

Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ressort de traction DIN 2097

ET Ø3,2-Ø5

Cordes à piano inox


- ***Matières :***
  Cordes à piano : inox selon Din 17224
  Inox 1.4310 (301)
- *Extrémités : boucles fermées allemandes selon DIN 2097*
  La position aux extrémités peut varier
- *Tolérances : toutes les tailles et charges sont selon DIN 2097 (Grade 2)*
- *La tension initiale Fo = charge maxi.x0,08*
- *Ressorts recommandés pour des charges statiques et charges dynamiques moyennes*



+ de 25 pièces consultez-nous

Info.

- *Ne pas tirer plus que l'allongement maxi. pour éviter des déformations permanentes*
- *Réalisations sur mesure : contactez-nous (Quantité mini possible)*



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-20%	Sur demande


Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Prix Uni. 1 à 4
ET4285	3,20	36,00	82,60	2,59	68,40	205,00	33,51 €
ET4286	3,20	36,00	102,00	1,62	109,00	205,00	35,16 €
ET4287	3,20	36,00	131,00	1,04	171,00	205,00	35,20 €
ET4288	3,20	36,00	179,00	0,65	274,00	205,00	37,54 €
ET4289	3,20	36,00	243,00	0,43	410,00	205,00	37,99 €
ET4290	3,60	18,00	56,90	49,13	9,40	540,00	33,79 €
ET4291	3,60	18,00	78,50	30,75	15,00	540,00	33,79 €
ET4292	3,60	18,00	111,00	19,67	23,40	540,00	34,75 €
ET4293	3,60	25,00	68,10	15,03	23,00	405,00	33,79 €
ET4294	3,60	25,00	89,70	9,36	36,80	405,00	34,75 €
ET4295	3,60	25,00	122,00	6,00	57,60	405,00	34,75 €
ET4296	3,60	25,00	176,00	3,75	92,10	405,00	35,21 €

Dimensions en mm

Références	Ø Fil d	Ø Extérieur Do	Longueur à vide Lo	Raideur C (N/mm)	Déflection maxi. Sn	Charge maxi. Fn(N)	Prix Uni. 1 à 4
ET4297	3,60	40,00	92,10	3,04	72,90	260,00	34,75 €
ET4298	3,60	40,00	114,00	1,91	117,00	260,00	34,75 €
ET4299	3,60	40,00	146,00	1,22	182,00	260,00	35,21 €
ET4300	3,60	40,00	200,00	0,76	292,00	260,00	38,22 €
ET4301	3,60	40,00	272,00	0,51	437,00	260,00	40,26 €
ET4302	4,00	20,00	63,20	54,63	10,10	650,00	34,20 €
ET4303	4,00	20,00	87,20	34,10	16,20	650,00	34,20 €
ET4304	4,00	20,00	123,00	21,82	25,30	650,00	34,20 €
ET4305	4,00	28,00	76,00	16,15	25,40	480,00	35,21 €
ET4306	4,00	28,00	100,00	10,13	40,70	480,00	35,21 €
ET4307	4,00	28,00	136,00	6,48	63,60	480,00	34,70 €
ET4308	4,00	28,00	196,00	4,05	102,00	480,00	36,13 €
ET4309	4,00	45,00	103,00	3,25	81,20	310,00	36,13 €
ET4310	4,00	45,00	127,00	2,03	130,00	310,00	36,13 €
ET4311	4,00	45,00	163,00	1,30	203,00	310,00	35,94 €
ET4312	4,00	45,00	223,00	0,81	325,00	310,00	38,29 €
ET4313	4,00	45,00	303,00	0,54	487,00	310,00	43,78 €
ET4314	4,50	22,00	70,30	66,91	10,40	810,00	36,13 €
ET4315	4,50	22,00	97,30	41,83	16,60	810,00	39,20 €
ET4316	4,50	22,00	138,00	26,80	25,90	810,00	39,20 €
ET4317	4,50	32,00	86,30	17,26	29,00	580,00	35,94 €
ET4318	4,50	32,00	113,00	10,82	46,40	580,00	35,94 €
ET4319	4,50	32,00	154,00	6,90	72,60	580,00	36,35 €
ET4320	4,50	32,00	221,00	4,30	116,00	580,00	37,49 €
ET4321	4,50	50,00	115,00	3,80	86,40	380,00	53,36 €
ET4322	4,50	50,00	142,00	2,38	138,00	380,00	53,39 €
ET4323	4,50	50,00	183,00	1,53	216,00	380,00	53,89 €
ET4324	4,50	50,00	250,00	0,95	346,00	380,00	53,60 €
ET4325	4,50	50,00	340,00	0,64	518,00	380,00	53,82 €
ET4326	5,00	25,00	79,00	68,28	11,90	940,00	42,47 €
ET4327	5,00	25,00	109,00	42,69	19,00	940,00	42,47 €
ET4328	5,00	25,00	154,00	27,31	29,70	940,00	49,55 €
ET4329	5,00	36,00	96,60	18,38	32,20	685,00	49,01 €
ET4330	5,00	36,00	127,00	11,42	51,50	685,00	49,55 €
ET4331	5,00	36,00	172,00	7,33	80,40	685,00	53,68 €
ET4332	5,00	36,00	247,00	4,59	129,00	685,00	53,60 €
ET4333	5,00	55,00	127,00	4,37	90,60	460,00	46,57 €
ET4334	5,00	55,00	157,00	2,73	145,00	460,00	46,86 €
ET4335	5,00	55,00	202,00	1,75	226,00	460,00	48,49 €
ET4336	5,00	55,00	277,00	1,10	362,00	460,00	48,44 €
ET4337	5,00	55,00	377,00	0,72	544,00	460,00	84,01 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



Coussinet fer fritté à collerette, Alliage de Fer FP20 auto-lubrif...



Chariot de réglage Domino 30, Chariot DOMILINE 30



Chape série courte, Courte acier



Vis sans fin de précision, Acier



Bouton d'indexage tout inox, Tout inox



Charnière en façade, Ouverture 270 degrés



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



Butée à aimant pour profilé aluminium, Butée à aimant



Elément roulant pour profilé aluminium, Avec guide latéral



Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



Amortisseur élastique cylindrique inox, Inox



Réducteur à arbres parallèles, de 0,78 à 3,70 Nm

Produits complémentaires



Ressort de traction au mètre acier, au mètre



Ressort de traction au mètre inox, au mètre