# Embout à visser inox pour câble

Inx


## EVC


## Embout à chape

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Matières :*
  *Inox 316*

**Accessoires**

- **CAB** *cable*
  **(tome 1 p.418)**




**REMISES**

| Qté | 1+ | 4+ | 10+ | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références | Pour câble ØC | A | ØB | E | L | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVC2-37/SS | 2 | 4,5 | 8 | 7 | 37 | 16,5 | |
| EVC3-50/SS | 3 | 5,5 | 10 | 8 | 50 | 30,0 | |
| EVC4-52/SS | 4 | 6,5 | 12 | 8 | 52 | 46,0 | |

**Dimensions en mm*

# Inx Embout à visser inox pour câble


## Embout fileté


## EVF

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Filetage ISO pas à droite*
- *Livré avec 1 écrou monté*
- *Matières :*
  *Inox 316*

**Accessoires**

- **CAB** *cable*
  **(tome 1 p.418)**




**REMISES**

| Qté | 1+ | 4+ | 10+ | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références | Pour câble ØC | ØM | ØB | E | L | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVF2-50-M4/SS | 2 | M4 | 8 | 20 | 50 | 11,0 | |
| EVF3-56-M4/SS | 3 | M4 | 10 | 20 | 56 | 19,0 | |
| EVF4-80-M5/SS | 4 | M5 | 12 | 40 | 80 | 51,5 | |

**Dimensions en mm*

# Embout à visser inox pour câble

Inx


## EVY


## Embout à œil

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Matières :*
  *Inox 316*

**Accessoires**

- **CAB** *cable*
  ***(tome 1 p.418)***




**REMISES**

| Qté | 1+ | 4+ | 10+ | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références | Pour câble ØC | ØA | ØB | L | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVY2-37/SS | 2 | 4,5 | 8 | 37 | 13 | |
| EVY3-50/SS | 3 | 5,5 | 10 | 50 | 27 | |
| EVY4-52/SS | 4 | 6,5 | 12 | 52 | 41 | |

**Dimensions en mm*

# Embout à visser inox pour câble


## Embout taraudé


## EVT

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Filetage ISO pas à droite*
- *Livré avec 1 écrou monté*
- *Matières :*
  *Inox 316*

**Accessoires**

- **CAB** *cable*
  **(tome 1 p.418)**




**REMISES**

| Qté | 1+ | 4+ | 10+ | 15+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références | Pour câble ØC | ØM | ØB | P | L | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT2-55-M5/SS | 2 | M5 | 8 | 20 | 55 | 16,0 | |
| EVT3-65-M5/SS | 3 | M5 | 10 | 25 | 65 | 33,0 | |
| EVT4-70-M6/SS | 4 | M6 | 12 | 25 | 70 | 51,5 | |

**Dimensions en mm*

# Nos autres produits




Pignon à chaîne acier, 12,7mm (DIN08B-1)





Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)




Accessoires de liaison, Platine




Ecrou borgne compact Hygienic Design®, Compact




Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM blanc




Vis sans fin, Acier trempé




Embout à rotule à 180° inox, Inox




Clavette en barre, Inox en barre




Vis à pas rapide, Tige seule - jusqu'à 40mm de course




Manette indexable technopolymère, Plastique




Maillon raccord pour chaîne simple, Inox




Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® flottant

## Produits complémentaires





Embout rapide inox pour câble, Chape




Embout rapide inox pour câble, Embout à œil




Embout fileté rapide inox pour câble, Embout à tige filetée




Câble aviation, Acier galvanisé