


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
 - Armature : plaque inox A2
 - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Butée d'amortissement

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	✓	2,54 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	✓	1,98 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	✓	2,16 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	✓	2,87 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	✓	3,00 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	✓	3,15 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	✓	3,38 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	✓	4,00 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	✓	4,00 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	✓	4,00 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	✓	4,46 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	✓	5,42 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	✓	6,66 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	✓	8,48 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	✓	9,22 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	✓	10,06 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	✓	11,89 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	-	18,20 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	-	26,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHINV2

Charnière invisible,
Invisible - Ouverture
jusqu'à 125°



VQTplqn

Verrou quart de tour -
Plaque de bridage,
Montage encastré



M0

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



CHA35

Charnière en façade
pour profilé
aluminium, Charnière



BAG0

Bague de blocage,
Inox



PGT

Profil pour
coulissement de
panneaux, Profil pour
coulissement de pa...



SLBWSS

Bouton d'indexage à
souder, Inox à souder



PRES2HR

Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 200kg




M1

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé



PR65C

Pied semi-rotulé
oscillant Ø 65, Ø 65



PX_PO

Poignée de portage,
avec contreplaque



PRF_SDD_1820

Support de détecteur
Ø18 et Ø20, Ø18 et
Ø20

Produits complémentaires



EZY

Butée élastique
cylindrique, Acier



DZYSS

Butée élastique
cylindrique inox, inox