



## Rapport 1:1

## Acier C43

- Module 1,5 à 5
- Denture selon DIN 3967, sauf module 1 denture Gleason
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Acier C43
- Pour un couple, il faut deux pièces

Série économique



### Info.


- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Non modifiable par nos soins

### REMISES

| Qté       | 1+  | 4+          | 10+ |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références  | Dent |     | Préalésage non garanti |                |      |      |                |      |       |     |      |        | Prix Uni.<br>1 à 3. |
|-------------|------|-----|------------------------|----------------|------|------|----------------|------|-------|-----|------|--------|---------------------|
|             | Z    | mod | Ø <sub>d</sub>         | Ø <sub>d</sub> | F    | L    | Ø <sub>m</sub> | ØA** | V     | S   | Lm   | Stock* |                     |
| B1-16/ECO   | 16   |     | 16                     | 17,4           | 4,0  | 11,2 | 13,3           | 4    | 4,80  | -   | 6,5  | -      | 16,01 €             |
| B1-19/ECO   | 19   |     | 19                     | 20,4           | 4,0  | 11,8 | 15,3           | 4    | 6,20  | -   | 6,5  | -      | 16,44 €             |
| B1-22/ECO   | 22   | 1   | 22                     | 23,4           | 4,7  | 12,8 | 16,3           | 5    | 7,20  | -   | 6,5  | -      | 18,43 €             |
| B1-26/ECO   | 26   |     | 26                     | 27,4           | 5,5  | 13,3 | 20,3           | 5    | 8,70  | -   | 7,0  | -      | 20,56 €             |
| B1-30/ECO   | 30   |     | 30                     | 31,4           | 6,4  | 16,0 | 20,3           | 5    | 10,0  | -   | 8,0  | -      | 23,77 €             |
| B1.5-16/ECO | 16   |     | 24                     | 26,12          | 6,0  | 18,9 | 20,3           | 8    | 7,10  | -   | 12,0 | ✓      | 16,70 €             |
| B1.5-20/ECO | 20   | 1,5 | 30                     | 32,12          | 10,0 | 20,0 | 22,0           | 10   | 7,40  | 2,0 | 8,5  | ✓      | 20,18 €             |
| B1.5-25/ECO | 25   |     | 37                     | 39,62          | 10,0 | 23,0 | 28,0           | 10   | 11,09 | 2,0 | 12,0 | ✓      | 25,33 €             |
| B1.5-30/ECO | 30   |     | 45                     | 47,12          | 12,0 | 25,0 | 30,0           | 12   | 13,35 | 2,5 | 12,0 | ✓      | 29,10 €             |
| B2-16/ECO   | 16   |     | 32                     | 34,83          | 8,0  | 23,5 | 25,3           | 8    | 9,50  | -   | 14,0 | ✓      | 19,73 €             |
| B2-20/ECO   | 20   | 2   | 40                     | 42,83          | 12,0 | 25,0 | 32,0           | 10   | 10,78 | 3,0 | 12,0 | ✓      | 24,56 €             |
| B2-25/ECO   | 25   |     | 50                     | 52,82          | 14,0 | 28,0 | 40,0           | 12   | 14,28 | 3,0 | 12,3 | ✓      | 39,32 €             |
| B2-30/ECO   | 30   |     | 60                     | 62,83          | 16,0 | 30,0 | 50,0           | 12   | 17,78 | 3,0 | 12,8 | -      | 47,33 €             |
| B2.5-16/ECO | 16   |     | 40,0                   | 43,53          | 10,0 | 28,1 | 30,3           | 12   | 11,90 | -   | 15,0 | ✓      | 30,00 €             |
| B2.5-20/ECO | 20   |     | 50,0                   | 53,53          | 12,0 | 30,5 | 40,0           | 12   | 15,43 | 3,5 | 16,0 | ✓      | 39,35 €             |
| B2.5-25/ECO | 25   | 2,5 | 62,5                   | 66,00          | 15,0 | 33,5 | 50,0           | 15   | 19,48 | 3,5 | 16,0 | ✓      | 47,93 €             |
| B2.5-30/ECO | 30   |     | 75,0                   | 78,53          | 18,0 | 35,5 | 55,0           | 15   | 23,63 | 3,5 | 16,0 | ✓      | 56,52 €             |
| B3-16/ECO   | 16   |     | 48,0                   | 52,25          | 12,0 | 31,7 | 40,3           | 12   | 14,30 | -   | 18,0 | ✓      | 35,15 €             |
| B3-20/ECO   | 20   | 3   | 60,0                   | 64,24          | 18,0 | 35,0 | 45,0           | 15   | 16,00 | 4,0 | 13,6 | ✓      | 43,65 €             |
| B3-25/ECO   | 25   |     | 75,0                   | 79,24          | 20,0 | 38,0 | 55,0           | 15   | 22,00 | 4,0 | 16,0 | ✓      | 52,73 €             |
| B3-30/ECO   | 30   |     | 90,0                   | 94,24          | 22,0 | 40,0 | 60,0           | 20   | 28,00 | 4,0 | 17,0 | ✓      | 63,76 €             |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



### REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 4+          | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références  | Dent |     | Préalésage non garanti |                 |      |      |                 |      |       |      | Stock* | Prix Uni. 1 à 3 |          |
|-------------|------|-----|------------------------|-----------------|------|------|-----------------|------|-------|------|--------|-----------------|----------|
|             | Z    | mod | ØD <sub>p</sub>        | ØD <sub>e</sub> | F    | L    | ØD <sub>m</sub> | ØA** | V     | S    |        |                 | Lm       |
| B3.5-16/ECO | 16   | 3,5 | 56,0                   | 60,95           | 14,0 | 36,4 | 45,3            | 16   | 16,60 | -    | 20,0   | ✓               | 39,27 €  |
| B3.5-20/ECO | 20   |     | 70,0                   | 74,95           | 22,0 | 40,5 | 55,0            | 15   | 18,13 | 4,5  | 17,0   | -               | 47,83 €  |
| B3.5-25/ECO | 25   |     | 87,5                   | 92,45           | 26,0 | 43,5 | 65,0            | 20   | 23,97 | 4,5  | 18,0   | -               | 67,17 €  |
| B3.5-30/ECO | 30   | 4   | 105,0                  | 109,95          | 30,0 | 48,0 | 70,0            | 20   | 30,02 | 4,5  | 19,0   | -               | 78,32 €  |
| B4-16/ECO   | 16   |     | 64,0                   | 69,65           | 15,0 | 44,3 | 50,3            | 16   | 19,70 | -    | 25,0   | ✓               | 46,09 €  |
| B4-20/ECO   | 20   |     | 80,0                   | 85,65           | 25,0 | 43,0 | 60,0            | 18   | 20,74 | 5,0  | 18,0   | ✓               | 57,32 €  |
| B4-25/ECO   | 25   | 4,5 | 100,0                  | 105,65          | 28,0 | 45,0 | 70,0            | 20   | 28,50 | 5,0  | 18,0   | ✓               | 72,39 €  |
| B4-30/ECO   | 30   |     | 120,0                  | 125,65          | 32,0 | 48,0 | 80,0            | 20   | 35,67 | 5,0  | 16,0   | -               | 93,62 €  |
| B4.5-16/ECO | 16   |     | 72,0                   | 78,38           | 17,5 | 46,3 | 55,3            | 20   | 21,70 | -    | 25,0   | -               | 50,95 €  |
| B4.5-20/ECO | 20   | 5   | 90,0                   | 96,38           | 28,0 | 48,0 | 65,0            | 20   | 23,41 | 6,0  | 18,0   | -               | 81,15 €  |
| B4.5-25/ECO | 25   |     | 112,5                  | 118,80          | 32,0 | 50,0 | 75,0            | 20   | 31,76 | 6,0  | 18,0   | -               | 98,71 €  |
| B4.5-30/ECO | 30   |     | 135,0                  | 141,38          | 35,0 | 53,0 | 90,0            | 20   | 40,82 | 6,0  | 17,0   | -               | 119,64 € |
| B5-16/ECO   | 16   | 5   | 80,0                   | 87,07           | 18,0 | 48,9 | 60,3            | 20   | 25,10 | -    | 25,0   | -               | 55,56 €  |
| B5-20/ECO   | 20   |     | 100,0                  | 107,07          | 30,0 | 50,5 | 70,0            | 20   | 26,86 | 6,5  | 18,5   | ✓               | 83,43 €  |
| B5-25/ECO   | 25   |     | 125,0                  | 132,07          | 34,0 | 53,5 | 90,0            | 20   | 36,36 | 6,5  | 18,0   | ✓               | 107,39 € |
| B5-30/ECO   | 30   |     | 150,0                  | 157,07          | 38,0 | 56,5 | 110,0           | 20   | 45,97 | 6,17 | 18,0   | ✓               | 134,97 € |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Engrenage conique série éco.

## Rapport 2:1

## Acier C43


- Module 1,5 à 5
- Denture selon DIN 3967, sauf module 1 denture Gleason
- Angle de pression 20°
- Matière : acier C43
- Pour un couple, il faut deux pièces

**Série économique**



### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- **Non modifiable par nos soins**



### REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 4+          | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |

| Références   | Dent |     | ØD <sub>p</sub> | ØD <sub>m</sub> | F  | L    | ØD <sub>m</sub> | Préalésage non garanti |       | V    | S    | Lm | Stock*   | Prix Uni. 1 à 3 |
|--------------|------|-----|-----------------|-----------------|----|------|-----------------|------------------------|-------|------|------|----|----------|-----------------|
|              | Z    | mod |                 |                 |    |      |                 | ØA**                   | V     |      |      |    |          |                 |
| DB1-15/ECO   | 15   |     | 15              | 17,4            | 5  | 11,9 | 13,3            | 4                      | 10,10 | -    | 6,5  | -  | 16,25 €  |                 |
| DB1-30/ECO   | 30   | 1   | 30              | 30,6            | 5  | 15,1 | 20,3            | 5                      | 4,90  | 1,4  | 9,0  | -  | 23,21 €  |                 |
| DB1.5-16/ECO | 16   | 1,5 | 24              | 26,68           | 8  | 19,5 | 21              | 10                     | 16,33 | 1,5  | 11,3 | ✓  | 17,38 €  |                 |
| DB1.5-32/ECO | 32   |     | 48              | 49,34           | 8  | 20,0 | 32              | 12                     | 7,45  | 3,0  | 10,0 | ✓  | 30,48 €  |                 |
| DB2-16/ECO   | 16   | 2   | 32              | 35,57           | 10 | 23,0 | 26              | 10                     | 22,41 | 2,0  | 11,9 | ✓  | 21,98 €  |                 |
| DB2-32/ECO   | 32   |     | 64              | 65,78           | 10 | 25,0 | 40              | 12                     | 10,21 | 4,0  | 10,0 | ✓  | 50,64 €  |                 |
| DB2.5-16/ECO | 16   | 2,5 | 40              | 44,47           | 12 | 27,5 | 34              | 12                     | 28,38 | 2,5  | 14,4 | ✓  | 30,99 €  |                 |
| DB2.5-32/ECO | 32   |     | 80              | 82,23           | 12 | 25,0 | 50              | 15                     | 12,97 | 5,0  | 10,0 | ✓  | 56,81 €  |                 |
| DB3-16/ECO   | 16   | 3   | 48              | 53,36           | 15 | 28,0 | 40              | 15                     | 33,64 | 3,0  | 11,6 | ✓  | 37,96 €  |                 |
| DB3-32/ECO   | 32   |     | 96              | 98,68           | 15 | 30,0 | 60              | 15                     | 15,31 | 6,0  | 10,0 | ✓  | 71,65 €  |                 |
| DB3.5-16/ECO | 16   | 3,5 | 56              | 62,26           | 18 | 33,5 | 48              | 15                     | 38,83 | 3,5  | 14,4 | ✓  | 41,60 €  |                 |
| DB3.5-32/ECO | 32   |     | 112             | 115,12          | 18 | 31,0 | 70              | 20                     | 17,77 | 7,0  | 10,0 | ✓  | 84,85 €  |                 |
| DB4-16/ECO   | 16   | 4   | 64              | 71,15           | 20 | 36,0 | 50              | 15                     | 44,81 | 4,0  | 13,4 | -  | 51,97 €  |                 |
| DB4-32/ECO   | 32   |     | 128             | 131,57          | 20 | 32,0 | 80              | 20                     | 20,42 | 8,0  | 10,0 | -  | 89,27 €  |                 |
| DB4.5-16/ECO | 16   | 4,5 | 72              | 80,05           | 22 | 39,5 | 60              | 20                     | 51,00 | 4,5  | 15,4 | -  | 56,65 €  |                 |
| DB4.5-32/ECO | 32   |     | 144             | 148,00          | 22 | 36,0 | 90              | 20                     | 23,21 | 9,0  | 10,0 | -  | 117,53 € |                 |
| DB5-16/ECO   | 16   | 5   | 80              | 88,94           | 25 | 50,0 | 60              | 20                     | 56,06 | 5,0  | 21,1 | -  | 61,85 €  |                 |
| DB5-32/ECO   | 32   |     | 160             | 164,46          | 25 | 38,0 | 100             | 20                     | 25,52 | 10,0 | 10,0 | -  | 141,49 € |                 |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


**Série économique**

- Module 1,5 à 5
- Denture selon DIN3967, sauf module 1 denture Gleason
- Angle de pression 20°
- Matière : Acier C43
- Pour un couple, il faut deux pièces



### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- **Non modifiable par nos soins**



### REMISES

| Qté       | 1+  | 4+          | 10+         |
|-----------|-----|-------------|-------------|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | Sur demande |

| Références   | Dent |     | ØD <sub>p</sub> | ØD <sub>m</sub> | F   | L    | ØD <sub>e</sub> | Préalésage non garanti |       |      |      | Prix Uni. 1 à 3 |          |
|--------------|------|-----|-----------------|-----------------|-----|------|-----------------|------------------------|-------|------|------|-----------------|----------|
|              | Z    | mod |                 |                 |     |      |                 | ØA**                   | V     | S    | Lm   |                 | Stock*   |
| TB1-15/ECO   | 15   | 1   | 15              | 17,7            | 7,1 | 16,6 | 13,3            | 4                      | 15,4  | -    | 9,2  | -               | 17,62 €  |
| TB1-45/ECO   | 45   | 1   | 45              | 45,3            | 7,1 | 17,1 | 25,3            | 8                      | 4,9   | 1,9  | 10   | -               | 41,24 €  |
| TB1.5-16/ECO | 16   | 1,5 | 24              | 26,82           | 12  | 24,0 | 20              | 10                     | 24,42 | 1,0  | 11,7 | ✓               | 19,30 €  |
| TB1.5-48/ECO | 48   | 1,5 | 72              | 72,95           | 12  | 20,0 | 50              | 12                     | 7,27  | 3,0  | 10,0 | ✓               | 59,51 €  |
| TB2-16/ECO   | 16   | 2   | 32              | 35,80           | 15  | 28,5 | 26              | 12                     | 33,26 | 1,5  | 12,4 | ✓               | 22,88 €  |
| TB2-48/ECO   | 48   | 2   | 96              | 97,26           | 15  | 23,0 | 60              | 15                     | 9,90  | 4,0  | 10,0 | ✓               | 74,66 €  |
| TB2.5-16/ECO | 16   | 2,5 | 40              | 44,74           | 18  | 32,0 | 32              | 12                     | 42,41 | 1,5  | 13,0 | -               | 34,46 €  |
| TB2.5-48/ECO | 48   | 2,5 | 120             | 121,58          | 18  | 26,0 | 70              | 20                     | 12,60 | 5,0  | 10,0 | -               | 87,10 €  |
| TB3-16/ECO   | 16   | 3   | 48              | 53,69           | 18  | 32,0 | 40              | 15                     | 54,25 | 2,0  | 12,1 | ✓               | 34,71 €  |
| TB3-48/ECO   | 48   | 3   | 144             | 145,90          | 18  | 29,0 | 80              | 20                     | 16,20 | 6,0  | 10,0 | ✓               | 105,21 € |
| TB3.5-16/ECO | 16   | 3,5 | 56              | 62,64           | 22  | 38,0 | 48              | 15                     | 62,29 | 2,5  | 15,0 | -               | 44,15 €  |
| TB3.5-48/ECO | 48   | 3,5 | 168             | 170,21          | 22  | 31,0 | 90              | 20                     | 18,48 | 7,0  | 10,0 | -               | 139,33 € |
| TB4-16/ECO   | 16   | 4   | 64              | 71,59           | 25  | 41,5 | 55              | 20                     | 71,23 | 3,0  | 15,2 | -               | 55,58 €  |
| TB4-48/ECO   | 48   | 4   | 192             | 194,53          | 25  | 33,0 | 100             | 20                     | 21,20 | 8,0  | 10,0 | -               | 171,13 € |
| TB4.5-16/ECO | 16   | 4,5 | 72              | 80,53           | 28  | 53,0 | 60              | 20                     | 80,27 | 3,0  | 23,4 | -               | 63,69 €  |
| TB4.5-48/ECO | 48   | 4,5 | 216             | 218,84          | 28  | 49,0 | 100             | 20                     | 23,93 | 9,0  | 18,0 | -               | 243,75 € |
| TB5-16/ECO   | 16   | 5   | 80              | 89,48           | 35  | 60,0 | 60              | 20                     | 85,61 | 3,0  | 22,5 | -               | 69,76 €  |
| TB5-48/ECO   | 48   | 5   | 240             | 243,16          | 35  | 50,0 | 150             | 20                     | 25,45 | 10,0 | 20,0 | -               | 263,61 € |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Rapport 4:1

## Acier C43


**Série économique**

- Module 1 à 5
- Denture selon DIN3967, sauf module 1 denture Gleason
- Angle de pression 20°
- Matière : acier C43
- Pour un couple, il faut deux pièces



### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Non modifiable par nos soins



### REMISES

| Qté  | 1+   | 4+  | 10+         |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références   | Dent |     | Préalésage non garanti |             |     |      |             |                |        | V    | S    | Lm | Stock*   | Prix Uni.<br>1 à 3 |
|--------------|------|-----|------------------------|-------------|-----|------|-------------|----------------|--------|------|------|----|----------|--------------------|
|              | Z    | mod | $\odot D_p$            | $\odot D_e$ | F   | L    | $\odot D_m$ | $\odot A^{**}$ |        |      |      |    |          |                    |
| FB1-15/ECO   | 15   | 1   | 15                     | 17,8        | 9,3 | 17,2 | 13,3        | 4              | 20,8   | -    | 7,7  | -  | 18,44 €  |                    |
| FB1-60/ECO   | 60   | 1   | 60                     | 60,3        | 9,3 | 17,1 | 30,3        | 8              | 4,9    | 1,9  | 10   | -  | 63,76 €  |                    |
| FB1.5-16/ECO | 16   | 1,5 | 24                     | 26,91       | 12  | 25,0 | 18          | 10             | 36,02  | 1,0  | 12,2 | ✓  | 18,92 €  |                    |
| FB1.5-64/ECO | 64   | 1,5 | 96                     | 96,73       | 12  | 22,0 | 70          | 15             | 8,53   | 3,0  | 10,0 | ✓  | 83,43 €  |                    |
| FB2-16/ECO   | 16   | 2   | 32                     | 35,88       | 15  | 24,0 | 25          | 12             | 49,07  | 1,0  | 8,2  | ✓  | 23,39 €  |                    |
| FB2-64/ECO   | 64   | 2   | 128                    | 128,97      | 15  | 24,0 | 80          | 20             | 11,79  | 4,0  | 10,0 | ✓  | 101,23 € |                    |
| FB2.5-16/ECO | 16   | 2,5 | 40                     | 44,85       | 18  | 30,5 | 30          | 12             | 61,99  | 1,5  | 11,7 | -  | 33,79 €  |                    |
| FB2.5-64/ECO | 64   | 2,5 | 160                    | 161,21      | 18  | 29,0 | 90          | 20             | 13,77  | 5,0  | 10,0 | -  | 134,99 € |                    |
| FB3-16/ECO   | 16   | 3   | 48                     | 53,82       | 22  | 34,0 | 40          | 15             | 74,05  | 2,0  | 11,0 | -  | 34,39 €  |                    |
| FB3-64/ECO   | 64   | 3   | 192                    | 193,45      | 22  | 30,0 | 100         | 20             | 16,41  | 6,0  | 10,0 | -  | 165,04 € |                    |
| FB3.5-16/ECO | 16   | 3,5 | 56                     | 62,80       | 25  | 45,0 | 48          | 15             | 87,13  | 2,0  | 19,1 | -  | 45,39 €  |                    |
| FB3.5-64/ECO | 64   | 3,5 | 224                    | 225,70      | 25  | 50,0 | 100         | 20             | 19,32  | 7,0  | 22,0 | -  | 253,06 € |                    |
| FB4-16/ECO   | 16   | 4   | 64                     | 71,76       | 30  | 50,0 | 50          | 20             | 98,21  | 2,0  | 18,5 | -  | 53,26 €  |                    |
| FB4-64/ECO   | 64   | 4   | 256                    | 257,94      | 30  | 50,0 | 120         | 20             | 21,72  | 8,0  | 20,0 | -  | 308,08 € |                    |
| FB4.5-16/ECO | 16   | 4,5 | 72                     | 80,73       | 32  | 53,0 | 55          | 20             | 112,08 | 2,5  | 19,0 | -  | 58,83 €  |                    |
| FB4.5-64/ECO | 64   | 4,5 | 288                    | 290,18      | 32  | 53,0 | 130         | 20             | 24,83  | 9,0  | 23,0 | -  | 319,72 € |                    |
| FB5-16/ECO   | 16   | 5   | 80                     | 89,70       | 35  | 58,0 | 60          | 20             | 125,06 | 2,5  | 20,6 | -  | 66,82 €  |                    |
| FB5-64/ECO   | 64   | 5   | 320                    | 322,42      | 35  | 58,0 | 150         | 20             | 27,65  | 10,0 | 25,0 | -  | 495,16 € |                    |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm