


Brosse d'étanchéité au mètre

FBL

Avantages et applications

Avantages





- La longueur voulue est débitée du rouleau, sans chute.
- Faible encombrement lors du transport et du stockage : chaque carton contient un rouleau de 25m de brosse.

- Les brosses au mètre peuvent être facilement découpées à la bonne longueur avec des ciseaux spéciaux.

- Flexibilité de mise en oeuvre et de pose, parfaites pour des passages de câbles.

Applications



- Protection contre les projections pour roues de camions

- Etanchéité des machines de nettoyage de sols

- Guidage de bouteilles en PET



Brosse au mètre fibres crins de cheval Ø0,2

Assure l'étanchéité jusqu'à 125°

FBL6000
FBL6001

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée


NOUVELLES
REMISES

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres crin de cheval** : fibre sans charge électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéification et de dépoussiérage, application de liquides (bon effet de pinceau)
T° d'utilisation maxi. : +150°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : Bonne résistance aux UV et à l'ozone
Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C



Fibres en crin de cheval

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni.	
				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
FBL6000-K19	0,2	15	5m	✓	-	63,64 €	-
FBL6000-K20	0,2	20	5m	✓	-	68,86 €	-
FBL6000-K21 FBL6001-K21	0,2	25	5m	-	✓	74,33 €	74,33 €
FBL6000-K23 FBL6001-K23	0,2	40	5m	✓	-	92,79 €	92,79 €
FBL6000-K24 FBL6001-K24	0,2	50	5m	✓	✓	108,10 €	108,10 €
Outils							
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe				193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 Stock

FBL6000 FBL6001

Assure l'étanchéité en intérieur

**NOUVELLES
REMISES**

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles
- T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
- T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)								
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✓	✓	48,53 €	48,53 €
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✓	✓	49,78 €	49,78 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✓	✓	51,26 €	51,26 €
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✓	✓	54,21 €	54,21 €
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	✓	-	49,78 €	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	51,26 €	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✓	-	54,21 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✓	-	57,33 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✓	-	60,29 €	-

Outillage

FBL-TOOL	Ciseaux de coupe	193,51 €
----------	------------------	----------

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Stock Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,3 à Ø0,5

Assure l'étanchéité en intérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéfier des pièces mobiles
T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



FBL4005
Profil à 90°

FBL4004
Profil droit

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.		
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°	
Fil noir polyamide 6 (PA6)									
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	140,75 €	-	
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	✓	-	147,61 €	-	
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	✓	-	147,61 €	-	
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	✓	-	154,69 €	-	
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	✓	-	161,80 €	-	
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✓	✓	193,81 €	193,81 €	
Outils									
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe				193,51 €		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse au mètre fibres PP Ø0,2



FBL6000 Assure l'étanchéité en extérieur FBL6001

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP



NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	44,56 €	44,56 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	✓	44,98 €	44,98 €
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	✓	45,38 €	45,38 €
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	-	46,66 €	46,66 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	47,69 €	47,69 €

Outillage

FBL-TOOL	Ciseaux de coupe	193,51 €
----------	------------------	----------

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Assure l'étanchéité en extérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP

NOUVELLES
REMISES**REMISES**

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.			
				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°		
Fil noir strié polypropylène (PP)									
FBL4004-K34	0,3	30	5m	✓	-	130,13 €	-		
FBL4004-K35	0,3	40	5m	✓	-	132,49 €	-		
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	✓	✓	134,99 €	134,99 €	
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	137,47 €	137,47 €	
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	✓	-	151,08 €	-	
Outils									
FBL-TOOL	Ciseaux de coupe						193,51 €		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



AT5M AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier



PSG35

Engrenage droit de précision, Inox 303



EML

Ecrou à main à lobes inox , Ecrou à lobes



SLB

Bouton d'indexage, inox



ECF

Plot élastique de fixation, Elastomère chloroprène



LRRss

Verrou à cliquer, Loquet à ressort de rappel inox



STL

Brosse de guidage - Rail, Rail



BOX-TOR-ORFS

Coffret de joints toriques NBR90Sh A, 7,65 x 1,78mm à 37,82 x 1,78



BZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier




HCSS

Vis de pression à bout cuvette, à bout cuvette



PSG35

Engrenage droit de précision, Inox 316



RPP

Plaque de jonction type RPP, RPP14

Produits complémentaires



STRIP

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



STRIPF

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m

Nos autres produits




UCFL_PBT

Palier applique polymère inox, Polymère et inox



PPF

Bouton d'indexage à bride, à bride



H0

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)




DB

Engrenage conique acier, 2:1



CHAR

Charnière à ressort, à visser



PF20

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 5 Nm



AKN

Accouplement soufflet Gerwah®, de 22 à 180Nm



SUA4_L

Maillon coudé pour chaîne simple, Acier



PRF_ECL

Ecrus pour profilé aluminium, Ecrus carrés à languette acier




SF_ZZ

Roulement à billes à contact radial, Inox



VTH

Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



T5M_T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier

Produits complémentaires



STRIP

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



STRIPF

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m