Brosse d'étanchéité au mètre

FRI

Avantages et applications

Avantages



- La longueur voulue est débitée du rouleau sans chute.
- Faible encombrement lors du transport et du stockage : chaque carton contient un rouleau de 25m de brosse



- Les brosses au mètre neuvent être facilement découpées à la bonne longueur avec des ciseaux spéciaux.



- Flexibilité de mise en oeuvre et de pose, parfaites pour des passages de câbles.

Applications



Protection contre les projections pour roues de camions



- Etanchéité des machines de nettoyage de sols



 Guidage de bouteilles en PFT

Assure l'étanchéité jusqu'à 125°

FBL6000 FBL6001

- Brosse listeau à couper à la lonaueur désirée

Applications

- Ftanchéité
- Passage de câbles
- Guidage


Matières

- Fibres crin de cheval : fibre sans charae électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéication et de dépoussiérage. application de liquides (bon effet de pinceau)
 - T° d'utilisation maxi. : +150°C
- Monture caoutchouc thermoplastique : Bonne résistance aux UV et à l'ozone Pratiquement insensibles aux influences chimiaues
 - T° d'utilisation : -40°C à +125°C

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en crin de cheval



REMISES

ILLITIOLO										
Qté	1+	2+	5+							
Rem.	Prix	-10%	Sur demande							

Référe Profil droit	ences Profil à 90°	Diamètre du fil (mm)	вн	Longueur		Stock*	Prix Profil droit	Uni. Profil à 90°
Crin de cheva	l noir	, ,		J				
FBL6000-K19	-	0,2	15	5m	~	-	63,64 €	-
FBL6000-K20	-	0,2	20	5m	~	-	68,86 €	-
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	25	5m	-	V	74,33 €	74,33 €
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	~	-	92,79 €	92,79 €
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	~	V	108,10€	108,10 €
Outillage								
FBL-TOOL			Cise	eaux de co	upe			193,51 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 🗪

FBL6000 FBI 6001

Assure l'étanchéité en intérieur

- Brosse listeau à couper à la lonaueur désirée

pulications

- Ftanchéité
- Passage de câbles
- Guidaae

Matières


- Fibres PA6 : matériau standard nour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles
- T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- Monture caoutchouc thermoplastique : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiaues

T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL





REMISES

Qté 1+ 2+ 5+ Rem. Prix -10% Sur demande

		Diamètre						
Référe	ences	du fil			Stock*	Stock*	Prix	Uni.
Profil droit	Profil à 90°	(mm)	BH	Longueur	Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polya	mide 6 (PA6)							
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	~	~	48,53 €	48,53 €
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	~	~	49,78 €	49,78 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	~	~	51,26 €	51,26 €
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	V	-	52,74 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	V	V	54.21 €	54,21 €
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	~	-	49,78 €	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	~	-	51,26 €	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	~	-	52,74 €	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	V	-	54,21 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	V	-	57,33 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	~	-	60,29 €	-
Outillage								
FBL-TOOL			Cise	aux de co	upe			193.51 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm







FBL 4004 FRL 4005

- Brosse listeau à couper à la lonaueur désirée

Applications

- Ftanchéité
- Passage de câbles
- Guidaae


Matières

- Fibres PA6 : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- Monture caoutchouc thermoplastique : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques

T° d'utilisation : -40°C à +125°C

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL





NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté 1+ 2+ 5+ Rem. Prix -10% Sur demande

Référe Profil droit		Diamètre du fil (mm)	ВН	Longueur		Stock* Profil à 90°		Uni. Profil à 90°
Fil noir polyar	nide 6 (PA6)							
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	~	-	140,75 €	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	~	-	147,61 €	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	V	-	147,61 €	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	V	-	154,69 €	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	~	-	161,80 €	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	V	V	193,81 €	193,81 €
Outillage								
FBL-TOOL			Cisea	ux de cou	ipe			193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Brosse au mètre <mark>fibres PP</mark> Ø0,2



FBL6000 FBL6001

Assure l'étanchéité en extérieur

- Brosse listeau à couper à la lonaueur désirée

Applications

- Ftanchéité
- Passage de câbles
- Guidaae

Matières


- Fibres polypropylene PP: pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiaues
- T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- Monture caoutchouc thermoplastique : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiaues

T° d'utilisation : -40°C à +125°C

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux nour couner les brosses FBL-TOOL



Fibres en PP



NOUVELLES REMISES

KE/M	I2F?		
Qté	1+	2+	5+
Rem	Prix	-10%	Sur demande

	Référ	ences	Diamètre du fil			Stock*	Stock*	Prix	Uni.
ı	Profil droit	Profil à 90°	(mm)	BH	Longueur	Profil droit	t Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
ij	Fil noir strié p	olypropylène	(PP)						
ı	FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	~	V	44,56 €	44,56 €
I	FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	V	V	44,98 €	44,98 €
ı	FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	V	V	45,38 €	45,38 €
Ī	FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	~	-	46,66 €	46,66 €
I	FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	V	V	47,69 €	47,69 €
	Outillage								

Ciseaux de coupe

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



FBL-TOOL

193,51 €

Brosse au mètre fibres PP Ø0,3

Assure l'étanchéité en extérieur

FBL4004 FBL4005

 Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage


Matières


- Fibres polypropylene PP: pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
- T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C Monture caoutchouc thermoplastique :
- monture cuouctrout thermopiastique bonne résistance aux UV et à l'ozone.
 - Pratiquement insensibles aux influences chimiques
- T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

FBL-TOOL

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses







NOUVELLES REMISES REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

D.S.S.S.		Diamètre			Charlet	Stock*	D.J.	
Référe		du fil						Uni.
Profil droit	Profil à 90°	(mm)	BH	Longueur	Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	~	-	130,13 €	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	~	-	132,49 €	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	~	V	134,99 €	134,99 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	~	-	137,47 €	137,47 €
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	V	-	151,08 €	-
Outillage								
FBL-TOOL			Cise	eaux de c	oupe			193,51 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

04/2021



Nos autres produits



Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier



Engrenage droit de précision, Inox 303



Ecrou à main à lobes inox . Ecrou à lobes



Bouton d'indexage, inox



Plot élastique de fixation, Elastomère chloroprène



Verrou à claquer, Loquet à ressort de rappel inox



Brosse de guidage -Rail, Rail



Coffret de joints toriques NBR90Sh A, 7,65 x 1,78mm à 37.82 x 1.78



Amortisseur élastique cylindrique, Acier



Vis de pression à bout cuvette, à bout cuvette



Engrenage droit de précision, Inox 316



Plaque de jonction type RPP, RPP14

Produits complémentaires



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m

Nos autres produits



Accessoires de liaison, Kit de fixation



Couple roue et vis sans fin. Bronze



Petit volant à 6 lobes taraudé traversant, Technopolymère -Laiton



Vis épaulée inox 303, Inox 303



Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



Gâche pour loquet à ressort, Gâche



Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier



Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné (delrin)



Douille à billes fermée à chemins de billes inclinés, Forte char...



Suspension conique de fixation, Plaque de base ovale



Renvoi d'angle, de 1,10 à 6 Nm



Charnière invisible, Invisible - Ouverture jusqu'à 90°

Produits complémentaires



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m