

Brosse d'étanchéité au mètre

FBL

Avantages et applications

Avantages




- La longueur voulue est débitée du rouleau, sans chute.
- Faible encombrement lors du transport et du stockage : chaque carton contient un rouleau de 25m de brosse.

- Les brosses au mètre peuvent être facilement découpées à la bonne longueur avec des ciseaux spéciaux.

- Flexibilité de mise en oeuvre et de pose, parfaites pour des passages de câbles.

Applications



- Protection contre les projections pour roues de camions

- Etanchéité des machines de nettoyage de sols

- Guidage de bouteilles en PET



Brosse au mètre fibres crins de cheval Ø0,2

Assure l'étanchéité jusqu'à 125°

FBL6000
FBL6001

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

NOUVELLES
REMISES

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres crin de cheval** : fibre sans charge électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéification et de dépoussiérage, application de liquides (bon effet de pinceau)


T° d'utilisation maxi. : +150°C

- **Monture caoutchouc thermoplastique** : Bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques


T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en crin de cheval



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur Profil droit	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°			Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Crin de cheval noir							
FBL6000-K19	-	0,2	15	5m	✓	-	63,64 €
FBL6000-K20	-	0,2	20	5m	✓	-	68,86 €
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	25	5m	-	✓	74,33 €
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	✓	-	92,79 €
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	✓	✓	108,10 €

Outilage

FBL-TOOL

Ciseaux de coupe

193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 Stock

FBL6000 FBL6001

Assure l'étanchéité en intérieur

NOUVELLES
REMISES

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles

T° d'utilisation : -20°C à +100°C

- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques


T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longeur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Diamètre du fil (mm)				BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
	Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°			Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)										
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m			✓	✓	48,53 €	48,53 €
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m			✓	✓	49,78 €	49,78 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m			✓	✓	51,26 €	51,26 €
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m			✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m			✓	✓	54,21 €	54,21 €
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m			✓	-	49,78 €	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m			✓	-	51,26 €	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m			✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m			✓	-	54,21 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m			✓	-	57,33 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m			✓	-	60,29 €	-

Outilage

FBL-TOOL

Ciseaux de coupe

193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Stock Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,3 à Ø0,5

Assure l'étanchéité en intérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles

T° d'utilisation : -20°C à +100°C


- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone.

Pratiquement insensibles aux influences chimiques


T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Stock*	Stock*	Prix Uni.
Profil droit	Profil à 90°				
Fil noir polyamide 6 (PA6)					
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m ✓	140,75 €
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m ✓	147,61 €
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m ✓	147,61 €
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m ✓	154,69 €
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m ✓	161,80 €
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m ✓ ✓	193,81 € 193,81 €

Outilage

FBL-TOOL

Ciseaux de coupe

193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse au mètre fibres PP Ø0,2



FBL6000
FBL6001

Assure l'étanchéité en extérieur

- Brosse listau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- Fibres polypropylene PP : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques

T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C

- Monture caoutchouc thermoplastique :

bonne résistance aux UV et à l'ozone.

Pratiquement insensibles aux influences chimiques

T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres


- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.

- Ciseaux pour couper les brosses

FBL-TOOL



Fibres en PP



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Stock*	Stock*	Prix Uni.		
Profil droit	Profil à 90°		Longueur Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°	
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	44,56 €	44,56 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	44,98 €	44,98 €
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	45,38 €	45,38 €
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	46,66 €	46,66 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	47,69 €	47,69 €

Outilage

FBL-TOOL

Ciseaux de coupe

193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Assure l'étanchéité en extérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières

- Fibres polypropylène PP : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques

T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C

- Monture caoutchouc thermoplastique :

bonne résistance aux UV et à l'ozone.

Pratiquement insensibles aux influences chimiques

T° d'utilisation : -40°C à +125°C


Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses

FBL-TOOL



Fibres en PP

NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock* Profil droit	Stock* Profil à 90°	Prix Uni. Profil droit	Prix Uni. Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)							
FBL4004-K34	-	0.3	30	5m ✓	-	130,13 €	-
FBL4004-K35	-	0.3	40	5m ✓	-	132,49 €	-
FBL4004-K36	0.3	50	5m ✓	✓		134,99 €	134,99 €
FBL4004-K37	0.3	60	5m ✓	-		137,47 €	137,47 €
FBL4004-K38	-	0.3	70	5m ✓	-	151,08 €	-

Outilage

FBL-TOOL Ciseaux de coupe

193,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



AT5M_AT10M



PSG3S
Engrenage droit de précision, Inox 303



EML



SLB
Bouton d'indexage, inox



ECF
Plot élastique de fixation, Elastomère chloroprène



LRRss
Verrou à claqueter, Loquet à ressort de rappel inox



STL
Brosse de guidage - Rail, Rail



BOX-TOR-ORFS
Coffret de joints toriques NBR90Sh A, 7,65 x 1,78mm à 37,82 x 1,78




BZY
Amortisseur élastique cylindrique, Acier



HCSS
Vis de pression à bout cuvette, à bout cuvette



PSG3S
Engrenage droit de précision, Inox 316



RPP
Plaque de jonction type RPP, RPP14

Produits complémentaires



STRIP
Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



STRIPF
Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m

Nos autres produits



DKONSL
Butée élastique
silicone, Fixation mâle



GSI_A
Vis de réglage pour
vérin à gaz, Vis de
réglage



T0
Ressort de torsion,
Inox



CHAB
Charnière à butée
intégrée, Charnière



RVM25
Réducteur manuel,
Renvoi d'angle



PSG08
Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



PPF
Bouton d'indexage à
bride, à bride



DOG258
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 12 à 15
Nm



FF30
Réducteur à arbres
parallèles, de 21,50 à
83 Nm



CHA1056-UPA
Charnière en façade
polyamide moulé,
Polyamide noir



MAX26
Motoréducteur 12V et
24V DC, de 0,075 à
0,6Nm



PRS30
Pied massif à rotule
inox Ø30, Ø 30

Produits complémentaires



STRIP
Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 3m



STRIPF
Brosse d'étanchéité
en baguette,
Longueur 1m