



Brosse au mètre fibres crins de cheval Ø0,2

Assure l'étanchéité jusqu'à 125°

FBL6000
FBL6001

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications


- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres crin de cheval** : fibre sans charge électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéification et de dépoussiérage, application de liquides (bon effet de pinceau)
T° d'utilisation maxi. : +150°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : Bonne résistance aux UV et à l'ozone
Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en crin de cheval



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*		Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Crin de cheval noir								
FBL6000-K19	-	0,2	15	5m	✓	-	69,53 €	-
FBL6000-K20	-	0,2	20	5m	-	-	Sur demande	-
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	25	5m	-	-	Sur demande	Sur demande
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	-	-	Sur demande	Sur demande
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	-	-	Sur demande	Sur demande
Outils								
FBL-TOOL				Ciseaux de coupe				211,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 Stock

FBL6000 Assure l'étanchéité en intérieur

FBL6001

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles
- T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
- T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)								
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✓	-	53,03 €	Sur demande
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✓	✓	54,39 €	54,39 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✓	-	Sur demande	Sur demande
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	✓	-	57,62 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✓	-	59,23 €	Sur demande
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	-	-	Sur demande	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	-	-	Sur demande	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	-	-	Sur demande	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✓	-	59,23 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✓	-	62,63 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✓	-	65,87 €	-

Outillage

FBL-TOOL	Ciseaux de coupe	211,41 €
----------	------------------	----------

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Stock Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,3 à Ø0,5

Assure l'étanchéité en intérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéfier des pièces mobiles
T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
Fil noir polyamide 6 (PA6)								
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	-	-	Sur demande	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	-	-	Sur demande	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	✓	-	161,27 €	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	-	-	Sur demande	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	-	-	Sur demande	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✓	✓	211,75 €	211,75 €
Outils								
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe				211,41 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

FBL6000 FBL6001

Assure l'étanchéité en extérieur

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP



FBL6001
Profil à 90°

FBL6000
Profil droit

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°			Longueur	Profil droit	Profil à 90°	Profil droit / Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)							
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	48,68 € / 48,68 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	-	49,15 € / Sur demande
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	-	49,58 € / Sur demande
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	-	-	Sur demande / Sur demande
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	52,11 € / 52,11 €
Outillage							
FBL-TOOL				Ciseaux de coupe			211,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Assure l'étanchéité en extérieur

FBL4004
FBL4005

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
 - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
 - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock* Profil droit	Stock* Profil à 90°	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°						Profil droit	Profil à 90°
Fil noir strié polypropylène (PP)								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	-	-	Sur demande	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	-	-	Sur demande	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	-	✓	Sur demande	147,48 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	150,19 €	Sur demande
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	✓	-	165,05 €	-
Outils								
FBL-TOOL				Ciseaux de coupe				211,41 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm