

# Brosse d'étanchéité au mètre

FBL

Avantages et applications

## Avantages




- La longueur voulue est débitée du rouleau, sans chute.
- Faible encombrement lors du transport et du stockage : chaque carton contient un rouleau de 25m de brosse.

- Les brosses au mètre peuvent être facilement découpées à la bonne longueur avec des ciseaux spéciaux.

- Flexibilité de mise en oeuvre et de pose, parfaites pour des passages de câbles.

## Applications



- Protection contre les projections pour roues de camions

- Étanchéité des machines de nettoyage de sols

- Guidage de bouteilles en PET



# Brosse au mètre fibres crins de cheval Ø0,2

Assure l'étanchéité jusqu'à 125°

FBL6000  
FBL6001

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée


NOUVELLES  
REMISES

## Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

## Matières


- **Fibres crin de cheval** : fibre sans charge électrostatique, très bon effet d'essuyage, d'étanchéification et de dépoussiérage, application de liquides (bon effet de pinceau)  
T° d'utilisation maxi. : +150°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : Bonne résistance aux UV et à l'ozone  
Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C



Fibres en crin de cheval

## Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



FBL6001  
Profil à 90°

FBL6000  
Profil droit

## REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
<b>Crin de cheval noir</b>								
FBL6000-K19	-	0,2	15	5m	✓	-	63,64 €	-
FBL6000-K20	-	0,2	20	5m	✓	-	68,86 €	-
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	25	5m	-	✓	74,33 €	74,33 €
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	✓	-	92,79 €	92,79 €
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	✓	✓	108,10 €	108,10 €
<b>Outils</b>								
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe				193,51 €	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,2 à Ø0,3 Stock

## FBL6000 FBL6001

### Assure l'étanchéité en intérieur

**NOUVELLES  
REMISES**

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

### Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

### Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéifier des pièces mobiles
- T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques
- T° d'utilisation : -40°C à +125°C

### Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



FBL6001  
Profil à 90°

FBL6000  
Profil droit

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
<b>Fil noir polyamide 6 (PA6)</b>								
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✓	✓	48,53 €	48,53 €
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✓	✓	49,78 €	49,78 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✓	✓	51,26 €	51,26 €
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✓	✓	54,21 €	54,21 €
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	✓	-	49,78 €	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	51,26 €	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	✓	-	52,74 €	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✓	-	54,21 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✓	-	57,33 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✓	-	60,29 €	-

### Outillage

FBL-TOOL	Ciseaux de coupe	193,51 €
----------	------------------	----------

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Stock Brosse au mètre fibres PA6 Ø0,3 à Ø0,5

Assure l'étanchéité en intérieur

**FBL4004**  
**FBL4005**

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

## Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

## Matières


- **Fibres PA6** : matériau standard pour brosse destinée à nettoyer, dériver, transporter, étanchéfier des pièces mobiles  
T° d'utilisation : -20°C à +100°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

## Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
- Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
- Ciseaux pour couper les brosses FBL-TOOL



Fibres en PA6



**FBL4005**  
Profil à 90°

**FBL4004**  
Profil droit

**NOUVELLES  
REMISES**

## REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
<b>Fil noir polyamide 6 (PA6)</b>								
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	140,75 €	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	✓	-	147,61 €	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	✓	-	147,61 €	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	✓	-	154,69 €	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	✓	-	161,80 €	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✓	✓	193,81 €	193,81 €
<b>Outils</b>								
FBL-TOOL			Ciseaux de coupe				193,51 €	

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Brosse au mètre fibres PP Ø0,2



## FBL6000 FBL6001

### Assure l'étanchéité en extérieur

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

#### Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

#### Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques  
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

#### Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
  - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
  - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP



FBL6001  
Profil à 90°

FBL6000  
Profil droit

NOUVELLES  
REMISES

#### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références		Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.	Prix Uni.
Profil droit	Profil à 90°				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°
<b>Fil noir strié polypropylène (PP)</b>								
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	44,56 €	44,56 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	✓	44,98 €	44,98 €
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	✓	45,38 €	45,38 €
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	-	46,66 €	46,66 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	47,69 €	47,69 €

#### Outillage

FBL-TOOL	Ciseaux de coupe	193,51 €
----------	------------------	----------

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Assure l'étanchéité en extérieur

**FBL4004**  
**FBL4005**

- Brosse listeau à couper à la longueur désirée

## Applications

- Etanchéité,
- Passage de câbles
- Guidage

## Matières


- **Fibres polypropylène PP** : pas d'absorption d'eau, bonne résistance aux produits chimiques  
T° d'utilisation : -20°C (occasionnel) à +80°C
- **Monture caoutchouc thermoplastique** : bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pratiquement insensibles aux influences chimiques  
T° d'utilisation : -40°C à +125°C

## Info.

- Vendue par longueur de 5 mètres
  - Longueur en un seul tenant 25 mètres maxi.
  - Ciseaux pour couper les brosses
- FBL-TOOL**



Fibres en PP



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Diamètre du fil (mm)	BH	Longueur	Stock*	Stock*	Prix Uni.			
				Profil droit	Profil à 90°	Profil droit	Profil à 90°		
<b>Fil noir strié polypropylène (PP)</b>									
FBL4004-K34	0,3	30	5m	✓	-	130,13 €	-		
FBL4004-K35	0,3	40	5m	✓	-	132,49 €	-		
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	✓	✓	134,99 €	134,99 €	
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	137,47 €	137,47 €	
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	✓	-	151,08 €	-	
<b>Outils</b>									
FBL-TOOL	Ciseaux de coupe						193,51 €		

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



AT5M AT10M

Courroie ouverte au mètre type AT, AT10 Polyuréthane armature acier



PSG35

Engrenage droit de précision, Inox 303



EML

Ecrou à main à lobes inox , Ecrou à lobes



SLB

Bouton d'indexage, inox



ECF

Plot élastique de fixation, Elastomère chloroprène



LRRss

Verrou à cliquer, Loquet à ressort de rappel inox



STL

Brosse de guidage - Rail, Rail



BOX-TOR-ORFS

Coffret de joints toriques NBR90Sh A, 7,65 x 1,78mm à 37,82 x 1,78



BZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier




HCSS

Vis de pression à bout cuvette, à bout cuvette



PSG35

Engrenage droit de précision, Inox 316



RPP

Plaque de jonction type RPP, RPP14

## Produits complémentaires



STRIP

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 3m



STRIPF

Brosse d'étanchéité en baguette, Longueur 1m

## Nos autres produits



DOMI80  
Accessoires de liaison,  
Lever de serrage



FF15  
Réducteur à arbres  
parallèles, de 2,20 à  
10 Nm




T2,5-BAR  
Barreau denté type T,  
T2,5



HTD14M\_55  
Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD14 Fonte



GBMz  
Ecrrou cylindrique pour  
vis à billes, Ecrrou  
cylindrique à filets  
mu...



M1  
Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)



CMM  
Embout à rotule mâle  
DIN ISO12240-4, Acier  
/ bronze



D19 D29  
Resort de  
compression au mètre  
acier, au mètre



PW\_PWG3  
Vis sans fin de  
précision, Acier



VLBS  
Anneau de levage  
articulé à souder,  
Articulé à souder



AC156-157  
Crochet pour  
grenouillère rigide,  
25,5mm



MCLred  
Manchon réducteur  
femelle/femelle,  
Cylindrique - inox

## Produits complémentaires



STRIP  
Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 3m



STRIPF  
Brosse d'étanchéité  
en baguette,  
Longueur 1m