



- Support d'extrémité pour arbre de guidage
- Matière :
Aluminium
- Jeu réglable
- Trous de fixation suivant DIN 912 - 8.8

Accessoires

- Arbres rectifiés Z-A, Z-B



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Ød	h	B	H	L	A	S	V	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
FGWA-12	12	20	20	35	12	42	5,5	5,5	32	✓	12,73 €
FGWA-16	16	25	26	42	15	50	5,5	6,5	40	✓	14,17 €
FGWA-20	20	30	32	50	20	60	5,5	8,0	45	✓	17,69 €
FGWA-25	25	35	38	58	25	74	6,6	9,0	60	✓	20,17 €
FGWA-30	30	40	45	68	30	84	9,0	10,0	68	✓	31,17 €
FGWA-40	40	50	56	86	30	108	11,0	12,0	86	✓	59,53 €
FGWA-50	50	60	80	100	40	130	11,0	14,0	108	-	92,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



TBD

Table à pas inversé
manuelle, 20kg



BS3

Panamech Multi-Beam
inox, Inox - avec vis
de pression



PSG2

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé



PR40

Pied à rotule Ø50, Ø
50



PW_PWG2

Vis sans fin de
précision, Acier



PR85

Pied à rotule Ø83, Ø
83



BHEX

Bouchon hexagonal,
Technopolymère noir



AT10-25ECO

Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique
- AT10 ...



KKB-AR

Douille à billes fermée
à chemins de billes
inclinés, Charge sta...



KKP-AR

Douille à billes fermée
à chemins de billes
inclinés, Forte char...



BAP

Bague d'arrêt
plastique, Ø10 à Ø20



BAC105

Bac à bec, 8mm

Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage
linéaire, Inox trempé



AWMP

Arbre aluminium pour
guidage linéaire,
Aluminium