



- Support d'extrémité pour arbre de guidage
- Matière :
Aluminium
- Jeu réglable
- Trous de fixation suivant DIN 912 - 8.8

Accessoires

- Arbres rectifiés Z-A, Z-B



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Ød	h	B	H	L	A	S	V	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
FGWA-12	12	20	20	35	12	42	5,5	5,5	32	✓	12,73 €
FGWA-16	16	25	26	42	15	50	5,5	6,5	40	✓	14,17 €
FGWA-20	20	30	32	50	20	60	5,5	8,0	45	✓	17,69 €
FGWA-25	25	35	38	58	25	74	6,6	9,0	60	✓	20,17 €
FGWA-30	30	40	45	68	30	84	9,0	10,0	68	✓	31,17 €
FGWA-40	40	50	56	86	30	108	11,0	12,0	86	✓	59,53 €
FGWA-50	50	60	80	100	40	130	11,0	14,0	108	-	92,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BIM

Bouton d'indexage miniature, miniature



NSKB

Guidage miniature Drylin® N, Embout de finition



PDD

Poussoir de détection, Avec axe de détection anti-rotation




PLM-20SC

Aimant cylindrique de maintien taraudé, Aimant cylindrique de maint...



MSP23

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø23, cylindrique Ø23 av...



GPLac

Goupillon, acier



PRF_BASE

Plaque de base pour profilé aluminium, Plaque de base



BPHF

Bille porteuse à encastrer, Forte



BAP25

Bague d'arrêt plastique, Ø25 à Ø40



ZBconique

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



UCP_PBT

Palier à chapeau polymère inox, Polymère et inox



DOMI50

Accessoires de liaison, Plateau tournant

Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage linéaire, Inox trempé



AWMP

Arbre aluminium pour guidage linéaire, Aluminium