

# Arbre supporté pour guidage linéaire **Alu** **Ac** **Stock**

## FTSN

## Pour montage sans flèche




- Ensemble comprenant un arbre et son support
- A utiliser lorsque la charge est lourde par rapport à la longueur
- Support d'arbre avec trous de fixation rapprochés
- Matière :  
Support : aluminium rectifié  
Arbre : Ck 55 trempé rectifié 62HRC<sup>2</sup>

### Option

- Longueur possible jusqu'à 6 mètres

### Accessoires

- Douille KB-OP (tome 3 p.266)
- Douille TK-OP (tome 3 p.267)



### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.		-20%	Sur demande

Références	d	A	H	A1	A2	A3	H1	C	d1	G	Longueur standard (mm)	Stock*	Prix Uni.
FTSN-12G	12	40	22	29	5,4	15	5	37,5	4,5	75	1000	✓	363,19 €
FTSN-16G	16	45	26	33	7,0	19	5	50,0	5,5	100	1000	✓	279,38 €
FTSN-20G	20	52	32	37	8,1	23	6	50,0	6,6	100	1000	✓	321,28 €
FTSN-25G	25	57	36	42	10,3	26	6	60,0	6,6	120	1000	✓	342,22 €
FTSN-30G	30	69	42	51	11,0	29	7	75,0	9,0	150	1000	-	447,02 €
FTSN-40G	40	73	50	55	15,0	36	9	100,0	9,0	200	1000	-	558,82 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm