

Arbre supporté pour guidage linéaire **Alu** **Ac** **Stock**

FTSN

Pour montage sans flèche




- Ensemble comprenant un arbre et son support
- A utiliser lorsque la charge est lourde par rapport à la longueur
- Support d'arbre avec trous de fixation rapprochés
- Matière :
 - Support : aluminium rectifié
 - Arbre : Ck 55 trempé rectifié 62HRC^{±2}

Option

- Longueur possible jusqu'à 6 mètres

Accessoires

- Douille KB-OP (tome 3 p.254)
- Douille TK-OP (tome 3 p.255)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	d	A	H	A1	A2	A3	H1	C	d1	G	Longueur standard (mm)	Stock*	Prix Uni.
FTSN-12G	12	40	22	29	5,4	15	5	37,5	4,5	75	1000	✓	296,69 €
FTSN-16G	16	45	26	33	7,0	19	5	50,0	5,5	100	1000	✓	228,23 €
FTSN-20G	20	52	32	37	8,1	23	6	50,0	6,6	100	1000	✓	262,46 €
FTSN-25G	25	57	36	42	10,3	26	6	60,0	6,6	120	1000	✓	279,56 €
FTSN-30G	30	69	42	51	11,0	29	7	75,0	9,0	150	1000	-	365,17 €
FTSN-40G	40	73	50	55	15,0	36	9	100,0	9,0	200	1000	-	456,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits




PSG085
Engrenage droit de précision, Inox 303



PTMC
Pied d'ameublement télescopique, platine carrée




HRV
Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



B
Engrenage conique acier, 1:1



PRF-SCREEN-4
Support d'écran, Support 4 axes



FRss
Filets rapportés inox, Inox



CSS
Rotule lisse acier, Acier / acier autolubrifiant



PR881
Roue de renvoi, Série 881



TBD
Table à pas inversé manuelle, 5kg



RTTss
Frette de serrage non autocentrante, Couple moyen/élevé



PNA_R
Bandage de rechange PERIFLEX®, Bandage de rechange



DB
Engrenage conique acier, 2:1

Produits complémentaires



KB_OP
Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



KB_OP
Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



TK_UUOP
Douille à billes auto-alignante Topball, Auto-alignante, Topball



ZAmM
Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié