

Arbre supporté pour guidage linéaire **Alu** **Ac** **Stock**

FTSN

Pour montage sans flèche




- Ensemble comprenant un arbre et son support
- A utiliser lorsque la charge est lourde par rapport à la longueur
- Support d'arbre avec trous de fixation rapprochés
- Matière :
Support : aluminium rectifié
Arbre : Ck 55 trempé rectifié 62HRC²

Option

- Longueur possible jusqu'à 6 mètres

Accessoires

- Douille KB-OP (tome 3 p.254)
- Douille TK-OP (tome 3 p.255)



REMISES

| | | | |
|------|----|------|-------------|
| Qté | 1+ | 2+ | 4+ |
| Rem. | | -20% | Sur demande |

| Références | d | A | H | A1 | A2 | A3 | H1 | C | d1 | G | Longueur standard (mm) | Stock* | Prix Uni. |
|------------|----|----|----|----|------|----|----|-------|-----|-----|------------------------|--------|-----------|
| FTSN-12G | 12 | 40 | 22 | 29 | 5,4 | 15 | 5 | 37,5 | 4,5 | 75 | 1000 | ✓ | 296,69 € |
| FTSN-16G | 16 | 45 | 26 | 33 | 7,0 | 19 | 5 | 50,0 | 5,5 | 100 | 1000 | ✓ | 228,23 € |
| FTSN-20G | 20 | 52 | 32 | 37 | 8,1 | 23 | 6 | 50,0 | 6,6 | 100 | 1000 | ✓ | 262,46 € |
| FTSN-25G | 25 | 57 | 36 | 42 | 10,3 | 26 | 6 | 60,0 | 6,6 | 120 | 1000 | ✓ | 279,56 € |
| FTSN-30G | 30 | 69 | 42 | 51 | 11,0 | 29 | 7 | 75,0 | 9,0 | 150 | 1000 | - | 365,17 € |
| FTSN-40G | 40 | 73 | 50 | 55 | 15,0 | 36 | 9 | 100,0 | 9,0 | 200 | 1000 | - | 456,51 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



ACL

Articulation pour profilé aluminium, Equerre à angle variable




RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



SHTP

Table linéaire Drylin®, économique



PRF-SCREEN-1

Support d'écran, Support simple



CLG1

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



M0

Couple roue et vis sans fin, Bronze



PF45

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 40 Nm



EHD04

Réducteur coaxial, de 3,4 à 7 Nm



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 34,5 Nm



PW_PWG1

Roue de précision, Bronze



PW_PWG05

Vis sans fin de précision, Acier

Produits complémentaires



KB_OP

Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



KB_OP

Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



TK_UUOP

Douille à billes auto-alignante Topball, Auto-alignante, Topball



ZAmM

Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié