

Module 1,0




Acier C45


- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



*vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1-12/ECO	12	12	14	9	5	0,010	✓	1,88 €
G1-13/ECO	13	13	15	10	5	0,020	-	1,98 €
G1-14/ECO	14	14	16	10	6	0,020	✓	2,02 €
G1-15/ECO	15	15	17	12	6	0,020	✓	2,15 €
G1-16/ECO	16	16	18	13	6	0,030	✓	2,59 €
G1-17/ECO	17	17	19	14	8	0,030	-	2,72 €
G1-18/ECO	18	18	20	15	8	0,030	✓	2,72 €
G1-19/ECO	19	19	21	15	8	0,040	✓	2,91 €
G1-20/ECO	20	20	22	16	8	0,040	✓	3,03 €
G1-21/ECO	21	21	23	16	8	0,050	✓	3,03 €
G1-22/ECO	22	22	24	18	8	0,050	✓	3,17 €
G1-23/ECO	23	23	25	18	8	0,060	-	3,30 €
G1-24/ECO	24	24	26	20	8	0,060	✓	3,61 €
G1-25/ECO	25	25	27	20	8	0,070	✓	3,61 €
G1-26/ECO	26	26	28	20	8	0,070	✓	3,74 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1-27/ECO	27	27	29	20	8	0,080	✓	3,74 €
G1-28/ECO	28	28	30	20	8	0,080	✓	4,19 €
G1-29/ECO	29	29	31	20	8	0,090	-	4,19 €
G1-30/ECO	30	30	32	20	8	0,090	✓	4,32 €
G1-31/ECO	31	31	33	25	10	0,110	-	4,49 €
G1-32/ECO	32	32	34	25	10	0,120	✓	4,63 €
G1-33/ECO	33	33	35	25	10	0,120	✓	4,63 €
G1-34/ECO	34	34	36	25	10	0,130	-	4,89 €
G1-35/ECO	35	35	37	25	10	0,140	✓	5,07 €
G1-36/ECO	36	36	38	25	10	0,140	✓	5,24 €
G1-37/ECO	37	37	39	25	10	0,150	-	5,46 €
G1-38/ECO	38	38	40	25	10	0,160	✓	5,63 €
G1-39/ECO	39	39	41	25	10	0,160	✓	5,68 €
G1-40/ECO	40	40	42	25	10	0,170	✓	5,78 €
G1-41/ECO	41	41	43	30	10	0,190	-	5,99 €
G1-42/ECO	42	42	44	30	10	0,200	✓	6,35 €
G1-43/ECO	43	43	45	30	10	0,210	-	6,44 €
G1-44/ECO	44	44	46	30	10	0,220	-	6,48 €
G1-45/ECO	45	45	47	30	10	0,230	✓	6,84 €
G1-46/ECO	46	46	48	30	10	0,230	✓	7,09 €
G1-47/ECO	47	47	49	30	10	0,240	-	7,37 €
G1-48/ECO	48	48	50	30	10	0,350	-	7,45 €
G1-49/ECO	49	49	51	30	10	0,360	-	7,45 €
G1-50/ECO	50	50	52	30	12	0,260	✓	7,50 €
G1-51/ECO	51	51	53	40	12	0,320	-	8,38 €
G1-52/ECO	52	52	54	40	12	0,330	✓	8,38 €
G1-53/ECO	53	53	55	40	12	0,330	✓	8,38 €
G1-54/ECO	54	54	56	40	12	0,340	-	8,38 €
G1-55/ECO	55	55	57	40	12	0,360	✓	8,87 €
G1-56/ECO	56	56	58	40	12	0,370	-	9,13 €
G1-57/ECO	57	57	59	40	12	0,380	-	9,39 €
G1-58/ECO	58	58	60	40	12	0,390	✓	9,39 €
G1-59/ECO	59	59	61	40	12	0,400	-	9,52 €
G1-60/ECO	60	60	62	40	12	0,410	✓	9,88 €
G1-61/ECO	61	61	63	50	12	0,470	-	10,49 €
G1-62/ECO	62	62	64	50	12	0,490	✓	10,54 €
G1-63/ECO	63	63	65	50	12	0,500	✓	10,63 €
G1-64/ECO	64	64	66	50	12	0,510	✓	10,72 €
G1-65/ECO	65	65	67	50	12	0,520	✓	10,86 €
G1-66/ECO	66	66	68	50	12	0,530	✓	11,52 €
G1-67/ECO	67	67	69	50	12	0,550	✓	11,60 €
G1-68/ECO	68	68	70	50	12	0,560	✓	11,78 €
G1-69/ECO	69	69	71	50	12	0,570	-	11,92 €
G1-70/ECO	70	70	72	50	12	0,580	✓	12,05 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 235

Module 1,5

Acier C45





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

vendu
préalésé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieure	ØM Moyen	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1.5-12/ECO	12	18,0	21,0	14	8	0,040	✓	2,72 €
G1.5-13/ECO	13	19,5	22,5	14	8	0,050	-	3,03 €
G1.5-14/ECO	14	21,0	24,0	17	8	0,060	✓	3,35 €
G1.5-15/ECO	15	22,5	25,5	18	8	0,070	✓	3,61 €
G1.5-16/ECO	16	24,0	27,0	20	8	0,080	✓	3,74 €
G1.5-17/ECO	17	25,5	28,5	20	8	0,090	✓	4,19 €
G1.5-18/ECO	18	27,0	30,0	20	8	0,100	-	4,36 €
G1.5-19/ECO	19	28,5	31,5	20	8	0,100	✓	4,49 €
G1.5-20/ECO	20	30,0	33,0	25	8	0,130	✓	4,63 €
G1.5-21/ECO	21	31,5	34,5	25	10	0,130	✓	5,07 €
G1.5-22/ECO	22	33,0	36,0	25	10	0,140	✓	5,34 €
G1.5-23/ECO	23	34,5	37,5	25	10	0,160	-	5,63 €
G1.5-24/ECO	24	36,0	39,0	25	10	0,170	✓	5,78 €
G1.5-25/ECO	25	37,5	40,5	25	10	0,180	✓	6,27 €
G1.5-26/ECO	26	39,0	42,0	30	12	0,200	✓	6,44 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G1.5-27/ECO	27	40,5	43,5	30	12	0,220	✓	6,84 €
G1.5-28/ECO	28	42,0	45,0	30	12	0,230	✓	7,00 €
G1.5-29/ECO	29	43,5	46,5	30	12	0,240	✓	7,23 €
G1.5-30/ECO	30	45,0	48,0	30	12	0,260	✓	7,73 €
G1.5-31/ECO	31	46,5	49,5	35	12	0,300	✓	8,10 €
G1.5-32/ECO	32	48,0	51,0	35	12	0,310	✓	8,25 €
G1.5-33/ECO	33	49,5	52,5	35	12	0,330	✓	8,69 €
G1.5-34/ECO	34	51,0	54,0	35	12	0,340	-	8,87 €
G1.5-35/ECO	35	52,5	55,5	35	12	0,360	✓	9,13 €
G1.5-36/ECO	36	54,0	57,0	35	12	0,370	✓	9,39 €
G1.5-37/ECO	37	55,5	58,5	40	12	0,420	-	9,97 €
G1.5-38/ECO	38	57,0	60,0	40	12	0,440	✓	10,27 €
G1.5-39/ECO	39	58,5	61,5	40	12	0,460	-	10,49 €
G1.5-40/ECO	40	60,0	63,0	40	12	0,480	✓	10,90 €
G1.5-41/ECO	41	61,5	64,5	50	14	0,500	-	11,42 €
G1.5-42/ECO	42	63,0	66,0	50	14	0,590	✓	11,60 €
G1.5-43/ECO	43	64,5	67,5	50	14	0,610	-	12,53 €
G1.5-44/ECO	44	66,0	69,0	50	14	0,630	✓	12,66 €
G1.5-45/ECO	45	67,5	70,5	50	14	0,650	✓	12,79 €
G1.5-46/ECO	46	69,0	72,0	50	14	0,660	-	13,51 €
G1.5-47/ECO	47	70,5	73,5	50	14	0,700	-	13,80 €
G1.5-48/ECO	48	72,0	75,0	50	14	0,700	✓	14,08 €
G1.5-49/ECO	49	73,5	76,5	50	14	0,730	-	14,25 €
G1.5-50/ECO	50	75,0	78,0	50	14	0,760	✓	15,14 €
G1.5-51/ECO	51	76,5	79,5	60	15	0,860	-	15,27 €
G1.5-52/ECO	52	78,0	81,0	60	15	0,890	-	15,46 €
G1.5-53/ECO	53	79,5	82,5	60	15	0,910	✓	16,47 €
G1.5-54/ECO	54	81,0	84,0	60	15	0,940	✓	16,86 €
G1.5-55/ECO	55	82,5	85,5	60	15	0,960	✓	17,04 €
G1.5-56/ECO	56	84,0	87,0	60	15	0,980	-	17,92 €
G1.5-57/ECO	57	85,5	88,5	60	15	1,000	-	18,14 €
G1.5-58/ECO	58	87,0	90,0	60	15	1,030	✓	18,36 €
G1.5-59/ECO	59	88,5	91,5	60	15	1,060	-	18,59 €
G1.5-60/ECO	60	90,0	93,0	60	15	1,090	✓	19,60 €
G1.5-61/ECO	61	91,5	94,5	70	20	1,220	-	19,91 €
G1.5-62/ECO	62	93,0	96,0	70	20	1,250	✓	20,10 €
G1.5-63/ECO	63	94,5	97,5	70	20	1,280	✓	21,06 €
G1.5-64/ECO	64	96,0	99,0	70	20	1,310	-	21,36 €
G1.5-65/ECO	65	97,5	100,5	70	20	1,340	✓	21,54 €
G1.5-66/ECO	66	99,0	102,0	70	20	1,370	-	22,69 €
G1.5-67/ECO	67	100,5	103,5	70	20	1,400	-	22,82 €
G1.5-68/ECO	68	102,0	105,0	70	20	1,430	✓	23,27 €
G1.5-69/ECO	69	103,5	106,5	70	20	1,460	-	23,27 €
G1.5-70/ECO	70	105,0	108,0	70	20	1,500	✓	24,29 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 253

Module 2,0

Acier C45



- Engrenage série économique

- Angle de pression 20°

- Matière :

Acier C45 UNI7845



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- Non modifiable par nos soins

vendu
préalésé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Préalésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2-12/ECO	12	24	28	18	10	0,080	✓	3,61 €
G2-13/ECO	13	26	30	19	10	0,100	-	3,87 €
G2-14/ECO	14	28	32	20	10	0,120	✓	4,19 €
G2-15/ECO	15	30	34	22	10	0,140	✓	4,49 €
G2-16/ECO	16	32	36	24	10	0,160	✓	5,20 €
G2-17/ECO	17	34	38	25	10	0,180	✓	5,20 €
G2-18/ECO	18	36	40	25	10	0,190	✓	5,46 €
G2-19/ECO	19	38	42	25	10	0,210	✓	5,78 €
G2-20/ECO	20	40	44	30	10	0,260	✓	6,35 €
G2-21/ECO	21	42	46	30	12	0,270	✓	6,48 €
G2-22/ECO	22	44	48	30	12	0,290	✓	7,09 €
G2-23/ECO	23	46	50	30	12	0,310	-	7,45 €
G2-24/ECO	24	48	52	35	12	0,360	✓	8,02 €
G2-25/ECO	25	50	54	35	12	0,390	✓	8,38 €
G2-26/ECO	26	52	56	40	12	0,450	✓	8,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2-27/ECO	27	54	58	40	12	0,470	✓	9,39 €
G2-28/ECO	28	56	60	40	12	0,500	✓	9,62 €
G2-29/ECO	29	58	62	40	14	0,520	-	10,06 €
G2-30/ECO	30	60	64	40	14	0,550	✓	10,49 €
G2-31/ECO	31	62	66	45	14	0,610	✓	10,86 €
G2-32/ECO	32	64	68	45	14	0,650	✓	11,52 €
G2-33/ECO	33	66	70	45	14	0,680	✓	11,78 €
G2-34/ECO	34	68	72	45	14	0,710	✓	12,36 €
G2-35/ECO	35	70	74	45	14	0,740	✓	12,66 €
G2-36/ECO	36	72	76	45	14	0,780	✓	12,79 €
G2-37/ECO	37	74	78	50	14	0,860	-	13,80 €
G2-38/ECO	38	76	80	50	14	0,900	✓	14,08 €
G2-39/ECO	39	78	82	50	14	0,930	✓	14,65 €
G2-40/ECO	40	80	84	50	14	0,970	✓	15,27 €
G2-41/ECO	41	82	86	60	16	1,050	-	15,67 €
G2-42/ECO	42	84	88	60	16	1,090	✓	16,64 €
G2-43/ECO	43	86	90	60	16	1,130	-	17,48 €
G2-44/ECO	44	88	92	60	16	1,230	✓	17,92 €
G2-45/ECO	45	90	94	60	16	1,270	✓	18,32 €
G2-46/ECO	46	92	96	60	16	1,310	✓	19,60 €
G2-47/ECO	47	94	98	60	16	1,480	✓	21,11 €
G2-48/ECO	48	96	100	70	16	1,530	✓	22,82 €
G2-49/ECO	49	98	102	70	16	1,570	✓	24,01 €
G2-50/ECO	50	100	104	70	16	1,620	✓	25,03 €
G2-51/ECO	51	102	106	70	20	1,670	-	25,35 €
G2-52/ECO	52	104	108	70	20	1,720	-	26,41 €
G2-53/ECO	53	106	110	70	20	1,780	-	27,33 €
G2-54/ECO	54	108	112	70	20	1,830	✓	26,98 €
G2-55/ECO	55	110	114	70	20	1,880	✓	28,93 €
G2-56/ECO	56	112	116	70	20	1,940	-	31,40 €
G2-57/ECO	57	114	118	70	20	1,990	-	32,28 €
G2-58/ECO	58	116	120	70	20	2,050	✓	33,34 €
G2-59/ECO	59	118	122	70	20	2,110	-	34,09 €
G2-60/ECO	60	120	124	70	20	2,160	✓	34,79 €
G2-61/ECO	61	122	126	80	20	2,360	-	35,51 €
G2-62/ECO	62	124	128	80	20	2,420	✓	37,26 €
G2-63/ECO	63	126	130	80	20	2,480	-	37,85 €
G2-64/ECO	64	128	132	80	20	2,550	-	39,08 €
G2-65/ECO	65	130	134	80	20	2,610	✓	40,80 €
G2-66/ECO	66	132	136	80	20	2,670	✓	41,51 €
G2-67/ECO	67	134	138	80	20	2,740	-	41,69 €
G2-68/ECO	68	136	140	80	20	2,810	-	41,90 €
G2-69/ECO	69	138	142	80	20	2,870	-	41,90 €
G2-70/ECO	70	140	144	80	20	2,940	✓	42,23 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 €/min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 269

Engrenage droit acier série éco.



Module 2,5

Acier C45



- Engrenage série économique

- Angle de pression 20°

- Matière :

Acier C45 UNI7845



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- **Non modifiable par nos soins**

vendu
préalésé



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2.5-12/ECO	12	30,0	35,0	22	10	0,170	-	5,68 €
G2.5-13/ECO	13	32,5	37,5	25	10	0,210	-	6,11 €
G2.5-14/ECO	14	35,0	40,0	28	10	0,250	✓	6,35 €
G2.5-15/ECO	15	37,5	42,5	30	10	0,300	✓	7,13 €
G2.5-16/ECO	16	40,0	45,0	32	12	0,330	✓	7,58 €
G2.5-17/ECO	17	42,5	47,5	35	12	0,380	✓	8,02 €
G2.5-18/ECO	18	45,0	50,0	35	12	0,420	✓	8,29 €
G2.5-19/ECO	19	47,5	52,5	35	12	0,450	✓	9,31 €
G2.5-20/ECO	20	50,0	55,0	40	14	0,540	✓	9,88 €
G2.5-21/ECO	21	52,5	57,5	40	14	0,560	-	10,15 €
G2.5-22/ECO	22	55,0	60,0	45	14	0,660	✓	11,16 €
G2.5-23/ECO	23	57,5	62,5	45	14	0,700	✓	11,52 €
G2.5-24/ECO	24	60,0	65,0	45	14	0,740	✓	12,05 €
G2.5-25/ECO	25	62,5	67,5	50	14	0,850	✓	12,66 €
G2.5-26/ECO	26	65,0	70,0	50	14	0,900	-	13,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
G2.5-27/ECO	27	67,5	72,5	50	14	0,950	-	15,01 €
G2.5-28/ECO	28	70,0	75,0	50	14	1,000	✓	16,29 €
G2.5-29/ECO	29	72,5	77,5	50	14	1,060	-	17,30 €
G2.5-30/ECO	30	75,0	80,0	55	16	1,180	✓	18,23 €
G2.5-31/ECO	31	77,5	82,5	55	16	1,220	✓	18,36 €
G2.5-32/ECO	32	80,0	85,0	55	16	1,280	✓	20,47 €
G2.5-33/ECO	33	82,5	87,5	55	16	1,340	-	20,92 €
G2.5-34/ECO	34	85,0	90,0	55	16	1,410	-	22,38 €
G2.5-35/ECO	35	87,5	92,5	60	16	1,540	✓	22,82 €
G2.5-36/ECO	36	90,0	95,0	60	16	1,610	-	24,59 €
G2.5-37/ECO	37	92,5	97,5	60	16	1,680	-	25,48 €
G2.5-38/ECO	38	95,0	100,0	60	16	1,750	✓	27,77 €
G2.5-39/ECO	39	97,5	102,5	60	16	1,830	-	29,01 €
G2.5-40/ECO	40	100,0	105,0	70	20	2,060	✓	30,25 €
G2.5-41/ECO	41	102,5	107,5	70	20	2,140	-	33,34 €
G2.5-42/ECO	42	105,0	110,0	70	20	2,220	-	34,50 €
G2.5-43/ECO	43	107,5	112,5	70	20	2,300	-	35,56 €
G2.5-44/ECO	44	110,0	115,0	70	20	2,380	-	36,38 €
G2.5-45/ECO	45	112,5	117,5	70	20	2,470	✓	37,26 €
G2.5-46/ECO	46	115,0	120,0	70	20	2,520	-	37,85 €
G2.5-47/ECO	47	117,5	122,5	80	20	2,800	-	39,08 €
G2.5-48/ECO	48	120,0	125,0	80	20	2,880	-	37,40 €
G2.5-49/ECO	49	122,5	127,5	80	20	2,980	-	41,51 €
G2.5-50/ECO	50	125,0	130,0	80	20	3,070	✓	44,56 €
G2.5-51/ECO	51	127,5	132,5	90	20	3,170	-	45,45 €
G2.5-52/ECO	52	130,0	135,0	90	20	3,480	-	46,19 €
G2.5-53/ECO	53	132,5	137,5	90	20	3,580	-	46,81 €
G2.5-54/ECO	54	135,0	140,0	90	20	3,680	-	48,26 €
G2.5-55/ECO	55	137,5	142,5	90	20	3,780	✓	50,44 €
G2.5-56/ECO	56	140,0	145,0	100	20	4,130	-	51,36 €
G2.5-57/ECO	57	142,5	147,5	100	20	4,230	-	55,08 €
G2.5-58/ECO	58	145,0	150,0	100	20	4,340	-	58,52 €
G2.5-59/ECO	59	147,5	152,5	100	20	4,460	-	62,09 €
G2.5-60/ECO	60	150,0	155,0	100	20	4,570	✓	65,72 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 281


Acier C45

Module 3,0


- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



Vendu préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G3-12/ECO	12	36	42	25	12	✓	6,58 €
G3-13/ECO	13	39	45	25	12	-	7,86 €
G3-14/ECO	14	42	48	30	12	✓	8,14 €
G3-15/ECO	15	45	51	35	12	✓	9,17 €
G3-16/ECO	16	48	54	38	15	✓	10,66 €
G3-17/ECO	17	51	57	42	15	✓	11,34 €
G3-18/ECO	18	54	60	45	15	✓	12,13 €
G3-19/ECO	19	57	63	45	15	-	12,49 €
G3-20/ECO	20	60	66	45	15	✓	13,96 €
G3-21/ECO	21	63	69	45	15	✓	16,30 €
G3-22/ECO	22	66	72	50	15	-	16,80 €
G3-23/ECO	23	69	75	50	15	✓	18,43 €
G3-24/ECO	24	72	78	50	16	✓	19,15 €
G3-25/ECO	25	75	81	60	16	✓	20,95 €
G3-26/ECO	26	78	84	60	16	-	22,41 €
G3-27/ECO	27	81	87	60	16	✓	23,97 €
G3-28/ECO	28	84	90	60	16	✓	26,64 €
G3-29/ECO	29	87	93	60	16	-	27,56 €
G3-30/ECO	30	90	96	60	16	✓	28,62 €
G3-31/ECO	31	93	99	70	20	✓	29,65 €
G3-32/ECO	32	96	102	70	20	✓	31,20 €
G3-33/ECO	33	99	105	70	20	✓	31,32 €
G3-34/ECO	34	102	108	70	20	✓	32,56 €
G3-35/ECO	35	105	111	70	20	✓	34,49 €
G3-36/ECO	36	108	114	70	20	-	37,07 €
G3-37/ECO	37	111	117	80	20	-	38,50 €
G3-38/ECO	38	114	120	80	20	✓	39,12 €
G3-39/ECO	39	117	123	80	20	-	40,23 €
G3-40/ECO	40	120	126	80	20	✓	40,44 €
G3-41/ECO	41	123	129	90	20	-	47,20 €
G3-42/ECO	42	126	132	90	20	-	52,98 €
G3-43/ECO	43	129	135	90	20	-	56,12 €
G3-44/ECO	44	132	138	90	20	-	57,61 €
G3-45/ECO	45	135	141	90	20	✓	60,87 €
G3-46/ECO	46	138	144	90	20	-	64,77 €
G3-47/ECO	47	141	147	90	20	-	67,67 €
G3-48/ECO	48	144	150	100	20	✓	69,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm




Acier C45

Module 4,0


- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✓	11,87 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✓	13,83 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	✓	15,73 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✓	17,83 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	-	20,51 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✓	22,96 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✓	24,44 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	-	25,08 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✓	26,93 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✓	28,11 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	-	30,71 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	-	34,20 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✓	36,28 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✓	38,31 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	-	40,76 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	-	44,99 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✓	47,63 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	-	49,22 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✓	52,29 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	-	53,39 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	-	55,25 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	-	57,95 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	-	60,57 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	✓	63,16 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	-	71,38 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Engrenage droit acier série éco.



Module 5,0

Acier C45



- Engrenage série économique

- Angle de pression 20°

- Matière :

Acier C45 UNI7845



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- **Non modifiable par nos soins**

*vendu
préalésé**



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✓	20,89 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	✓	22,96 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	-	26,82 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✓	27,59 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	-	31,82 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	-	33,97 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✓	38,50 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	-	41,45 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✓	46,92 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	✓	49,05 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	-	54,92 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	-	57,58 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	✓	64,97 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	✓	66,91 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	-	72,24 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	-	76,53 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	-	82,05 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	-	95,04 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	-	107,12 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Acier C45

Module
6,0





- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

Vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✓	42,48 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	-	52,04 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✓	60,42 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	-	64,22 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	-	84,21 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✓	97,64 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	-	143,60 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	-	153,68 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 311

Module 8,0



Acier C45

- Engrenage série économique

- Angle de pression 20°

- Matière :

Acier C45 UNI7845



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- Non modifiable par nos soins

Vendu
préalésé*



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-àlésage	Poids (kg)	Prix Uni. 1 à 3
HG8-15/ECO	15	120	136	90	25	8,2	93,55 €
HG8-18/ECO	18	144	160	100	25	11,7	123,25 €
HG8-20/ECO	20	160	176	120	30	14,6	138,89 €
HG8-24/ECO	24	192	208	150	30	21,7	183,89 €
HG8-25/ECO	25	200	216	150	30	23,3	196,95 €
HG8-28/ECO	28	224	240	170	30	29,5	225,33 €
HG8-30/ECO	30	240	256	190	30	34,4	249,87 €

Dimensions en mm